

Filtro de Alta performance para Ar Condicionado Split 3M

O Filtro de Alta Performance para Ar Condicionado Split 3M pode ser instalado facilmente em poucos minutos em um aparelho de ar-condicionado split. Sua Tecnologia 3 em 1 atrai e captura em apenas 1 hora 83% das micropartículas invisíveis aos olhos humanos, que podem ser prejudiciais à saúde, liberando ar mais limpo para você e sua família.

A tecnologia eletrostática garante uma alta taxa de retenção de micropartículas, sem afetar o fluxo de ar ou a performance do aparelho de ar-condicionado.

Com performance garantida entre 1 à 3 meses sua família vai respirar melhor e ter mais qualidade de vida. Recomenda-se a troca após este período.

Filtro de alta performance para Ar Condicionado Split 3M



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Característica do Produto	Método de teste	Valores
• Eficiência do filtro	AFT 8130 DOP @ 14cm/s	83%
• Dimensões:		210mmX330mm

NOTA: Os métodos de teste estão disponíveis através do Serviço Técnico da 3M. A divulgação de propriedades físicas adicionais aos que constam nesse documento, poderão ser feitas através do pedido do cliente.

COMPOSIÇÃO:

- Material: Manta Filtrante de polipropileno com carga eletrostática;
- Adesivo: Tira Adesiva Base Borracha;

APLICAÇÕES:

Modelo de Ar Condicionado Split.

PROCEDIMENTO DE USO:

1. Abra a tampa do ar-condicionado.
2. Remova e limpe com álcool a tela localizada na parte frontal do aparelho.
3. Com a fita dupla face localizada na parte superior, centralize o filtro 3M em posição vertical na tela, deixando espaços iguais nas laterais, para otimizar o fluxo de ar.
4. Remova a fita protetora da fita dupla face, localizada no verso do filtro. Dobre a parte superior do filtro e deixe-o no verso da tela.
5. Dobre a parte inferior do filtro no verso da tela e instale a tela com o filtro 3M de volta no ar-condicionado.*

* Utilize a fita dupla face extra disponível na embalagem caso o filtro não seja suficiente para cobrir a tela inteira e ser dobrado no verso.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Melhor condição recomendada de estocagem à temperatura de aproximadamente a 25°C e 40-50% de umidade relativa.

VALIDADE:

Cinco (5) Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527