

## 3M Solutions pour la Réparation Automobile

Pistolet de pulvérisation pour apprêts sans ponçage

Système 3M™ Accuspray™ HG14 avec buse 1,4 mm



# Une finition irréprochable

**3M innove en matière de pulvérisations...  
une fois de plus !**

**Voici le pistolet HG14, la nouvelle génération  
en matière de technologie de pulvérisation  
3M™ Accuspray™.**

- Atomisation remarquable grâce à la technologie HVLP
- Finition irréprochable
- Réduction des brouillards de peinture de façon significative
- Réduction du temps de nettoyage



VOUS & 3M - DES EXPERTS A TOUTES LES ETAPES





## L'ergonomie au service de la performance et de la productivité

Ce système révolutionnaire procure le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf à chaque utilisation. Fruit d'une technologie innovante, ce pistolet a été entièrement conçu pour l'application efficace et économique d'apprêt sans ponçage. Ses têtes de pulvérisation sont conçues pour produire un grand jet, très peu de brouillards et pour assurer une atomisation exceptionnelle, synonyme de rendu approchant la perfection.



### Avantages des têtes de pulvérisation :

#### Hausse de la productivité

- Réduction des brouillards,
- Réduction du temps requis pour nettoyer le pistolet,
- Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.

#### Optimisation de la performance

- Conception permettant d'offrir une excellente efficacité de transfert grâce à la technologie HVLP,
- Atomisation exceptionnelle,
- Permet une application de qualité supérieure,
- Contribue à réduire la fatigue de l'utilisateur grâce à une conception ergonomique légère.

#### Optimisation des avantages du système 3M™ PPST™

- Réduction du temps de nettoyage général,
- Réduction de la quantité de solvant utilisée pour le nettoyage,
- Réduction des dépenses allouées à l'élimination des déchets dangereux,
- Conception contribuant à améliorer la productivité et la rentabilité.



Code commande	Description	Unité de commande	Sous emballage
16577	Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™ avec 3 buses de pulvérisation	1	1 x 1
16612	6 boîtes de 4 buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™ de 1,4 mm	24	6 x 4
16236	Porte-pistolet magnétique 16236 pour pistolet Accuspray™	1	1 x 1
16112	Poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Midi (400 ml)	50	1 x 50
16312	Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Midi (400 ml)	50	1 x 50
16000	Poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Standard (650 ml)	50	1 x 50
16026	Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Standard (650 ml)	50	1 x 50



### 3M Solutions pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 31 62 17  
Fax : 01 30 31 61 36  
Site : [www.3M.fr/repauto](http://www.3M.fr/repauto)

Veuillez recycler. Imprimé en France par SIP Impressions, Saint-Ouen l'Aumône.  
3M, Accuspray et PPS sont des marques de 3M  
© 2014, 3M. Tous droits réservés.