

# Piège la saleté Protège votre équipement



## Augmente la productivité de votre atelier

- Piège la saleté, les poussières et les brouillards de peinture
- Réduit le coût de maintenance
- Protège votre investissement

# Le nouveau système 3M™ de protection pour cabines de peinture

## Un rouleau de protection 3M™ pour les parois et le sol

Développé sur la base d'une technologie brevetée 3M, ce rouleau non tissé adhésif est destiné à piéger :

- la saleté
- les poussières
- les brouillards de peinture

## Rouleau de film 3M™ transparent

Le film transparent protège les éclairages et les vitrages des brouillards de peinture.



## Une cabine de peinture : un investissement à protéger

### Augmente la productivité de votre atelier

#### Réduction du coût de maintenance

- Élimine l'entretien journalier
- Supprime le balayage/aspiration/rinçage des sols
- Minimise la maintenance périodique
- Protège les vitrages
- Élimine le besoin de repeindre la cabine

#### Meilleure finition peinture

- Améliore la satisfaction client
- Permet de réduire les opérations ultérieures de rectifications de défauts (grains de poussières)

### Protège votre investissement

La cabine de peinture est un des principaux investissements de votre atelier, c'est pourquoi il faut au maximum la garder propre et en bon état.

Les opérations de maintenance prennent du temps et peuvent générer de la corrosion.

La protection pour cabines permet de minimiser ces opérations.

Seul un nettoyage très soigneux avant la toute première pose est nécessaire, les remplacements peuvent ensuite se faire sans autre préparation particulière.



## Conseils de préparation

La bonne tenue de la protection repose sur la qualité de la préparation initiale.

- Enlever, le cas échéant, les revêtements antérieurs
- Procéder au nettoyage des parois :
  - Dans le cas d'une cabine neuve, fraîchement repeinte ou préalablement déjà protégée par le Système 3M™ de protection pour cabines de peinture, un simple dégraissage est généralement suffisant.
  - Dans le cas de parois très sales, il peut être nécessaire d'effectuer un ponçage pour enlever les résidus avec un disque P320.
  - Si les parois sont légèrement encrassées, un nettoyage à l'aide de Scotch-Brite™ gris et d'un nettoyant chimique est recommandé.

Dans tous les cas, la pose du système 3M™ de protection pour cabines de peinture doit se faire sur une surface dépoussiérée et sèche, de préférence entre 15 et 25°C.

## Procédure d'installation :


- 1** Positionner le rouleau dans le dévidoir adéquat et plaquer l'ensemble sur une surface métallique.
- 2** Poser la protection murale en commençant par le lé du bas. Généralement, 3 lés horizontaux suffisent pour protéger les murs de la cabine.
- 3** Protéger ensuite le sol (ne pas recouvrir les grilles).
- 4** Finir par le positionnement du film sur les vitrages ; la pose se fait de façon humide soit à l'eau savonneuse, soit au nettoyant vitres 3M 08631.



Une vidéo d'installation est disponible sur le site :

<http://www.3M.com/DirtTrap>

## La science et la technologie au service d'une meilleure protection



Non tissé adhésivé breveté.



Emprisonnement de la poussière, de la saleté et des brouillards.

3M a développé un concept simple de protection des surfaces et vous apporte une solution de plus dans l'atelier !

La protection 3M™ protège non seulement les surfaces mais piège aussi la saleté, les poussières et les brouillards de peinture.

## Protection 3M™ pour cabines de peinture



Références 3M	N°commande	Description
<b>36852</b>	<b>36852</b>	1 rouleau pour les parois et sol de 70 cm x 90 m
<b>36856</b>	<b>36856</b>	1 rouleau de film transparent de 45 cm x 30 m pour vitrage
<b>36862</b>	<b>E36862</b>	1 dévidoir pour la protection murale (1 dévidoir par carton)
<b>36863</b>	<b>36863</b>	1 dévidoir pour la protection des vitrages (1 dévidoir par carton)
<b>36861</b>	<b>36861</b>	1 kit d'introduction comprenant les 4 références ci-dessous ainsi que 2 spatules et un guide d'installation

Les conditions d'utilisation et de garantie du produit sont définies par la fiche technique et régies par les conditions générales de ventes de 3M France.



Kit d'introduction  
36861

Une vidéo d'installation est disponible sur le site :  
<http://www.3M.com/DirtTrap>

**3M**

**3M France**  
**Solutions pour la Réparation Automobile**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 31 61 32  
Fax : 01 30 31 61 36  
E-mail : repaauto.fr@mmm.com

Merci de recycler – Imprimé en France  
3M 2011. Tous droits réservés.  
aressy.com - 04/11 - 6737