

Gamme de 3M™ Disques Flexibles Abrasifs Hookit™

N° de pièce	Conditionnement	Description	Grain
33417	5 x 25 disques	3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ LD861A VERT - 150mm	P 400
33419	5 x 25 disques	3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ LD861A VERT - 150mm	P 600
33420	5 x 25 disques	3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ LD861A MARRON - 150mm	P 800
33421	5 x 25 disques	3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ LD861A MARRON - 150mm	P 1000
33422	5 x 25 disques	3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ LD861A VIOLET - 150mm	P 1200
33423	5 x 25 disques	3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ LD861A VIOLET - 150mm	P 1500

Pour une utilisation optimale de nos disques, nous vous recommandons :

N° de pièce	Conditionnement	Description	Caractéristiques
P28508	1 x 1 ponceuse	Ponceuse orbitale centralisée 150mm	Excentration 5mm
P28509	1 x 1 ponceuse	Ponceuse orbitale centralisée 150mm	Excentration 2,5mm
E28729	1 x 10 plateaux	Plateau multi-trous universel standard rouge 150mm pour machines 3M	5/16"
E51122 / E51123	1 x 5 plateaux	Plateau multi-trous universel standard 150mm	5/16"/M8
E51124 / E51125	1 x 5 plateaux	Plateau multi-trous universel souple 150mm	5/16"/M8
E51126 / E51127	1 x 10 interfaces	Interface multi-trous universelle souple 150mm	5 mm/10mm



P28508 / P28509



E28729



E51124 / E51125
E51122 / E51123



E51126 / E51127



3M France

Solutions pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Site : www.3M.fr/repaauto
E-mail : repaauto.fr@mmm.com



3M Solutions pour la Réparation Automobile

3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™



Un disque qui n'a pas fini
de vous **surprendre**



3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™

Idéaux pour une finition haut de gamme

Les 3M™ Disques Flexibles Abrasifs Hookit™ délivrent une excellente coupe et un fini de qualité. Idéalement conçus pour le ponçage de l'apprêt, les éléments de raccordement, la finition...

Leur conception alliée à leur support flexible film polyuréthane procure un fini irréprochable et plus homogène que les disques support papier et autres supports film standard. Leur configuration 15 trous associée à leur traitement anti-encrassement de dernière génération confère aux 3M™ Disques Flexibles Abrasifs Hookit™ une durée de vie accrue.

Finition irréprochable
Ultra-durabilité
Utilisable à sec ou à l'eau



À chaque grain son application

Ponçage des apprêts

3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ P400

Ponçage de la cataphorèse et de l'apprêt



3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ P600

Ponçage de l'apprêt



Pour une bonne préparation de surface une ponceuse à excentration 5mm est adaptée

Préparation de raccords

3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ P800

Ponçage des vernis pour raccord



3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ P1000

Ponçage des vernis pour raccord



Pour un résultat optimal utiliser une ponceuse à excentration 2,5mm

Finition

3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ P1200

Ponçage des vernis pour enlèvement des défauts (textures ou autres)



3M™ Disque Flexible Abrasif Hookit™ P1500

Ponçage des vernis pour enlèvement des défauts (textures ou autres)



Pour un résultat optimal utiliser une ponceuse à excentration 2,5mm