

3M Solutions pour la Réparation Automobile

Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ - série 34300



À vos mains,
prêt, **poncez !**



Parce qu'être à vos côtés, ça nous inspire

3M

Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™

idéales

pour le ponçage manuel

**Ponçage de l'apprêt, éléments de raccordement, finitions...
Pour toutes les applications nécessitant un travail à la main,
il existe une feuille abrasive flexible 3M™ Hookit™.**

Les feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ série 34300 délivrent une excellente coupe et un fini de qualité avec une flexibilité accrue pour poncer les endroits difficiles d'accès : arêtes de panneaux, pare-chocs, montants de portes, vides poches... **Un ponçage manuel avec les feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ et la cale fournie dans chaque boîte procure une rapidité de ponçage et une finition parfaite.**



- **Coupe ultra-performante**
- **Rapidité de ponçage**
- **Finition irréprochable**
- **Conformabilité à toute épreuve**
- **Ultra-durabilité**
- **A sec ou à l'eau**

Pensées pour votre confort de travail

Confort d'utilisation : la cale manuelle et le support PU stable assurent un toucher plus agréable.

Identification immédiate du grain marqué en gros sur les feuilles.

Code couleur par feuille pour différencier aisément chaque étape de ponçage.



Une technologie conçue pour se plier à tous vos usages

Employées à sec ou en méthode humide, les feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ série 34300 répondent à toutes vos exigences quelle que soit l'application. À sec, il est conseillé de les secouer régulièrement ou de les essuyer pour prolonger leur durée de vie.

Pratique : toutes les feuilles sont prédécoupées pour obtenir 2 feuilles de 140 X 85,5 mm si besoin

Ponçage de l'apprêt et cataphorèse

P400 140mm x 171mm

Ponçage des surfaces en cataphorèse et en apprêt.



P600 140mm x 171mm

Ponçage des surfaces en cataphorèse, apprêt et vernis.



**Cale manuelle
fournie dans
chaque boîte**

Dépolissage de vernis et raccords

P800 140mm x 171mm

Ponçage des surfaces en apprêt et dépolissage des vernis pour raccord.



P1000 140mm x 171mm

Dépolissage des vernis pour raccord et enlèvement de grains de poussières /défauts de texture des vernis.



Finition

P1200 140mm x 171mm

Ponçage des vernis pour enlèvement de grains de poussières/défaut de texture des vernis.



P1500 140mm x 171mm

Ponçage des vernis pour enlèvement de grains de poussières/défaut de texture des vernis.



	N° de pièce	Description	Feuilles/boîte	Boîtes/carton
	34337	Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ 140mm x 171mm P400 + cale manuelle	25/boîte	5
	34339	Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ 140mm x 171mm P600 + cale manuelle	25/boîte	5
	34340	Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ 140mm x 171mm P800 + cale manuelle	25/boîte	5
	34341	Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ 140mm x 171mm P1000 + cale manuelle	25/boîte	5
	34342	Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ 140mm x 171mm P1200 + cale manuelle	25/boîte	5
	34343	Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™ 140mm x 171mm P1500 + cale manuelle	25/boîte	5



3M France
Solutions pour la Réparation Automobile
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36

3M France, SAS au capital de 10 572 672 euros, RCS Pontoise 542 078 555



www.3M.fr/repaauto