



**3M** Science.  
Applied to Life.™\*

3M Solutions pour la Réparation Automobile

## Nouvelle gamme d'outillage 3M™ pour la tôlerie

Gamme ergonomique, pratique et robuste  
pour simplifier le travail des tôliers au quotidien

# Nouvelle gamme 3M™ de machines pour les tôliers

## ► Meuleuse à renvoi d'angle 3M™

La meuleuse à renvoi d'angle 3M est un outil puissant et léger qui présente un bon équilibre lors de l'utilisation.

Sa conception permet une bonne prise en main de l'outil et aide le spécialiste tôlerie à intervenir dans les zones d'accès difficiles telles que les montants de portes, les pare-chocs, etc. avec une facilité déconcertante, avec nos disques 3M™ Roloc™.

- Efficacité de meulage maximale avec les disques 3M™ Roloc™ Cubitron™ II
- Adaptable aux disques 3M™ Roloc™ 50 et 75 mm
- Variateur de vitesse pour plus de confort et de précision



## ► Meuleuse à tronçonner 3M™

La meuleuse à tronçonner 3M procure des performances régulières et rapides. Associé à nos roues à découper 3M™ Cubitron™ II, cet outil permet de couper avec une efficacité maximale tous les types de métaux, de l'acier très dur à l'aluminium, tout en permettant des lignes de découpe nettes avec un minimum d'effort.

- Design compact pour une manipulation aisée
- Matériau composite antidérapant pour garantir confort et sécurité à l'opérateur



## ► Ponceuse à bandes 3M™


La ponceuse à bandes 3M permet aux tôliers un accès rapide et simple aux endroits difficiles d'accès et est l'outil idéal pour le dépointage des points de soudure, le nettoyage et l'ébarbage de pièces.

- Enlèvement des points de soudure rapide et précis avec les bandes 3M™ Cubitron™ II
- Bras orientable permettant une accessibilité aisée et un meilleur confort
- Disponible en 330 et 457 mm de longueur



# Guide de sélection des produits

Choisissez le bon produit pour la bonne application



## A Découpe



**3M™ Cubitron™ II**  
Disques à tronçonner

## B Dépointage des points de soudure



**3M™ Cubitron™ II**  
Bandes abrasives

## C Meulage cordons soudure



**3M™ Cubitron™ II**  
Disques 3M™ Roloc™

+

**Roue à découper**

- Découpe d'éléments

+

**Bande abrasive**

- Dépointage des points de soudure
- Décapage
- Ebarbage

+

**3M™ Roloc™**

- Meulage de soudure
- Décapage
- Ebarbage

## Meuleuse à renvoi d'angle 3M™

| Référence | Type        | Diamètre (mm) | Tr/mn  | Puissance moteur CV (W) | Poids (Kg) | Longueur (mm) |
|-----------|-------------|---------------|--------|-------------------------|------------|---------------|
| 33577     | Pneumatique | 50 & 75       | 18 000 | 0,45 (336)              | 0,56       | 189           |

\* La meuleuse est livrée avec un plateau 3M™ Roloc de 50 mm et un plateau de 75 mm

## Meuleuse à tronçonner 3M™

| Référence | Type        | Diamètre (mm) | Tr/mn  | Puissance moteur CV (W) | Poids (Kg) | Longueur (mm) |
|-----------|-------------|---------------|--------|-------------------------|------------|---------------|
| 33579     | Pneumatique | 75            | 20 000 | 0,70 (522)              | 0,87       | 196           |

## Ponceuse à bandes 3M™

| Référence | Type        | Diamètre (mm) | Tr/mn  | Puissance moteur CV (W) | Poids (Kg) | Longueur (mm) |
|-----------|-------------|---------------|--------|-------------------------|------------|---------------|
| 33573     | Pneumatique | 10×330        | 17 000 | 0,65 (485)              | 0,94       | 320           |
| 33575     | Pneumatique | 13×457        | 17 000 | 0,65 (485)              | 0,98       | 385           |

**3M met à votre disposition la gamme de produits la plus complète pour les travaux de tôlerie.**

Demandez conseil à votre commercial 3M habituel et découvrez la solution la plus adaptée à vos besoins



**3M France**  
**Solutions pour la Réparation Automobile**  
 Boulevard de l'Oise  
 95006 Cergy-Pontoise Cedex  
 Tél. : 01 30 31 62 17 / Fax : 01 30 31 61 36  
 Site : [www.3M.fr/repauto](http://www.3M.fr/repauto)  
 E-mail : [repauto.fr@mmm.com](mailto:repauto.fr@mmm.com)  
 RCS Pontoise B 542 078 555  
 SAS au capital de 10 572 672 €



Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio.

3M, 3M Science. Applied to Life., Cubitron, Hookit, Precision Shapped Grain sont des marques déposées de 3M.  
 ©3M. Tous droits réservés. Décembre 2016.