

# Innovation Efficacité Rentabilité



Système novateur de mélange et pulvérisation  
des peintures solvantées et base eau

## Efficacité optimale

- Possibilité de peindre sous tous les angles
- Qualité du travail fini
- Mélange, pulvérisation et nettoyage faciles

## Économies significatives

- Diminution de la consommation de peinture grâce à une bonne utilisation du système
- Réduction de l'exposition aux solvants

## Productivité maximale

- Un godet "3 en 1" pour mélanger, pulvériser et stocker
- Simplicité d'utilisation pour un travail rapide et confortable





## Système de préparation

### 3M vous présente le nouveau système PPS™ 400ml Midi

*Un système de peinture totalement innovant permettant un travail de haute qualité, des manipulations plus propres, une diminution de la consommation de solvants et un gain de temps lors du nettoyage du pistolet.*



### Innovation. Rentabilité. Efficacité.

**Le Système de Préparation de Peinture 3M est un système unique et étanche qui élimine le besoin de différents pots de mélange et filtres.**

La peinture est mélangée et pulvérisée à partir d'une seule poche jetable avec filtre intégré et couvercle. Grâce aux adaptateurs spécialement développés, les peintres peuvent utiliser presque tous les pistolets. **L'un des avantages majeurs de ce système fermé réside dans la possibilité de peindre dans chaque recoin, même si le pistolet est retourné !** En éliminant toute contamination externe, le système PPS™ offre de ce fait une solution efficace et propre pour tous les types de réparation sur petites ou grandes surfaces.

Meilleure qualité et productivité, moins de solvants et de déchets : facilitez votre travail avec le système PPS™ désormais disponible en 4 tailles de godets.




### 3M PPS™ - Avantages

- Un godet "3 en 1", pour mélanger, pulvériser et stocker
- Économies de peinture et de solvants significatives
- Pulvérisation possible sous tous les angles
- Qualité du travail fini
- Système hermétique à filtre intégré
- Propre pour l'environnement
- Nettoyage rapide du pistolet
- Simplicité d'utilisation
- Disponible en 4 dimensions : 170, 400, 650 et 850 ml

# de peinture 3M™ PPS™

## Des solutions rapides, spécifiques et efficaces pour tout type de réparation




Idéal pour les petites surfaces qui nécessitent 170 ml maximum de peinture.

### Réparation d'1 panneau



3M™ PPS™ **Mini** 170 ml  
16114 filtre 200µ  
16752 filtre 125µ




Idéal pour les surfaces qui nécessitent 400 ml maximum de peinture.

### Réparation de 2 panneaux



3M™ PPS™ **Midi** 400 ml  
16112 filtre 200µ  
16312 filtre 125µ




Idéal pour les surfaces qui nécessitent 650 ml maximum de peinture.

### Réparation de 3 panneaux



3M™ PPS™ **Standard** 650 ml  
16000 filtre 200µ  
16026 filtre 125µ



Idéal pour les surfaces qui nécessitent 850 ml maximum de peinture.

### Réparation de 4 panneaux



3M™ PPS™ **Grand** 850 ml  
16024 filtre 200µ  
16740 filtre 125µ



N° de pièce	Description	Pièces / Conditionnement	Conditionnement / Carton d'expédition
<b>Poches jetables &amp; couvercles / filtres 200 microns</b>			
16114	Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Mini (170 ml)	50	1
16112	Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Midi (400 ml)	50	1
16000	Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Standard (650 ml)	50	1 <b>NOUVEAU</b>
16754	rPPS sets jetables - poches + couvercles / filtres + bouchon remplissage - (650 ml)	25	1
16024	Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Grand (850 ml)	25	1
<b>Poches jetables &amp; couvercles filtres 125 microns</b>			
16752	Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Mini (170 ml)	50	1
16312	Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Midi (400 ml)	50	1
16026	Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Standard (650 ml)	50	1 <b>NOUVEAU</b>
16740	Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Grand (850 ml)	25	1
<b>Godets &amp; bagues de serrage</b>			
16115	Ensemble godet + bague de serrage, Mini (170 ml)	2	4
16122	Ensemble godet + bague de serrage, Midi (400 ml)	2	4
16001	Ensemble godet + bague de serrage, Standard (650 ml)	2	4 <b>NOUVEAU</b>
16023	Ensemble godet + bague de serrage, Grand (850 ml)	1	4
<b>Pots de mélange et couvercles</b>			
50402	Pot de mélange (365 ml)	90	1
50403	Pot de mélange (870 ml)	90	1
50404	Pot de mélange (1 550 ml)	90	1
50405	Pot de mélange (2 300 ml)	90	1
50406	Couvercle pour pot (365 ml)	180	1
50407	Couvercle pour pot (870 ml)	180	1
50408	Couvercle pour pot (1 550 ml)	180	1
50409	Couvercle pour pot (2 300 ml)	180	1
<b>Accessoires</b>			
16010	Porte-godet (6 emplacements)	1	1
16012	Flacon plastique pour nettoyage pistolets	20	1
16022	Réglotte de mélange graduée (30 x 190 mm)	250	1
16755	Mini réglottes de mélange graduée (10 x 150 mm)	250	1
16099	Dévidoir couvercles (Midi / Standard / Grand)	1	1
16019	Dévidoir poches jetables (Midi / Standard / Grand)	1	1
16154	Insert adaptateur de dévidoir Midi	10	1
16025	Support pour pistolet peinture avec ou sans godet	12	1 <b>NOUVEAU</b>



Parce qu'être à vos côtés, ça nous inspire



**3M France**  
Solutions pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 31 62 17 - Fax : 01 30 31 61 36  
Site : [www.3M.fr/repauto](http://www.3M.fr/repauto) - E-mail : [repauto.fr@mmm.com](mailto:repauto.fr@mmm.com)

3M France, SAS au capital de 10 572 672 euros - RCS Pontoise 542 078 555

Centre Information Clients

**N°Azur 0 810 331 300**

Prix d'un appel local

[www.3M.fr](http://www.3M.fr)