

Nouveau ruban de masquage
3M™ Scotch® 3030

Résistance à l'eau

3M a mis au point un nouveau ruban de masquage crêpé doux répondant à une gamme étendue d'applications pour carrosserie.

Avec des performances de tenue en température jusqu'à 100°C et une résistance supérieure à l'eau, le ruban 3M™ Scotch® 3030 adhère et reste appliqué, sans soulèvement ni roulage des bords, tout en permettant un enlèvement sans traces et aisé.

- Performant avec les systèmes de peinture à base aqueuse et solvantés
- Excellente adhésion sur la plupart des surfaces
- Très bonne résistance à l'eau
- Enlèvement sans laisser de traces et résistance aux éclats



Parce qu'être à vos côtés, ça nous inspire

3M

Ruban 3M™ Scotch® 3030

Ruban de masquage haute qualité

La formulation spéciale de l'adhésif (caoutchouc réticulé procure au ruban 3M™ Scotch® 3030 les propriétés requises aux applications générales en carrosserie.

- Souple et résistant, le nouveau ruban vert laisse une ligne de peinture propre, nette et sans traces.
- Compatible avec l'eau, il n'y a pas de transfert d'adhésif à la chaleur ou aux UV.
- Compatible avec les systèmes de séchage les plus récents.



Le ruban 3M Scotch® 3030 répond à une gamme étendue d'applications pour carrosserie. Il est compatible avec tous les types de peinture utilisés en réparation automobile.

- Excellente résistance aux solvants et à l'eau
- Bonne conformabilité avec déchirement manuel facile et déroulement contrôlé
- Meilleures performances de mouillage et de résistance à l'écaillage de peinture
- Bonne adhésion immédiate et bon pouvoir de maintien
- Très bonne aptitude au repositionnement
- Haute performance d'enlèvement sans transfert d'adhésif



Ruban de masquage haute qualité 3M™ Scotch® 3030

Part No.	Product description	Size
50976	3M™ Scotch® Tape 3030 Premium Automotive Refinish Masking Tape	15mm x 50m
50977	3030 Premium Automotive Refinish Masking Tape	19mm x 50m
50978	3030 Premium Automotive Refinish Masking Tape	25mm x 50m
50980	3030 Premium Automotive Refinish Masking Tape	38mm x 50m
50981	3030 Premium Automotive Refinish Masking Tape	50mm x 50m