

Nouveau  
Concept

Nouveau Ruban mousse



Pour une qualité d'arête  
optimale



### 3M™ Ruban mousse de masquage PLUS 50421

De nombreux tests réalisés par le Développement 3M ont permis d'élaborer un nouveau concept de ruban mousse de masquage. La structure en tube creux permet de s'adapter facilement à tous les types d'ouvertures, permettant ainsi de noyer au mieux l'arête et d'éviter l'entrée des brouillards de peinture à l'intérieur du véhicule.


- Design tubulaire breveté
- Convient à tous types d'ouvertures
- Permet de mieux noyer l'arête de peinture
- Particulièrement adapté aux véhicules récents



# Mode d'emploi

Sur une surface propre et préalablement dégraissée, positionner le ruban mousse en le poussant dans les coins, puis appliquer une pression ferme le long du ruban.

- Commencer par utiliser le cordon le plus à droite dans le dévidoir.



## Les applications classiques


### A Masquage de l'ouverture porte AR - porte AV

Pose sur le véhicule

- 1 Ouverture sans rien.
- 2 Appliquer le ruban mousse sans l'étirer, et en positionnant la bande adhésive le plus en retrait possible.
- 3 Refermer la portière, vérifier le bon positionnement. Ouverture prête à peindre.



Autre possibilité : Pose sur l'ouvrant




- 1 Positionner le ruban mousse sur la portière, en prenant soin de ne pas exposer la bande adhésive.
- 2 Refermer la portière et faire rentrer la mousse vers l'intérieur à l'aide d'une spatule ou équivalent.
- 3 Vérifier le bon positionnement. Ouverture prête à peindre.

### B Masquage de l'ouverture porte AR - aile AR

- 1 Appliquer le ruban mousse sur le véhicule, en prenant soin de placer la bande adhésive le plus à l'intérieur quand cela est possible, et en enlevant le film protecteur au fur et à mesure.
- 2 Refermer la portière et vérifier le bon positionnement de la mousse. Repositionner si besoin.

*Note : le ruban mousse peut aussi se placer initialement sur la portière elle-même. Il convient alors de repousser la mousse vers l'intérieur une fois que la portière est refermée.*



### C Masquage de la trappe à carburant




Gros plan sur un ruban idéalement posé

# Nouvelles applications

## D Masquage de l'ouverture porte AV - aile AV

- 1 Appliquer le ruban sur l'aile AV, face blanche vers soi, bande adhésive vers l'avant.
- 2 Refermer doucement la portière.
- 3 A l'aide d'une spatule, repositionner la mousse à l'intérieur de l'ouverture. Pour les ouvertures pourvues d'un joint-lèvre, la mousse se place entre ce joint et la tôle.
- 4 Les éléments sont prêts à peindre.





## E Masquage du capot (principe identique pour malle AR / Hayon)



- 1 Appliquer le ruban mousse sur le capot en prenant soin de ne pas exposer la bande adhésive.
- 2 Veiller à ne pas étirer le ruban mousse lors de la pose : enlever le protecteur au fur et à mesure.
- 3 Masquer également la jointure avec l'optique et les autres éléments éventuels.
- 4 Refermer le capot et repositionner correctement la mousse à l'intérieur à l'aide d'une spatule ou équivalent.

## F Masquage du haut des portières (avec joint)

- 1 Plaquer le joint vers l'extérieur à l'aide d'un ruban de masquage large.
- 2 Appliquer le ruban mousse en plaçant la bande adhésive vers l'intérieur du véhicule.
- 3 Refermer la portière. Vérifier le bon positionnement du ruban mousse. Ouverture prête à peindre.



## 3M™ Ruban mousse de masquage PLUS 50421



Grâce à une conception novatrice, le ruban mousse 50421 répond à tous les besoins de masquage d'ouvertures de véhicules actuels.

Le nouveau ruban mousse PLUS masque une plus grande variété d'ouvrants que l'on trouve de plus en plus fréquemment.


La structure tubulaire brevetée se déforme spontanément pour épouser la géométrie de l'ouvrant, tandis que la bande adhésive reste non apparente pour garantir un résultat final très satisfaisant. Ce nouveau concept permet également de repousser la mousse à l'intérieur, permettant ainsi différents types de pose. Ce nouveau ruban mousse convient également pour le masquage de zones de raccords.

Créateur du concept de ruban mousse, 3M continue d'innover en permettant d'appliquer le ruban soit sur l'ouvrant, soit sur la partie fixe.



**Cette solution universelle offre le choix d'appliquer le ruban sur le véhicule ou sur l'ouvrant selon le modèle.**





Positionnement du ruban PLUS sur les ouvrants de véhicules courants



*NB: le produit ne doit pas être étiré dans les parties curvilignes pour rester bien en place lors de la fermeture de l'ouvrant*



Le nouveau produit appliqué sur la partie ouvrante (porte, coffre, capôt)



Le nouveau produit appliqué sur les ouvertures larges

Code	Produit	Dimensions	Largeur
50421	Ruban mousse de masquage PLUS	7 spirales = 49 m	21 mm

**3M**

3M France  
Solutions pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy-Pontoise cedex  
Téléphone : 01 30 31 62 17  
Télécopieur : 01 30 31 61 36  
E-mail : repaauto.fr@mmm.com  
Internet : www.3M.com/fr/repauto

Merci de recycler. Imprimé en France

© 3M 2009. Tous droits réservés EL 81  
3M est une marque déposée de la société 3M P1190337