

Un mélange toujours parfait



où vous voulez
quand vous voulez



- Mastic polyester **prêt à l'emploi** : appliquez votre mastic polyester où vous voulez quand vous voulez
- Un mélange toujours parfait pour tous types de réparations : **augmentez la productivité** de votre atelier et réduisez le nombre de couches
- Produit **mélangé dynamiquement** : pas de porosités au ponçage, plus besoin de couche de finition
- **Maîtrisez vos déchets**, arrêtez le gaspillage
- Travaillez dans un **environnement plus propre**



3M optimise la réparation automobile avec son Système de Mélange Dynamique pour mastic polyester

Découvrez notre système unique

Gagnez du temps

en suivant les modes opératoires recommandés

- Appliquez vos mastics en une seule couche pour des réparations simples
- Plus besoin d'une couche de finition
- Dosage et mélangeage automatique
- Appliquez à la demande où vous le souhaitez
- Réduisez les temps de nettoyage



Les buses mélangeuses dynamiques

Obtenez le ratio parfait de durcisseur à chaque application !

La buse mélangeuse dynamique vous garantit à la fois un bon dosage et un mélange parfait. La bonne maîtrise du ratio de durcisseur permet d'éliminer les risques de décoloration des bases.

Un remplissage des cartouches sans bulles d'air et un mélange parfaitement homogène réduisent les risques de micro-bullage dans toute l'épaisseur du mastic, garantissant une excellente finition dès la première application.

Ne mélangez plus. Réparez...





Réduit les sources de porosités

Le système 3M™ de mélange dynamique réduit les sources de porosités. La finition est optimale dès la première application de mastic.

Réduit le gaspillage

Vous mélangez et appliquez uniquement la quantité de mastic nécessaire à la réparation.

Facile à poncer

Les mastics en cartouches sont faciles et rapides à poncer. Vous gagnez du temps et consommez moins de papier abrasif.

Système de Mélange Dynamique 3M™ pour mastic polyester


Mastic polyester universel 3M™ 51002

Ce mastic polyester s'utilise pour la réparation d'impacts sur acier, acier galvanisé et aluminium. Idéal pour traiter des petites et moyennes réparations en une seule étape il peut aussi s'utiliser comme mastic de finition.

Mastic polyester haute densité 3M™ 51003

Ce mastic polyester haute densité offre des propriétés de charge. Il permet de réparer des impacts plus profonds (3 à 5 mm) ou d'effectuer des réparations plus importantes.

Pas besoin d'une couche de finition : économisez au moins une étape sur la plupart des réparations. Le gain de temps estimé pour une application est d'au moins 10 minutes.



Le pistolet applicateur DMS envoie le bon ratio de résine et de durcisseur dans la buse mélangeuse.

NOUVEAU



Système de Mélange Dynamique 3M™

Kit

Code Commande	Unité de vente	Description	Unité/Carton
50604	Kit de démarrage pour Système Doseur Mélangeur Dynamique 3M™	Contenu du kit de démarrage : 1 Pistolet pour Système Doseur Mélangeur Dynamique, 1 boîte de 50 buses mélangeuses dynamiques, 1 Support de rangement pour Applicateur DMS 50600, 1 Support magnétique de rangement pour 1 boîte de buses mélangeuses dynamiques 50601	1

Cartouches de Mastic Polyester

Code Commande	Unité de vente	Description	Dimension	Unité/Carton
51002	Cartouche	Cartouche (livrée avec deux buses 50601) Mastic Polyester Universel (5-35°C)	276 ml	6
51003	Cartouche	Cartouche (livrée avec deux buses 50601) Mastic Polyester multi-usages Haute Densité (10-40°C)	276 ml	6

Accessoires

Code Commande	Unité de vente	Description	Unité/Carton
50600	Pistolet pour Système Doseur Mélangeur Dynamique 3M™	Un applicateur spécialement conçu pour être utilisé avec les cartouches de mastic polyester 3M.	1
50601	Buses Mélangeuses Dynamiques 3M™	Buse DMS pour références 51002 et 51003	6 x 50
S00357	Pack	3 cales plastiques saumon (largeur 100, 127 et 152 mm)	12 packs
S00358	Pack	3 cales plastiques jaune (largeur 100, 127 et 152 mm)	24 packs

Stockage

Code Commande	Unité de vente	Description	Unité/Carton
50602	Support de rangement pour pistolet applicateur 3M 50600	Facile à installer sur la servante, ce support en métal permet un rangement facile du pistolet applicateur 3M 50600 entre deux utilisations.	1
50603	Support de rangement pour boîtes de buses mélangeuses dynamiques 3M 50601	Ce support pour les buses mélangeuses dynamiques se fixe aisément grâce à ses aimants.	1



Solutions pour la Réparation Automobile
3M France
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax: 01 30 31 61 36
repauto.fr@mmm.com

Retrouvez tous nos produits sur
www.3M.fr/repauto

Retrouver nos vidéos
de formation sur notre
site internet

