

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400SGAFシリーズ

Scotchgard™ Anti-fog Coating,
Just Feel the Difference



快適性

3 M独自の圧力分散技術を導入
Secure, Comfortable Fit



防曇性

高い耐久性の防曇コーティング
Durable Anti-fog Coating



防護性

ガスケットパーツの装着が可能
Optional Removable Foam-lined Gasket

FEATURING

Scotchgard
PROTECTOR 3M

防曇性 — 高い耐久性の防曇コーティング

Scotchgard™ Anti-Fog Coating

スコッチガード™ 防曇コーティング

レンズ

25回の洗浄*に耐える密着性。
親水膜により水滴を平滑にし、
留まるのを防ぐ。



通常の防曇コーティング

レンズ

繰り返しの洗浄*により
コーティングが剥がれ
レンズ上に水滴が留まる。



※写真はイメージです

※洗浄試験条件

22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗う。その後室温乾燥する。
上の2つのサイクルを25回行う。5分以内にお湯蒸気にあてて評価する。
(お湯温度は50度)

快適性 — 3M独自の圧力分散技術を導入

Secure, Comfortable Fit

顔を600箇所に分けて、保護めがねをかけた際の圧力を測定。
一定ポイントに圧力がかかり過ぎないように製品設計。
ツルの長さ、厚さ、角度、柔軟性を最適化することにより
圧力を分散する構造のツルが快適性を提供。



防護性 — ガasketパーツの装着が可能

Optional Removable Foam-lined Gasket

保護めがねレンズ部分の外周360°をカバーする
gasketパーツを装着可能。
顔と保護めがねの隙間を軽減し、防護性UP。



※写真はイメージです

製品ラインナップ

3 M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア ガasket付
SF401SGAF-BLU-F



3 M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア
SF401SGAF-BLU



3 M™ セキュアフィット™
保護めがね I/O グレー
SF407SGAF-BLU



3 M™ セキュアフィット™
gasket
SF-FOAM



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、セキュアフィット、SecureFit、Scotchgard、スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部

<http://go.3M.com/psd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
©3M 2018. All Rights Reserved.

OHS-029-A(0318)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます