

3M



Fall Protection
for Tools

Tutto quello
che ti serve

per fermare
la caduta.

3M™ DBI-SALA®
Protezione anticaduta per attrezzi

Catalogo prodotti



Guida di riferimento protezione anticaduta per attrezzi

Guida tascabile Protezione anticaduta per attrezzi

Impara come fissare ogni strumento con questa guida di riferimento.



Poster

Scopri le aree migliori per dotare la vostra attrezzatura con 3M™ DBI-SALA® Protezione anticaduta per attrezzi. Visualizza i punti di fissaggio disponibili e valuta il peso.




Adesivi

Sensibilizza sull'importanza della sicurezza : usa gli adesivi Stop the Drop.



Video

Accedi ai video ad alta definizione che possono essere utilizzati come materiale di formazione e sensibilizzazione presso la sede di lavoro.



<http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>


La capacità di combattere la gravità.

Proteggere i lavoratori non significa soltanto impedire loro di cadere; anche la loro attrezzatura ha bisogno di essere tenuta in sicurezza in quota.

È per questo che, da oltre 10 anni, siamo pionieri nello sviluppare prodotti innovativi e soluzioni per evitare che gli strumenti e le attrezzature possano cadere. Dai cantieri alle piattaforme petrolifere, aiutiamo a rendere gli ambienti di lavoro più sicuri e produttivi per proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare lesioni alle persone, danni alle apparecchiature e la perdita degli strumenti.

Certificati e testati.

Il nostro laboratorio accreditato ISO 17025 permette di simulare il calore, il freddo, l'umidità, la corrosione e l'abrasione : le sfide che dovete affrontare ogni giorno. Conduciamo prove di resistenza statica e dinamica, sia sul campo che nei nostri impianti di produzione certificati ISO 90001, consentendo di ottenere la massima qualità e la protezione anticaduta più affidabile per gli attrezzi.



Sommario.

Punti di ancoraggio	4
Cordini porta attrezzi	10
Fondine porta attrezzi.....	14
Cintura porta attrezzi	19
Tasche porta attrezzi.....	20
Sacchi anticaduta	22
Polsini.....	26

Per informazioni di prodotto :

3M.com/FallProtection
00 800 999 55500

3M™ DBI-SALA® D-rings

▶ <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- I D-ring possono essere collegati praticamente a qualsiasi attrezzo inferiore a 2,3 kg (5 lbs) o 0,9 kg (2 libbre) utilizzando il nastro per fissaggio rapido Quick-Wrap (pagina 5).
- Creano un punto di ancoraggio istantaneo in meno di un minuto.
- I D-ring doppi consentono di agganciare al 100% gli attrezzi durante il trasferimento.



1500003



1500007



1500005



1500001

	Descrizione	Valutazione carico	Quantità	Isolante
1500003	D-ring 0,5" x 2,25"	0,9 kg (2 lbs)	Pacco da 10	No
1500005	D-ring 0,5" x 2,25" isolante	0,9 kg (2 lbs)	Pacco da 10	Si
1500007	D-ring 1" x 3,5"	2,3 kg (5 lbs)	Pacco da 10	No
1500001	Doppio anello a D-ring misura piccola	0,9 kg (2 lbs)	Pacco da 10	No



Nastro per fissaggio rapido

► <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Nastro resistente da 2,54 cm (1"), si adatta alla forma di ciò a cui viene applicato.
- Utilizzato con i nostri i D-ring (*pag. 4*) e ancoraggi di sicurezza per attrezzi, crea punti di ancoraggio istantanei praticamente su qualsiasi attrezzo.
- Realizzato in gomma silconica autosaldante che non lascia alcuna traccia di adesivo o altro.
- Lo strato tessile interno in fibra di vetro aumenta la resistenza del nastro, anche agli oggetti appuntiti.

	Descrizione	Quantità	Lunghezza
1500045	Fissaggio rapido giallo	10	274 cm (108")
1500036	Fissaggio rapido blu	10	274 cm (108")
1500038	Fissaggio rapido blu, lunghezza 2x	1	548,6 cm (216")



1500036



1500038



1500045



3M™ DBI-SALA® Ancoraggi di sicurezza per attrezzi

► <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Gli Ancoraggi di sicurezza per attrezzi presentano un design semplicissimo che permette agli utenti di assicurare rapidamente le attrezzature fino a 15,9 kg (35 lb) o 36,3 kg (80 lbs.).
- Le alette di stabilizzazione possono essere utilizzate per mantenere gli Ancoraggi di sicurezza per attrezzi in posizione utilizzando il Nastro per fissaggio rapido (pagina 5).
- Visita il nostro sito per vedere utilizzi reali dei nostri Ancoraggi di sicurezza per attrezzi.



	Descrizione	Valutazione carico	Quantità
1500015	Attacco anello a V - doppia aletta di sicurezza	15,9 kg (35 lbs)	1
1500016	Attacco anello a V - doppia aletta di sicurezza	15,9 kg (35 lbs)	10
1500014	Attacco anello a V - aletta di sicurezza	15,9 kg (35 lbs)	10
1500012	Attacco anello a V	15,9 kg (35 lbs)	10
1500018	Attacco anello a V - doppia aletta di sicurezza	36,3 kg (80 lbs)	10



Guaina termoretraibile

► <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Proteggete il vostro punto di ancoraggio! Guaina termoretraibile protegge il nastro per fissaggio (*pagina 5*) da abrasioni e ambienti di lavoro difficili.
- Guaina termoretraibile si riduce del 200% quando viene scaldata.

	Descrizione	Quantità
1500019	Guaina termoretraibile 1,9 cm x 4,5 cm (0,75" x 1,75")	25
1500020	Guaina termoretraibile 2,5 cm x 4,5 cm (1" x 1,75")	25
1500021	Guaina termoretraibile 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")	25
1500022	Guaina termoretraibile 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")	10
1500023	Guaina termoretraibile 7,6 cm x 10,2 cm (3" x 4")	10



Cordino per D-ring

► <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Si aggancia facilmente agli attrezzi di peso fino a 2,3 kg (5 lb).
- È sufficiente far passare l'estremità dell'asola di un cordino D-ring attraverso un foro realizzato in precedenza o una impugnatura chiusa per creare un punto di ancoraggio immediato.
- Estremamente resistente e riutilizzabile.

	Descrizione	Valutazione carico	Quantità
1500009	Cordino per D-ring	2,3 kg (5 lbs)	10



3M™ DBI-SALA® Attacchi girevoli rapidi

▶ <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Scivola con facilità in pochi secondi sull'impugnatura di un attrezzo.
- Attacchi girevoli rapidi anti-aggrovigliamento.
- Riutilizzabile e adatto a un uso non conduttivo.



	Descrizione	Valutazione carico	Quantità
1500027	Misura piccola 1.5 cm (0.6")	0,5 kg (1 lbs)	10
1500028	Misura media 2 cm (0.8")	0,5 kg (1 lbs)	10
1500029	Misura large 2.5 cm (1")	0,5 kg (1 lbs)	10
1500030	Misura X large 3.1 cm (1.2")	0,5 kg (1 lbs)	10
1500031	Attacco per penne 0.8 cm (0.3")	-	10
1500032	Attacco per penne con estensione a spirale 0.8 cm (0.3")	-	10
1500033	Attacco per pennarelli 1.3 cm (0.5")	-	10
1500034	Attacco per pennarelli con estensione a spirale 1.3 cm (0.5")	-	10



1500028



1500030

Attacco Anello a D micro

▶ <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Progettato per consentire una facile connessione di piccoli dispositivi come i telefoni cellulari, macchine fotografiche e radio.
- Aderisce alla maggior parte delle superfici creando un punto di aggancio in pochi secondi.
- Carico nominale 0,9 kg (2 lbs) quando viene utilizzato con 1500060.
- Utilizza adesivo 3M a forte adesione.

	Descrizione	Valutazione carico	Quantità
1500010	Attacco Anello a D micro	0,9 kg (2 lbs)	10



Anelli rapidi

▶ <http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

- Gli anelli rapidi sono una soluzione economica per collegare rapidamente gli attrezzi.
- Consente un rapido collegamento con molti attrezzi fino a 0,9 kg (2 lbs).
- Le pinze per anelli possono essere utilizzate per semplificare l'installazione degli anelli rapidi.



1500026



1500025



1500024

	Descrizione	Valutazione carico	Quantità
1500024	Anelli rapidi, misura piccola 1.9 cm (0.75")	0,9 kg (2 lbs)	25
1500025	Anelli rapidi, misura media 2.5 cm (1")	0,9 kg (2 lbs)	25
1500026	Anelli rapidi, misura grande 3.8 cm (1.5")	0,9 kg (2 lbs)	25



3M™ DBI-SALA® Cavi elastici



1500047



1500049

	Descrizione	Valutazione carico	Lunghezza (a riposo)	Lunghezza (in tensione)
1500047	Cavo elastico Hook2Loop	4,5 kg (15 lbs)	81,3 cm (32")	119,4 cm (47")
1500048	Cavo elastico Hook2Loop (pacco da 10)	4,5 kg (15 lbs)	81,3 cm (32")	119,4 cm (47")
1500049	Cavo elastico servizio medio Hook2Loop	15,9 kg (35 lbs)	78,7 cm (31")	132,1 cm (52")

Progettato per durare

Costruiti per essere più resistenti e più durevoli rispetto alla concorrenza, i nostri cavi elastici sono progettati per prevenire la caduta di oggetti.




Moschettone autobloccante

Il cavo elastico Hook2Loop dispone di un moschettone autobloccante che impedisce aperture accidentali e chiusure automatiche.



Moschettone antibloccaggio della concorrenza

I moschettoni antibloccaggio possono essere scollegati con una semplice rotazione, con una potenziale conseguente caduta accidentale.



Blocchi a cilindro della concorrenza

Molti cavi elastici della concorrenza spesso utilizzano un blocco a cilindro. Questi blocchi possono creare rischi in quanto possono creare collegamenti errati con gli attrezzi.


Cavi a spirale

L'innovazione del settore.

Facili da pulire, i nostri cavi a spirale in vinile leggero e dal design ultra-compatto, sono un'alternativa ideale ai classici cavi elastici. Da quando sono stati introdotti sul mercato, abbiamo continuato a perfezionare e migliorare la nostra linea di cavi a spirale.

1500064

Cavo a spirale Hook2Hook




Brevettato

1500068

Cavo a spirale Trigger2Trigger

- Ideali per l'utilizzo con i polsini.



1500059

Cordino a spirale con doppio clip

- Isolante.
- Ideali per l'utilizzo con i polsini.



1500066

Cordino a spirale con gancio e anello rapido

- Per l'utilizzo con martelli e attrezzi a manico lungo.
- Disponibile in combinazione con la custodia per martello.



1500060

Cavo a spirale Clip2Loop

- Mette in sicurezza telecamere, telefoni cellulari, radio e altri piccoli oggetti.
- Adatto all'utilizzo con i D-ring.



1500061

Cavo per elmetto



	Descrizione	Quantità	Valutazione carico	Lunghezza (a riposo)	Lunghezza (in tensione)
1500064	Cavo a spirale Hook2Hook	10	2,3 kg (5 lbs)	10,2 cm (4")	157,5 cm (62")
1500068	Cavo a spirale Trigger2Trigger	10	2,3 kg (5 lbs)	4,4 cm (1,75")	70 cm (24")
1500059	Cordino a spirale con doppio clip	10	0,9 kg (2 lbs)	4,4 cm (1,75")	70 cm (24")
1500066	Cordino a spirale con gancio e anello rapido	10	0,9 kg (2 lbs)	7,6 cm (3")	157,5 cm (62")
1500060	Cavo a spirale Clip2Loop	10	0,9 kg (2 lbs)	17,8 cm (7")	86,4 cm (34")
1500061	Cavo per elmetto	10	0,9 kg (2 lbs)	10,2 cm (4")	86,4 cm (34")

Riavvolgitori 3M™ DBI-SALA®

- Compatibile con le fondine per attrezzi (pagina 14), polsini (pagina 26), e tasche per oggetti (pagina 20).
- Bobina d'acciaio 132 cm (52") consente il riavvolgimento automatico quando non in uso.



	Quantità	Valutazione carico
1500069	1	0,7 kg (1,5 lbs)

Cordino con doppio gancetto

- I grilletti su entrambi i lati di questi cordini sono facili da usare, anche con i guanti.
- Grilletto girevole anti-aggrovigliamento

Dall'alto al basso:
1500058, 1500056,
1500054



	Quantità	Valutazione carico	Lunghezza
1500054	10	4,5 kg (10 lbs)	30,48 cm (12")
1500056	10	4,5 kg (10 lbs)	60,96 cm (24")
1500058	10	4,5 kg (10 lbs)	91,44 cm (36")

Cordino per servizi medi Hook2Loop

- Dotato di un moschettone twist-lock a doppia azione in alluminio per evitare aperture accidentali.
- Adatto per ancoraggi di sicurezza per attrezzi di medio peso.



	Valutazione carico	Lunghezza
1500050	15,9 kg (35 lbs)	182,9 cm (72")

Cordino per servizio pesante Hook2Loop

- Dotato di un moschettone twist-lock a doppia azione in alluminio per evitare aperture accidentali.
- Adatto per ancoraggi di sicurezza per attrezzi pesanti (*pagina 6*).

	Valutazione carico	Lunghezza
1500051	36,6 kg (80 lbs)	182,9 cm (72")



Cordino per servizio pesante Hook2Rail

- Dotato di un moschettone twist-lock a doppia azione in alluminio per evitare aperture accidentali.
- Moschettone rotaia twist-lock a doppia azione, grande.
- Adatto per ancoraggi di sicurezza per attrezzi pesanti (*pagina 6*).

	Valutazione carico	Lunghezza
1500052	36,6 kg (80 lbs)	182,9 cm (72")




3M™ DBI-SALA® Fondine

I tuoi attrezzi, a portata di mano.

Più sicuro. Più semplice. Non capita spesso che il vostro lavoro sia entrambe le cose, ma le fondine 3M DBI-SALA Smart Holsters sono progettate proprio per questo. Queste tasche particolarmente innovative consentono una maggiore produttività e sono progettate per avere a portata di mano i vostri attrezzi in ogni momento.

Riflettori ad alta visibilità beacon

I prodotti sono dotati di riflettori ad alta visibilità per essere sempre facili da identificare e localizzare, anche in luoghi bui. Nella parte anteriore e posteriore della fondina è cucito del materiale altamente riflettente visibile in condizioni di scarsa illuminazione con una torcia.



La fondina più intelligente e veloce

Quick-Mag velocizza il lavoro e riduce la frequenza con cui i vostri attrezzi devono essere messi in una fondina. Un potente sistema magnetico fa in modo che gli attrezzi si attacchino con semplicità alla fondina e siano sempre a portata di mano.



Apertura di sfiato inferiore

Siete a posto quando anche i vostri attrezzi lo sono. Lo sfiato integrato nelle nostre fondine protegge gli strumenti dalla ruggine e putrefazione del legno. Anche in condizioni di pioggia, l'apertura aiuta a mantenere la fondina asciutta consentendo all'acqua di fuoriuscire.



Fondine per attrezzo singole e doppie



[1] Cavo elastico Hook2Loop venduto separatamente.

- Le Fondine per attrezzi singole e doppie sono dotate di D-ring tarate per un carico di 2,3 kg (5 lb).
- Diverse varianti di queste fondine sono dotate di riavvolgitori (indicati di seguito) (pagina 12). I riavvolgitori sono tarati per un carico di 0,7 kg (1,5 libbre).
- Le Fondine per attrezzi singole e doppie sono dotate di Riflettori ad alta visibilità Beacon e sistema magnetico Quick-Mag.
- Un'apertura di sfiato inferiore consente di utilizzare la fondina anche in condizioni umide.

	Descrizione	Divaricatori inclusi	Accessori
1500103	Custodia per attrezzi	Nessuno	Imbracatura
1500104	Custodia per attrezzi con riavvolgitore	1x	Imbracatura
1500101	Custodia per attrezzi	Nessuno	Cintura
1500102	Custodia per attrezzi con riavvolgitore	1x	Cintura
1500105	Custodia per attrezzi profonda	Nessuno	Cintura
1500108	Custodia per due attrezzi	Nessuno	Imbracatura
1500109	Custodia per due attrezzi con riavvolgitore	2x	Imbracatura
1500106	Custodia per due attrezzi	Nessuno	Cintura
1500107	Custodia per due attrezzi con riavvolgitore	2x	Cintura

3M™ DBI-SALA® Custodia per metro a nastro

- Progettato per essere utilizzato con qualsiasi metro a nastro, garantisce una semplice connessione.
- Include un riavvolgitore (pagina 12).
- La custodia si adatta alla dimensione di ogni metro a nastro.
- Riflettori ad alta visibilità Beacon™.



Retro della fondina

1500098 *In attesa di brevetto*



1500099 *In attesa di brevetto*

	Descrizione
1500098	Custodia per metro a nastro con riavvolgitore
1500099	Tasca per metro a nastro
1500100	Fodera e Custodia per metro a nastro

Borsa con riavvolgitore

- Custodia per metro a nastro e per piccoli attrezzi.
- Include un riavvolgitore (pagina 12).

	Descrizione
1500095	Borsa con riavvolgitore



In attesa di brevetto

Custodia chiave per ponteggio con riavvolgitore

- Custodia chiave per ponteggio per lavori in quota.
- Riflettori ad alta visibilità Beacon.

	Descrizione
1500096	Custodia chiave per ponteggio con riavvolgitore
1500097	Custodia chiave per ponteggio con riavvolgitore e acvo elastico Hook2Loop



1500096



1500097



Il retro della fondina ha una sacca per il riavvolgitore di sicurezza (pagina 12). Il sistema consente al riavvolgitore di legare la chiave per ponteggio anche da lontano.

Fondina per martello

- La custodia per martello permette di agganciare in sicurezza qualsiasi martello sotto 2,3 kg (5 libbre).
- L'anello D-ring sul lato della fondina è tarato per un carico di 2,3 kg (5 libbre).
- Il 1500094 combo è dotato di un cordino a spirale Hook2Quick 1500066 (pagina 11) appositamente progettato per l'uso con la custodia per martello. Il cordino a spirale Hook2Quick è tarato per un carico di 0,9 kg (2 libbre).
- Durante il trasporto, la custodia per martello può essere chiusa con un cinturino in velcro. Durante l'uso, il cinturino può essere chiuso consentendo un facile accesso al martello.

	Descrizione
1500093	Fondina per martello
1500094	Custodia per martello con corda a spirale



In attesa di brevetto

Sopra : la custodia per martello è bloccata, impedendo al martello di scivolare fuori.

Sotto : la custodia per martello è sbloccata, per renderlo adatto per un uso attivo.

Fondina per radio regolabile

- La Fondina si adatta a radio portatile, telefono cellulare e molti altri dispositivi di qualsiasi forma.
- Può essere indossata con una cintura o con un'imbracatura.
- Un anello micro D-ring (pagina 8) può essere posizionato sul retro di un dispositivo, e può quindi essere legato ad un anello a D sulla parte anteriore della custodia per radio usando il cavo a spirale Clip2Loop 1500066 (pagina 11).

	Descrizione
1500088	Fondina per radio regolabile
1500089	Fondina per radio regolabile, Cavo a spirale Clip2Loop e Micro D-ring

In attesa di brevetto



Può essere indossata con una cintura o con un'imbracatura.

Fondina per bomboletta spray / bottiglia

- Custodia flessibile in neoprene permette di assicurare rapidamente bottiglie e bombolette spray.
- 1500092 viene fornito con il cavo a spirale Clip2Clip 1500059 (pagina 11).

	Descrizione
1500091	Fondina per bomboletta spray / bottiglia
1500092	Custodia per bomboletta spray / bottiglia e cavo a spirale



3M™ DBI-SALA® Custodia di sicurezza per batteria

- Design della custodia unico che si adatta alla dimensione di praticamente tutte le batterie per trapano.
- La custodia è assicurata al trapano, permettendo al trapano di essere assicurato durante l'uso in quota.

	Quantità	Valutazione carico
1500090	1	4,5 kg (10 lbs)



Cintura per attrezzi comfort

- L'imbottitura extra offre un comfort superiore rispetto alle altre cinture.
- Il sistema modulare permette all'utilizzatore di personalizzare il proprio sistema di fondina e custodia.

	Girovita	Dimensione
1500110	71 cm-91 cm (28"-36")	S-M
1500111	91 cm-112 cm (36"-44")	L-XL
1500112	112 cm-132 cm (44"-52")	2XL-3XL



Cintura per attrezzi

- Tessuto in cordura imbottito per maggiore durata e comfort.

	Girovita	Dimensione
1500113	71 cm-117 cm (28"-46")	S-L
1500114	102 cm-137 cm (40"-54")	XL-3XL



Passanti

- 1500116 viene utilizzato per agganciare gli attrezzi alla cintura, mentre il 1500118 viene utilizzato per gestire gli strumenti.

	Descrizione	Valutazione carico	Quantità
1500116	Passante per cintura con anello a D	3,2 kg (5 lbs)	10
1500118	Passante cintura con gancetto	3,2 kg (5 lbs)	10



3M™ DBI-SALA® Tasche per piccoli oggetti

Brevettato



1500123

1500121

1500120

1500122

1500119

- L'innovativo sistema di auto-chiusura blocca gli oggetti al suo interno, in modo che sia praticamente impossibile che cadano.
- Recuperare gli oggetti è facile poiché non ci sono né aperture né chiusure.
- Compatibile con la maggior parte delle cinture per attrezzi.

	Descrizione
1500122	Tasca per piccoli oggetti - gialla vinile
1500119	Tasca per piccoli oggetti - nera
1500120	Tasca per piccoli oggetti - camouflage
1500121	Tasca per piccoli oggetti - arancione
1500123	Tasca profonda per piccoli oggetti - nera



I passanti si trovano sul retro della tasca.



La Tasca per piccoli oggetti è progettata per parti di dimensioni ridotte come dadi, bulloni, viti e chiodi.



Una volta che gli articoli vengono collocati all'interno della tasca, il sistema di autochiusura li blocca immediatamente.



Anche quando la tasca viene capovolta in verticale, gli oggetti rimangono bloccati all'interno e è quasi impossibile che cadano.

Borsa per attrezzi

- È dotata di due tasche esterne per la custodia di chiavi inglesi e due tasche interne per il deposito di altri attrezzi.
- Gli strumenti possono essere legati agli anelli a D sia sulla parte interna che esterna della borsa.
- Il sistema di chiusura laterale regolabile aiuta a prevenire la caduta di oggetti quando non viene utilizzata la borsa.



	Descrizione
1500132	Borsa per attrezzi

Tasca per strumenti di controllo

- Progettata per il trasporto e l'utilizzo sicuri della maggior parte dei multimetri, strumenti per il monitoraggio atmosferico e altri dispositivi per test portatili.
- L'apertura regolabile in attesa di brevetto può essere utilizzata per creare una postazione di lavoro a mani libere.
- Può essere indossato sopra la cintura o sopra la spalla con la tracolla in dotazione.



Postazione di lavoro a mani libere.

In attesa di brevetto

	Descrizione
1500131	Tasca per strumenti di controllo

Tasche porta attrezzi

- Realizzato con una tela resistente e un rivestimento interno per aiutare a prevenire le forature.
- Molteplici tasche interne per alloggiare una serie di strumenti, mentre un anello a D integrato rende l'aggancio degli attrezzi incredibilmente facile.
- Disponibile nelle varianti standard e profondo.
- La custodia standard utilizza un sistema di chiusura a strappo che può essere tenuto aperto durante l'uso.
- La custodia profonda dispone di un sistema di chiusura magnetico e una chiusura laterale.



	Larghezza	Altezza	Riavvolgitore/gancio
1500124	19,1 cm (7,5")	27,9 cm (11")	-
1500125	19,1 cm (7,5")	27,9 cm (11")	2 riavvolgitore
1500126	19,1 cm (7,5")	27,9 cm (11")	2 gancio
1500127	22,2 cm (8,75")	33 cm (13")	-
1500128	22,2 cm (8,75")	33 cm (13")	2 riavvolgitore
1500129	22,2 cm (8,75")	33 cm (13")	2 gancio

3M™ DBI-SALA® Sacchi di sicurezza

Grazie al sistema di chiusura integrato che aiuta a prevenire la caduta di oggetti, i nostri sacchi di sicurezza sono progettati per essere il compagno ideale per i lavoratori in quota che trasportano carichi pesanti.

Sistemi di chiusura

Ogni sacco di sicurezza ha sia una coulisse in attesa di brevetto sia un sistema di chiusura “hook and loop” (asola e uncino) che fornisce un’ulteriore protezione, evitando il rischio di cadute durante il trasporto e il sollevamento. Delle linguette colorate sul sistema di chiusura del sacco fungono da segnalatori visivi indicando quando il sacco è in modalità di blocco o in modalità di accesso facile.



Punti di ancoraggio integrati

Il Sacco di sicurezza è stato progettato per essere utilizzato con gli attrezzi in quota e presenta molteplici punti di ancoraggio.

Tela e vinile di alta qualità

I Sacchi di sicurezza sono disponibili sia in varianti in tela che in vinile per servizio pesante, tarate rispettivamente per carichi di 45,4 kg (100 lb) e 113,4 kg (250 lb).



1500134



1500140



Modelli standard di sacco di sicurezza

<http://bit.ly/FPFTVideosEMEA>

Moschettone e cinghia di sollevamento integrati

Al posto della corda, che può sfilacciarsi, ogni Sacco di sicurezza è dotato di una cinghia di sollevamento/tracolla per servizi pesanti. Ogni sacco è dotato anche di un leggerissimo moschettone twistlock di alta qualità in alluminio, tarato per un carico di 30 kN (6.700 lb). Non dovrete più preoccuparvi che un nodo possa sciogliersi oppure che un moschettone non bloccante possa sfilarsi da un punto di ancoraggio.



Resistenza alle perforazioni

Dove si lavora, la resistenza non è negoziabile. Ecco perché sul fondo di ogni sacco di sicurezza è cucita una placca in materiale composito duro che protegge il sacco da perforazioni accidentali. Un fodero di protezione in cuoio, resistente agli agenti atmosferici e agli ambienti di lavoro difficili, copre gli inserti.

	Valutazione carico	Sistemi di chiusura	Materiale corpo	Altezza/diametro	Capacità
1500134	45,4 kg (100 lbs)	Hook and loop (asola e uncino)	Tela	38 cm / 31,75 cm (15" / 12,5")	30 L
1500133	45,4 kg (100 lbs)	Cordoncino	Tela	38 cm / 31,75 cm (15" / 12,5")	30 L
1500140	113,4 kg (250 lbs)	Hook and loop (asola e uncino)	Vinile	38 cm / 31,75 cm (15" / 12,5")	30 L
1500139	113,4 kg (250 lbs)	Cordoncino	Vinile	38 cm / 31,75 cm (15" / 12,5")	30 L

3M™ DBI-SALA® Inserto rigido per sacco di sicurezza

- Trasforma un sacco di sicurezza morbido in un Sacco di sicurezza rigido.
- Il nostro inserto per borsa rigido riutilizzabile permette di mantenere la borsa di sicurezza in piedi, rendendo più facile la gestione degli attrezzi.
- Tasche interne integrate permettono di mettere in sicurezza e organizzare gli attrezzi più velocemente.

	Descrizione
1500141	Inserto rigido per sacco di sicurezza



Sacca di sicurezza. Capacità di carico 45 kg

- Utilizzata per il trasporto di carichi di 45 kg.
- Clip con sistema di aggancio.
- Quando non in uso, la borsa di sicurezza può essere appiattita per essere riposta in maniera più agevole.
- Sistema di chiusura "hook and loop" (asola e uncino) che fornisce un'ulteriore protezione, evitando il rischio di cadute durante il trasporto e il sollevamento.

	Valutazione carico
1500135	45,4 kg (100 lbs)



Sacco in plastica non incluso.

Sacco di sicurezza lungo

- Trasporto di impalcature e strumenti lunghi più sicuro e facile con il sacco di sicurezza lungo.
- Più efficace di trasporto a mano o con corde.
- Il sistema di chiusura hook and loop assicura le aste durante il sollevamento.
- Dotato di un moschettone a rotazione moschettone twist-lock per la massima sicurezza.

	Lunghezza	Sistemi di chiusura	Valutazione carico
1500136	122 cm (48")	Hook and loop (asola e uncino)	45,4 kg (100 lbs)
1500137	183 cm (72")	Hook and loop (asola e uncino)	45,4 kg (100 lbs)
1500138	305 cm (120")	Hook and loop (asola e uncino)	45,4 kg (100 lbs)

1500136



3M™ DBI-SALA® Polsini estraibili

I polsini regolabili sono progettati per coloro che lavorano intorno ad apparecchiature rotanti o in movimento. Sono dotati di una fascia elastica per conformarsi automaticamente alle dimensioni del polso di chi lo indossa e sono disponibili in varianti standard e sottile.

	Descrizione	Quantità	Valutazione carico
1500071	Polsino regolabile, misura piccola	10	2,3 kg (5 lbs)
1500073	Polsino regolabile, misura media	10	2,3 kg (5 lbs)
1500075	Polsino regolabile, misura grande	10	2,3 kg (5 lbs)
1500077	Polsino regolabile, misura piccola (slim)	10	2,3 kg (5 lbs)
1500079	Polsino regolabile, misura media (slim)	10	2,3 kg (5 lbs)
1500081	Polsino regolabile, misura grande (slim)	10	2,3 kg (5 lbs)



Polsino estraibile

Polsino estraibile sottile

Polsini regolabili



Polsini regolabili

Il Polsino regolabile utilizza un sistema di chiusura "hook and loop" (asola e uncino) per adattarsi a polsi di qualsiasi dimensione. Una banda elastica garantisce il massimo comfort.



Polsino regolabile con cordino

Il polsino regolabile utilizza un sistema di chiusura "hook and loop" (asola e uncino); il cordino integrato consente di agganciare gli attrezzi direttamente al polsino.



Polsino regolabile con riavvolgitore

Si adatta ad ogni dimensione. Il riavvolgitore integrato con gancio può essere utilizzato per lavorare rapidamente con molti attrezzi.

	Descrizione	Quantità	Valutazione carico
1500083	Polsini regolabili	10	2,3 kg (5 lbs)
1500085	Polsino regolabile con cordino	10	2,3 kg (5 lbs)
1500087	Polsino regolabile con riavvolgitore	10	2,3 kg (5 lbs)

Il limite è il cielo.

**Come si costruisce
un'eredità? Nello stesso
modo in cui costruiamo
tutti i nostri prodotti: con
sicurezza dall'inizio alla fine.**

Da oltre 75 anni, i lavoratori in quota in tutto il mondo si affidano a 3M™ DBI-SALA® per aiutarli a concludere un lavoro in sicurezza e tornare a casa illesi. Le nostre innovazioni e soluzioni ad elevate prestazioni ci hanno permesso di guadagnare la reputazione di esperti nella protezione anticaduta e sistemi di recupero.

Oggi, come parte di 3M, siamo ancora più pronti a continuare ad investire in tecnologia e prodotti che migliorano la sicurezza dei lavoratori, la produttività ed il comfort. Così la prossima volta che utilizzi i prodotti 3M DBI-SALA, ricordati che non c'è limite a quanto faremo per garantire la tua sicurezza.





Fall Protection
for Tools

3M Fall Protection Business

Capital Safety Group (NE) Ltd
5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK

Phone 00 800 999 55500 Email informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M is a trademark of 3M Company. DBI-SALA® is a trademark of D B Industries, LLC.

Registered address: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Registered in England and Wales No. 1918922.

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1.1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Please recycle. Printed in the U.K.
©3M 2017. All rights reserved.