



**3M**

**CUBITRON™ II**

Industrial Abrasives

Neu in den  
Körnungen  
240+, 320+  
und 400+

Jetzt  
kostenlose  
Muster  
anfordern!

**3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe  
775L in drei neuen Körnungen.**

# Wir setzen neue Maßstäbe.

- ▶ **Schneller Schnitt**
- ▶ **Hohe Standzeit**
- ▶ **Gleichmäßiges Finish**

Ideal geeignet für Holz, Lack,  
Metall und Kunststoff






# CUBITRON™ II

## Die neue Hookit™ Filmscheibe 775L schafft mehr!


3M™ Cubitron™ II Produkte haben ein patentiertes Präzisions-Keramikorn mit absolut einheitlicher, geometrischer Form. Ausgerüstet mit dieser bahnbrechenden Innovation ist die robuste und besonders reißfeste Filmscheibe mit Hookit™ Kletthaftung eine überlegene Alternative zu herkömmlichen Klettscheiben – einfach, weil sie soviel mehr schafft.

**Schneidet schneller**  
6 Minuten Materialabtrags-Test




- Wettbewerb konventionell
- Wettbewerb Premium
- 3M™ Cubitron™ II 775L

**Hält länger**  
Standzeit-Test



## Das Keramikorn in Form gebracht.

Um Schleifprozesse noch effizienter gestalten zu können, hat 3M™ auf dieser Basis die neue weiterführende Schleifkorngeneration 3M™ Cubitron™ II entwickelt und das keramische Hochleistungs-Schleifkorn in eine definierte, geometrische Form gebracht.



Die Kornspitzen der Dreiecke brechen beim Schleifprozess, und es entstehen neue, scharfe Kanten. Die Oberfläche des Materials wird durch neue Schneidkanten sauber bearbeitet. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.



# 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L

## ungelocht

Körnung	Katalog-Nr.	KP/MBM*
75 mm Ø		
80+	7100106742	50/250
120+	7100106764	50/250
150+	7100106762	50/250
180+	7100106768	50/250
220+	7100106766	50/250
<b>240+</b>	<b>7100145430</b>	<b>50/250</b>
<b>320+</b>	<b>7100145431</b>	<b>50/250</b>
<b>400+</b>	<b>7100145477</b>	<b>50/250</b>
125 mm Ø		
80+	7100046325	50/250
120+	7100046326	50/250
150+	7100064174	50/250
180+	7100064176	50/250
220+	7100064179	50/250
<b>240+</b>	<b>7100145403</b>	<b>50/250</b>
<b>320+</b>	<b>7100145405</b>	<b>50/250</b>
<b>400+</b>	<b>7100145436</b>	<b>50/250</b>
150 mm Ø		
80+	7100046327	50/250
120+	7100046328	50/250
150+	7100064273	50/250
180+	7100064272	50/250
220+	7100064274	50/250
<b>240+</b>	<b>7100145407</b>	<b>50/250</b>
<b>320+</b>	<b>7100145462</b>	<b>50/250</b>
<b>400+</b>	<b>7100145469</b>	<b>50/250</b>

## multihole

Körnung	Katalog-Nr.	KP/MBM*
75 mm Ø		
80+	7100106678	50/250
120+	7100106714	50/250
150+	7100106717	50/250
180+	7100111238	50/250
220+	7100106716	50/250
<b>240+</b>	<b>7100145460</b>	<b>50/250</b>
<b>320+</b>	<b>7100145433</b>	<b>50/250</b>
<b>400+</b>	<b>7100145452</b>	<b>50/250</b>
125 mm Ø		
80+	7100045070	50/250
120+	7100045071	50/250
150+	7100064175	50/250
180+	7100064177	50/250
220+	7100064270	50/250
<b>240+</b>	<b>7100145362</b>	<b>50/250</b>
<b>320+</b>	<b>7100145363</b>	<b>50/250</b>
<b>400+</b>	<b>7100145404</b>	<b>50/250</b>
150 mm Ø		
80+	7100045072	50/250
120+	7100045073	50/250
150+	7100065918	50/250
180+	7100064178	50/250
220+	7100064271	50/250
<b>240+</b>	<b>7100145316</b>	<b>50/250</b>
<b>320+</b>	<b>7100141692</b>	<b>50/250</b>
<b>400+</b>	<b>7100145455</b>	<b>50/250</b>

\*KP = Kleinpackung; MBM = Mindestbestellmenge



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Tel.: +49 21 31 14 27 10  
Fax: +49 21 31 14 32 00  
schleifen.de@3m.com  
www.3m.de/schleifen

**3M Österreich GmbH**  
Schleifsysteme  
Kranichberggasse 4, 1120 Wien  
Tel.: +43 1 86 686-287  
Fax: +43 1 86 686-10287  
schleifen-at@mmm.com  
www.3m.com/at/schleifen

**3M (Schweiz) GmbH**  
Schleifsysteme  
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 44 724 91 51  
Fax: +41 44 724 94 40  
schleifen.ch@mmm.com  
www.schleifinfo.ch

AB34-0095