

# Trennen & Schleifen in der Karosserie

## Prozesse

### Reinigen



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
244078	Ø 76 mm, gelb	10
05996	Metallspondorn, 6 mm Schaft, für 3-5 Scheiben	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
07536	Ø 50 mm, P36, sehr grob, violett	4
07524	Ø 50 mm, P50, grob, grün	10
07525	Ø 50 mm, P80, mittel, gelb	10
07528	Ø 50 mm, P120, fein, weiß	10
07537	Ø 75 mm, P36, sehr grob, violett	3
07526	Ø 75 mm, P50, grob, grün	10
07527	Ø 75 mm, P80, mittel, gelb	10
07529	Ø 75 mm, P120, fein, weiß	10



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
07498	Ø 100 mm, mit Befestigungsschaft	1
07499	Ø 100 mm, ohne Befestigungsschaft	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
07933	Ø 100 mm, 13 mm, blau, soft	2
07947	6,3 mm, Spanndorn für 07933	1
07934	Ø 150 mm, 13 mm, blau, soft	2
07948	8 mm, Spanndorn für 07934	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
05816	Ø 115 mm, 22 mm, purple	1
05817	Ø 178 mm, 22 mm, purple	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
57013	Ø 100 mm, 13 mm, blau, soft	2
07947	6 mm, Spanndorn für 57013	1
57014	Ø 150 mm, 13 mm, blau, soft	2
07948	8 mm, Spanndorn für 57014	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
57020	Ø 115 mm, 22 mm, blau	1
57021	Ø 178 mm, 22 mm, blau	1



Part.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
30147	Ø 50 mm, extra grob, purple	10
30016	Ø 75 mm, extra grob, purple	10



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
05528	Ø 50 mm, grob, braun	50
05532	Ø 75 mm, grob, braun	25



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
60354	Ø 50 mm, heavyduty, rot	50
60356	Ø 75 mm, heavyduty, rot	25



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
17186	Ø 75 mm, mittel, grau	10



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
670129	10 x 330 mm, grob	25
64698	13 x 457 mm, grob	25
673729	19 x 520 mm, grob	25

### Trennen & Schleifen



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
51369	Ø 150 mm, 80+	50
51370	Ø 150 mm, 120+	50
51421	Ø 150 mm, 150+	50
51422	Ø 150 mm, 180+	50
51312	Ø 150 mm, 220+	50



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33377	Ø 50 mm, 36+, braun	15
33379	Ø 50 mm, 60+, orange	15
33380	Ø 50 mm, 80+, gelb	15
33389	Ø 75 mm, 36+, braun	15
33391	Ø 75 mm, 60+, orange	15
33392	Ø 75 mm, 80+, gelb	15

Passende Roloc® Stützhalter: siehe Zubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33407	Ø 115 mm, 36+, 22 mm Loch	5
33409	Ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch	5
33410	Ø 115 mm, 80+, 22 mm Loch	5



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33437	10 x 330 mm, 36+	10
33439	10 x 330 mm, 60+	10
33440	10 x 330 mm, 80+	10
33443	13 x 457 mm, 36+	10
33445	13 x 457 mm, 60+	10
33446	13 x 457 mm, 80+	10



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33470	Ø 115 mm, 40+, 22 mm Loch	5
33471	Ø 115 mm, 60+, 22 mm Loch	5
33472	Ø 115 mm, 80+, 22 mm Loch	5



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33456	Ø 75 mm, 10 mm Loch, 1 mm Dicke	5
33455	Ø 75 mm, 10 mm Loch, 1,6 mm Dicke	5
33460	Ø 100 mm, 10 mm Loch, 1 mm Dicke	5
33467	Ø 115 mm, 22 mm Loch, 1 mm Dicke	5

## CUBITRON II präzisionsgeformtes Schleifmineral

im Vergleich mit einem konventionellen Schleifmineral

#### Konventionelles Schleifmineral



Konventionelle Schleifkörner sind unterschiedlich in Form und Größe sowie ungleichmäßig verteilt. Das Schleifmittel „pflügt“ die Oberfläche und Hitze entsteht. Das Ergebnis sind kürzere Standzeiten der Schleifmittel sowie Spannungsrisse und Verfärbungen im Material.

#### Präzisionsgeformtes 3M™ Cubitron™ II Schleifmineral



Die patentierten 3M™ Cubitron™ II Schleifkörner sind gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Dadurch dringen alle Präzisionskörner mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind

- deutlich höhere Standzeiten,
- maximale Abtragsraten,
- ein perfektes Oberflächenfinish und
- ein schnellerer Schlift mit geringstem Materialverzug.

#### 3M™ Hautschutz

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
50367T	Schutz- und Pflegecreme, 250 ml Tube	1
50371T	Lacke-, Dichtmassen- und Klebstoffe-Handreiner, 250 ml-Tube	1

#### 3M™ Hautschutz (Nachfüllbeutel)

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
50803	Schutz- und Pflegecreme (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1
50800	Flüssigseife (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1
50801	Öl- und Fetts-Handreiner (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1
50802	Lacke-, Dichtmassen- und Klebstoffe-Handreiner (Nachfüllbeutel), 1,4 l	1

#### 3M™ HandWipe-Handreinigungstücher

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
80347	100 Stück	1

#### 3M™ Karosseriereinigungstücher

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
34567	370 x 290 mm, 400 Tücher	1

### Kleben, Beschichten & Dichten



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
08115	Karosserieklebstoff, 200 ml-Doppelkartusche, inkl. 2 Düsen, schwarz	1
07333	Schlagfester Strukturklebstoff, 200 ml-Doppelkartusche, inkl. 2 Düsen und 1 Pinsel, purple/silber	1
08571	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml-Kartuschen, rot	1
08117	Verarbeitungsgerät, manuell, für 200ml-Kartuschen, gelb	1
09930	Verarbeitungsgerät, pneumatisch, für 200 ml-Kartuschen, schwarz	1
08193	Mischdüse für 200 ml-Doppelkartusche	6



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
08984	1 l	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
08852	Hohlraumversiegelung Spray Plus, 500 ml	1
0885SWK	Hohlraumversiegelung 3 Stück/Set, 3 verschiedene Längen	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
08881	1 kg, schwarz	1
08882	1 kg, grau	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
05887	EZ Sand Mehrzweck-Reparaturmaterial, 200 ml-Kartusche	1
08571	Basic-Verarbeitungsgerät, manuell, für 200 ml-Kartuschen, rot	1
08193	Mischdüse für 200 ml-Doppelkartusche	6



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
50740	Universal Hybrid Nahtabdichtung, 310 ml, beige	1
08993	Universal-Druckluftpistole für 310 ml-Kartuschen	1
08804	Druckluftregulator	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
55045	transparent, 50 ml	1
04748	schwarz, 50 ml	1
QUADRO	Mischdüse	12
04903	Konturfolie, Rolle, 127 mm x 3,6 m	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
05901	4 x Doppelkartusche, je 50 ml + 8 Mischdüsen	1
05900	Tuben-Set, 2 x 150 ml	1
05917	Kunststoff-Haftvermittler, 200 ml, für lackierbare Kunststoffe	1
08198	Mischdüse für 05901	12
08190	Verarbeitungsgerät für 50 ml Doppelkartuschen	1
08986	VHB-Oberflächenreiniger, 1 l	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
05888	203 x 101 mm, 3 Reparaturpflaster, 6 Haftvermittlertücher	3
06396	Haftvermittlertücher für Kunststoffreparaturpflaster	1

## Produkte

## Maschinen

## Zubehör

## Schutz



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33577	50/75 mm, 0,45 PS, 18.000 U/min, 1/4" Gewinde	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33579	76 mm, 0,7 PS, 20.000 U/min	1
33581	100 mm, 0,7 PS, 20.000 U/min	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33575	13 x 457 mm, 0,65 PS, 17.000 U/min	1
33573	10 x 330 mm, 0,65 PS, 17.000 U/min	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
202779	150 mm, 3 mm Hub	1
202783	150 mm, 5 mm Hub	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
202770	150 mm, 5 mm Hub	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
202795	150 mm, 3 mm Hub	1
202796	150 mm, 5 mm Hub	1
202797	150 mm, 7 mm Hub	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
05539	50 mm, 1/4", 25.000 U/min	1
05540	75 mm, 1/4", 25.000 U/min	1
84998	75 mm, M4, 20.000 U/min	1

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
82455	6 mm, 1/4", 25.000 U/min	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
33583	Kontaktrolle 10 mm	1
33584	Kontaktrolle 13 mm	1
33585	Kontaktarm 10 x 330 mm	1
33588	Kontaktarm 13 x 457 mm	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
202770	150 mm, hart, blau	1
202709	150 mm, weich, schwarz	1
202708	150 mm, extra-weich, grau	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)
64857	Ø 115 mm, M4 Gewinde, 13.200 U/min	1



Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt KP (Stk.)</
----------	--------------	--------------------