

1. Schleifmittel

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben 737U Multihole-Lochung

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
51369	Ø150mm, 80+
51370	Ø150mm, 120+
51371	Ø150mm, 150+
51372	Ø150mm, 180+
51373	Ø150mm, 220+

3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben 334U Multihole-Lochung

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
50529	Ø150mm, P240
50531	Ø150mm, P220
50533	Ø150mm, P400
50534	Ø150mm, P500
50913	Ø150mm, P600

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheiben 325U / Hybrid-Lochung

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
51371	Ø150mm, 80
51373	Ø150mm, 120
51374	Ø150mm, 150
51375	Ø150mm, 180
51376	Ø150mm, 220
51377	Ø150mm, 240
51378	Ø150mm, 280
51379	Ø150mm, 320
51380	Ø150mm, 360
51381	Ø150mm, 400
51382	Ø150mm, 500
51383	Ø150mm, 600

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+ / 15-fach gelocht

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
50443	Ø150mm, P80
50445	Ø150mm, P100
50446	Ø150mm, P150
50447	Ø150mm, P180
50448	Ø150mm, P220
50449	Ø150mm, P240
50450	Ø150mm, P260
50451	Ø150mm, P320
50452	Ø150mm, P360
50453	Ø150mm, P400
50454	Ø150mm, P500
50455	Ø150mm, P600

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheiben 255P+ / 17-fach gelocht

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
50554	Ø150mm, P80
50555	Ø150mm, P100
50557	Ø150mm, P150
50558	Ø150mm, P180
50559	Ø150mm, P220
50560	Ø150mm, P240
50561	Ø150mm, P260
50562	Ø150mm, P320
50563	Ø150mm, P360
50564	Ø150mm, P400
50565	Ø150mm, P500
50566	Ø150mm, P600

3M™ Hookit™ Grün Schleifscheiben 245 / 9- bzw. 7-fach gelocht

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
00317	Ø150mm, P40, 9-Loch
00316	Ø150mm, P60, 9-Loch
00350	Ø150mm, P40, 7-Loch
00351	Ø150mm, P60, 7-Loch

3M™ Hookit™ 216U Schleifscheiben 15-fach gelocht

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
51098	Ø150mm, P500, Lateroxidfrei
51092	Ø150mm, P600, Schaumstoff-reiniger

Festool Automotive Systems Schleifteller

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
20270	Ø150mm, hart, MS, Multi-Jet-stream
202709	Ø150mm, weich, MS, Multi-Jet-stream
202708	Ø150mm, extra-weich, MS, Multi-Jet-stream

2. Mattierungs- und Reinigungsprodukte

Scotch-Brite™ Mattierungsscheiben CF-DC / Ø150mm

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
07614	verfärbt, rot
07613	ultrafine, grau
29293	verfärbt, rot, Klebdruck
29295	ultrafine, grau, Klebdruck

Scotch-Brite™ Rollenwaren

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
Vliesrollen CF-SR, 35 Pads à 115 x 150 mm	
07903	verfärbt, rot
07904	ultrafine, grau
07905	extrafine, kupfer

Multi Flex MX-SR, 80 Pads à 100 x 200 mm

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
07521	verfärbt, rot
07522	ultrafine, grau
07906	extrafine, kupfer

Scotch-Brite™ Handpads CF-SH 158 x 224 mm

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
07447	verfärbt, rot
07448	ultrafine, grau

Scotch® Abdeckband 3434

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
07895	18mm x 50m
07897	24mm x 50m
07898	30mm x 50m
07899	36mm x 50m
07898	48mm x 50m

Scotch® Profi Tape 3430

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06750	18mm x 50m
06751	24mm x 50m
06752	30mm x 50m
06753	36mm x 50m
06754	48mm x 50m

Scotch® Abdeckband 3030

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
50977	18mm x 50m
50978	24mm x 50m
50979	30mm x 50m
50980	36mm x 50m
50981	48mm x 50m
50982	72mm x 50m

Scotch® Universal-Abdeckband 2328

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06304	18mm x 50m
06309	24mm x 50m
06310	30mm x 50m
06311	36mm x 50m
06313	48mm x 50m
12788	105mm x 50m

Scotch® Hochleistungsabdeckband 233

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06354	18mm x 50m
06355	24mm x 50m
06357	36mm x 50m
06358	48mm x 50m

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T / transparent

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
47371633	6mm x 33m
47371933	9mm x 33m
47371723	12mm x 33m
47371933	19mm x 33m

Scotch® Farblinienband 218

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06306	1,6mm x 55m
06307	3,2mm x 55m
06310	6,4mm x 55m
06302	9mm x 55m

Scotch® Konturenband 471+ / blau

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06404	3mm x 33m
06405	6mm x 33m
06406	9mm x 33m
06408	12mm x 33m
06409	19mm x 33m

3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
50988	4mm x 150m
50989	5mm x 120m
50993	Messer

3M™ Soft Tape Plus

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
50421	21mm x 49m

3M™ Soft Tape

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
09878	13mm x 50m
09879	19mm x 35m

Scotch® Transition Tape

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06800	7mm x 9m

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Abdeckfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06847	3,78l
06851	19,90l
06856	56,70l

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
36851	0,35 x 91m
36852	0,71 x 91m
36862	Dispenser

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
36856	0,45 x 91m
36863	Dispenser

3M™ Lift'n Stick

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06345	50mm x 10m, 5mm
06347	50mm x 10m, 10mm
06349	50mm x 10m, 15mm
06348	50mm x 10m, 15mm
06342	1 Rolle je Einsteckfiste

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	
06839	3,78l

3M™ Flüssige Kabinenschutzfolie

Part-Nr.	Beschreibung
3M	