



# Colle gel néoprène

3M 08021 tube de 150 ml

3M 08025 pot de 500 ml

## FICHE TECHNIQUE

N°51-001 – Juillet 2008

Annule et remplace août 2004

### Description

La colle 3M 08021/3M 08025 est une colle gel néoprène à séchage rapide.

### Domaine d'application

La colle 3M 08021 est une colle gel néoprène présentant de hautes performances d'adhésion et de résistance. Elle permet un collage immédiat et procure une excellente adhésion sur beaucoup de substrats.

La colle 3M 08021 / 3M 08025 est destinée au collage : de tissus, de vinyle, du bois, du caoutchouc et beaucoup de plastiques rigides sur eux-même ou sur métal.

Les principales applications dans le domaine de la réparation automobile sont : le collage des joints en caoutchouc sur les portes, le collage des ciels de pavillon ainsi que le collage des mousses insonorisantes sous capot ou coffre.

### Propriétés physiques

- Base : caoutchouc néoprène
- Couleur : jaune, ambre
- Consistance : gel
- Extrait sec : 24 %
- Densité : 0,86
- Temps de travail : entre 5 et 15 minutes
- Viscosité : environ 100 000 cps
- Résistance en température : - 20 à + 150° C
- Conditions de stockage : +15° C à + 35° C
- Durée de vie : 9 mois sous des conditions normales de stockage

### Mode d'emploi

1. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de trace de graisse ou d'huile (nettoyer les surfaces avec le nettoyant universel 3M 08984).
  2. Colle en pot : remuer le pot avant application.
  3. Appliquer avec la brosse 3M 08540 une couche de colle sur chaque surface (pour les surfaces poreuses, appliquer une couche supplémentaire).
  4. Laisser sécher 4 minutes.
  5. Presser fermement les surfaces.
  6. Les bavures peuvent être retirées facilement avec le nettoyant universel 3M 08984.
- Avec des surfaces poreuses, l'assemblage peut être effectué aussitôt l'application de la colle en appliquant une forte pression pour faciliter celle-ci.

**Attention** : Eviter d'appliquer la colle néoprène sur des peintures fraîches.

### Conseils de sécurité

Ce produit est destiné à un usage industriel par des professionnels.

Se référer à la fiche de données de sécurité.



#### 3M France

#### Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 17

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : [www.3M.com/fr/repauto](http://www.3M.com/fr/repauto)



#### Important :

Se référer à l'étiquette du produit et à la fiche de données de sécurité pour les informations concernant la sécurité et la toxicologie avant d'utiliser le produit sur Internet consulter : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur 3M ou par minitel 3617 code 3MFDS.

Le produit décrit dans cette fiche technique peut être utilisé pour des applications très diverses.

Nous recommandons à nos utilisateurs :

- de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes.
- de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.