

# Rénovateur / Protecteur 2en1 Pour gelcoat oxydation moyenne 3M™ Perfect-it™



## FICHE TECHNIQUE

N°4-031 – Juin 2016  
Nouvelle fiche

### Description

Le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation moyenne 3M™ Perfect-it™ (Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax) est conçu pour être appliqué sur les gelcoat des bateaux et autres gelcoats industriels.

### Domaine d'utilisation

Le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation moyenne 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat combine le pouvoir d'effacement, un haut niveau de brillance et une protection durable.

Sa formule améliorée reste humide plus longtemps sur la surface, ce qui rend le Rénovateur / Protecteur plus facile à nettoyer et crée moins de poussière. La formule résiste très bien sous climat chaud et nécessite, dans ce cas, moins de produit pour bien fonctionner.

De plus, sa protection incorporée unique limite la saturation de la peau de mouton.

Il s'utilise en tant que système en 1 étape, directement sur le gelcoat moyennement oxydé lorsqu'une opération de ponçage n'est pas nécessaire, pour un haut niveau de brillance et une protection durable.

Il s'utilise avec une lustreuse pneumatique ou électrique (typiquement 1500 – 2000 tr/min) équipée d'une peau de mouton de couleur blanche telle que la coque peau de mouton 3M SBS plus Hookit 05711 ou la peau de mouton double-face 3M Superbuff 05704.

### Procédure d'utilisation

- 1- Nettoyer la surface avec le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash (09034E ou 09035E).
- 2- Appliquer le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation moyenne 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat sur la peau de mouton si elle est neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d'environ 0,5 m<sup>2</sup>.
- 3- Essuyer avec un tissu microfibre 3M Rouge 50489.

### Autres informations

Conditionnement : Bouteilles de 473mL (référence 36105E) et 946mL (référence 36106E).

Couleur du liquide : Blanche



3M France

Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : [www.3m.com/fr/repauto](http://www.3m.com/fr/repauto)

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

[www.3m.com/fr](http://www.3m.com/fr)

## Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



**3M France**

**Produits pour la Réparation Automobile**

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : [www.3M.com/fr/repauto](http://www.3M.com/fr/repauto)

