



Papier déflecteur pour meulage et soudure 05916



FICHE TECHNIQUE

N°2-018 – Janvier 2018
Remplace : Juillet 2009

Description

Le papier déflecteur 3M 05916 est un produit destiné à protéger les surfaces verticales contre les projections d'étincelles issues d'opérations de ponçage ou de soudure. Il est constitué d'un papier épais, retardateur de flamme, et dont le verso est recouvert d'un adhésif repositionnable.

Domaines d'application

Ce produit déflecteur est destiné à protéger les surfaces verticales telles que :

- les vitrages automobiles
- les surfaces métalliques peintes
- les équipements et pièces automobiles
- autres types de surfaces verticales

En revanche, il n'est pas destiné à la protection des surfaces horizontales telles que les pavillons, les capots, les moquettes au sol, etc... Pour ce type d'application, il est préférable d'utiliser la couverture de protection soudure 3M 05919.

Propriétés physiques

- Dimensions du rouleau : 610 mm x 45 m
- Couleur : Brun, avec marquage 3M rouge
- Adhésif : Repositionnable
- Stockage : Dans un endroit propre et sec

Propriétés et avantages du produit

- Adhésif repositionnable : la position du papier déflecteur peut être réajustée pour une protection optimale
- Traité retardateur de flamme : évite l'embrassement par les projections d'étincelles
- Facile à poser : rend l'opération de protection plus facile et rapide

Mode d'emploi

1. Installer le rouleau de papier déflecteur 3M 05916 sur son dévidoir 3M 05912.
2. Tirer et découper la dimension adéquate de papier nécessaire pour la protection.
3. Appliquer le papier par pression sur la surface à protéger. Lorsque plusieurs morceaux de papier sont nécessaires, commencer par celui du bas et appliquer le second morceau en recouvrant légèrement le premier, et ainsi de suite. En effet, en plaçant les morceaux de cette façon, les particules de métal en fusion projetées ne peuvent pas se retrouver coincées dans les jointures. Pour ces mêmes raisons, s'assurer que le papier une fois posé est exempt de rides.
4. Retirer le papier lorsque le travail est terminé. Il est préférable de ne pas laisser le papier en place plus d'une semaine, ou bien de l'exposer de façon prolongée directement au soleil, ou encore de le mouiller abondamment, afin d'éviter un éventuel transfert d'adhésif vers la surface protégée. Le cas échéant, nettoyer la surface souillée avec le Nettoyant universel 3M 08984.
5. Le papier peut éventuellement être réutilisé pour protéger d'autres surfaces tant qu'il reste encore assez adhésif, mais pour de meilleurs résultats, utiliser un nouveau morceau pour chaque nouvelle application.

Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



3M France
Produits pour la Réparation Automobile
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 17
Télécopieur : 01 30 31 61 36
Internet : www.3M.com/fr/repaauto

