

Передовые
клеевые
технологии
от компании 3M



За годы работы инженеры компании 3M разработали одни из самых инновационных клеевых решений в мире. Производители мебели и работники деревообрабатывающих производств на протяжении десятилетий доверяют клеям 3M™ Scotch-Weld™, Fastbond™ и аэрозольным клеям 3M™. Широкий ассортимент клеевых решений, обладающих уникальными характеристиками и способных соединять самые разнообразные поверхности, облегчает крепеж, снижает издержки производства и повышает качество изделий. Специалисты компании 3M помогут подобрать оптимальный продукт для Вашего производства.

Клеевые решения 3M™ для деревообработки
и производства мебели

ПОДБОР ПРОДУКТА

Продукты, рекомендованные для сложных к склеиванию поверхностей

	Пластики (полипропилен и полиэтилен)	Пластики АБС, ПВХ	Нитрильная резина, неопрен	Металл: алюминий, сталь	Твердые вспененные материалы (полистирен, пенополистирол)
Аэрозоль	90	90	80, 90	90	77
Цилиндр	90	90, 94CA	90	90, 94CA	70, 77
Термоплавкий	3738, 3792LM	3792LM	-	-	3792LM
Термоактивируемый	-	TE-031, TE-100, TS-230	TS-230	TS-230	TE-100
В больших упаковках	-	1000NF, 30NF	1099, 1300	30NF	30NF

Продукты, рекомендованные для прочих поверхностей

	Гибкие вспененные материалы (уретан, латекс)	Ламинаты высокого давления, меламин	Ткани, стекловолокно, пробковый материал	Дерево, МДФ, ДСП
Аэрозоль	74	90	77, 90	90
Цилиндр	74	90, 94CA	90, 94CA	90, 94CA
Термоплавкий	3792LM	3738, 3792LM	3792LM	3738, 3792LM
Термоактивируемый	TS-230	TE-031, TE-100, TS-230	TS-230	TE-031, TE-100, TS-230
В больших упаковках	1000NF	30NF, 1000NF	49, 1000NF	30NF, 1000NF

3M

Промышленные ленты и клеи
3M Россия
121614, Москва,
ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/IATD

Клиентский центр
192029, Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 2, лит. А
Бизнес-Центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, дом 1а
Бизнес-центр «Президент»
Тел.: +7 (343) 228 22 88
Факс: +7 (343) 228 22 99


3M, логотип 3M, Scotch-Weld, Fastbond являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани». © 3M 2014. Все права защищены.

3M Промышленные ленты и клеи
Клеевые решения для деревообработки и производства мебели



Простота
Надежность
Эстетика

3M



Клеевые технологии для производства стеллажей

Клеевые технологии для производства кухонной и корпусной мебели, столешниц

Клеевые технологии для производства офисной мебели

Ламинация деревянной перегородки
с помощью контактного клея
3M™ Fastbond™ 30NF

Приклейка декоративной обивки
с помощью универсального
клея-спрея 3M™ 77

Монтаж деревянных перегородок
на термоплавкий клей
3M™ Scotch-Weld™ 3738/3792LM

Ламинация дверцы с помощью
высокопрочного клея
3M™ Scotch-Weld™ 94CA

Корпус склеен термоплавким
клеем 3M™ Scotch-Weld™
3738/3792LM

Декоративные накладки приклеены
термоактивируемым полиуретановым клеем
3M™ Scotch-Weld™ TE-100

Офисные перегородки склеены
с помощью водного клея
3M™ 1000NF

Шумогасящая потолочная панель
изготовлена с применением клея
3M™ Fastbond™ 49

Ламинация панелей при помощи
водного клея 3M™ 30NF



Монтаж усиления ящиков
с помощью термоплавкого
клея 3M™ Scotch-Weld™
3738/3792LM

Обивка подушек приклеена на
клей-спрей 3M™ Foam fast 74

Декоративные панели и полки
закреплены термоактивируемым
полиуретановым клеем
3M™ Scotch-Weld™ TE-100

Приклейка ламината к ДСП
с помощью водного клея
3M™ 1000NF

Приклейка направляющих для ящиков
термоплавким клеем 3M™ Scotch-Weld™
3738/3792LM

Дверцы шкафов склеены
термоактивируемым полиуретановым клеем
3M™ Scotch-Weld™ TE-100

Бумажно-слоистый пластик приклеен
к столешнице с помощью
водного клея 3M™ 1000NF

Бумажно-слоистый пластик приклеен
к поверхности стола клеем-спреем
повышенной прочности 3M™ 90

Ламинация основания стола
высокопрочным клеем 3M™ 94CA

Вспененный материал и обшивка стула
склеены с помощью водного клея
3M™ 1000NF