

Scotch[®]
Brand



Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700

**O poder e a
praticidade
de colar.
ATG 3M.™**

O jeito rápido, fácil e conveniente de colar
praticamente qualquer coisa.



A versatilidade em suas mãos.

Confiável desde 1971, o Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700 coloca o poder e controle nas suas mãos. Este pequeno, mas poderoso sistema pode lidar com muitos trabalhos de forma mais rápida, mais limpa e mais conveniente do que a fita normal.

RÁPIDO

Cole superfícies longas, largas ou pequenas. Monte de múltiplas peças com rapidez. Não perca tempo preparando a superfície ou esperando a cura do adesivo. Passou. Uniu. Colou.

FÁCIL

Aplique a fita em qualquer formato ou posição. Apenas deslize e pronto.

ECONÔMICO

Dispensador recarregável. Uso somente a quantidade necessária de fita. Sem desperdícios!

SAFER

No harmful vapors or strong odors.



Dispense a fita dupla face facilmente em qualquer superfície.

LIMPO

Sem chicletamento de bordas ou excesso de adesivo. Quantidade controlada de adesivo com devido sua espessura consistente. Liner é removido automaticamente.

VERSÁTIL

4 fitas atendem uma infinidade de aplicações. De papel e madeira a metal, vidro e plásticos.

CONVENIENTE

Faça vários trabalhos sem precisar recarregar. O Liner é rebobinado automaticamente no dispensador.

Milhares de aplicações em trabalhos leves ou pesados.

Seja indústria automotiva ou de eletrodomésticos ou de comunicação visual ou gráfica, o Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700 entrega produtividade e colagens confiáveis.



Aplicações de esforço moderado.

Fita de Adesivo Transferível 3M™ 924 para ATG




Aplicações de esforço alto.

Fita de Adesivo Transferível 3M™ 969 para ATG



Aplicações de esforço extremo.

Fita de Adesivo Transferível 3M™ 926 para ATG



Aplicações temporárias.

Fita de Dupla Face 3M™ 928 para ATG

Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700



Fita de Adesivo Transferível 3M™ 924 para ATG

Fita de Adesivo Transferível 3M™ 969 para ATG

Fita de Adesivo Transferível 3M™ 926 para ATG

Fita de Dupla Face 3M™ 928 para ATG

Produto	Espessura da Fita Sem o Liner (MM)	Descrição	Resistência Térmica		Resistência a Solventes	Poder de Adesão		Exemplos de Aplicações
			Longo Prazo (semanas, dias) (°C)	Curto Prazo (min, horas) (°C)		Alta Energia*	Baixa Energia**	
Fita de Adesivo Transferível 3M™ 924 para ATG	0,05	Excelente adesão a diversos tipos de papeis e madeiras em aplicações de uso geral	121	82	Medium	Medium	Low	Colagens em geral em encadernados, pastas, pacotes, molduras, álbuns e displays.
Fita de Adesivo Transferível 3M™ 969 para ATG	0,13	Perfeito para aplicações de alto esforço. Possui alta aderência e excelente poder de adesão na maioria dos plásticos, metais e vidro.	121	66	Medium	High	High	Cola peças técnicas de espuma e borracha. Cola espumas em fibra de vidro no processo de fabricação de compósitos. Como displays com pintura UV.
Fita de Adesivo Transferível 3M™ 926 para ATG	0,13	Cola em uma ampla gama de substratos e materiais, com excelente resistência a solventes e alta temperatura.	232	149	High	High	High	Colagens em eletrodomésticos, incluindo filmes de alumínio em fornos.
Fita de Dupla Face 3M™ 928 para ATG	0,05	Alto tack de um lado, baixo e reposicionável de outro. Permite a remoção e reuso em vários papeis, filmes e substratos.	82	65	Low	High/Low	Low/Low	Excelente para colagens temporárias materiais promocionais e cartazes.

*Substratos de alta energia de superfície: cobre, alumínio, zinco, estanho, chumbo, aço inoxidável, vidro, porcelana, filme de poliimida, fenol, nylon, esmalte alquídico, poliéster, pintura epóxi. Pintura de poliuretano, policarbonato, PVC rígido, acrílico

**Substratos de baixa energia de superfície: polietileno, polipropileno, PVA, poliestireno, EVA, fluoreto de polivinilo (PVF), pintura a pó

Para mais informações, por favor, contate o seu representante 3M.

Uso do Produto: Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M em uma determinada aplicação. Dada a variedade de fatores que podem afetar o uso e desempenho de um produto 3M, o usuário é o único responsável por avaliar o produto 3M e determinar se é adequado para uma finalidade específica e adequado para o método de aplicação, incluindo a realização de uma avaliação do risco no local de trabalho e a revisão de todos os regulamentos e padrões aplicáveis.

Garantia e outros: A menos que uma garantia adicional seja especificamente mencionada na embalagem do produto 3M ou na literatura do produto, a 3M garante que cada produto 3M atende às especificações do produto 3M aplicáveis no momento em que a 3M embarca o produto. A 3M NÃO OFERECE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO OU QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, COMÉRCIO. Se o produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, a única e exclusiva solução é, a critério da 3M, substituição do produto 3M ou reembolso do preço de compra.

Limitação de Responsabilidade: A 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do produto da 3M, seja ele direto, indireto, especial, incidental ou conseqüente, exceto quando proibido por lei, independentemente da teoria legal afirmada, incluindo garantia, contrato, negligência Ou responsabilidade estrita.



IATD
3M Fitas e Adesivos Industriais
0800-0132333
3M.com.br/fitasparalaminacao
falecoma3m@mmm.com

3M 2018. Todos os direitos reservados. 3M, Scotch e o Plaid Design são marcas comerciais da 3M Company. Por favor Recicle.

E70-0713-4632-7