



2021 Nuove Finiture







3M DI-NOC™ 2021-2023 Collection

La Collezione 2021 è il terzo step del più significativo rinnovo della gamma DI-NOC mai effettuato prima.

35% dell'intera gamma (+ di 1000 finiture) rinnovata in 3 anni!

Espansione delle finiture per incontrare gli attuali bisogni di mercato ^a



Facile da pulire e disinfettare

Background: Impatto prolungato del Covid19 Design di tendenza difficili da pulire Adozione di materiali naturali (legno massiccio, feltro, ecc.) I materiali porosi come il legno massiccio, il mattone, il legno laminato e il feltro sono difficili da pulire o da mantenere puliti, ma la superficie durevole e non porosa delle finiture 3M™ DI-NOC™ è facile da pulire e mantenere.






Più facile da installare e mantenere

Background:
Carenza di artigiani qualificati
Risparmio di costi e tempi di manutenzione
Minimizzazione dell'interruzione dell'attività durante la ristrutturazione

La progettazione di finiture come la malta e lo stucco, che richiedono artigiani esperti, tempo di indurimento e manutenzione manuale dopo l'installazione, può essere realizzata rapidamente e con qualità stabile nel tempo.





Risparmio di tempo per architetti e designer

Background: Lavoro di progettazione a distanza La serie Metallic Palette permette una selezione sistematica di texture e colori e consente un lavoro di progettazione più efficiente.



2021 Nuove finiture / Sintesi

	Serie:	Key Message:	Note:
Premium Wood +15 Nuove finiture	• Legno x 15	Più vero del vero	La nuova serie Premium Wood esprime la consistenza e la sensazione realistica del legno naturale. Il riflesso controllato della tecnologia del rivestimento ultra opaco è combinato con la goffratura delle venature del legno sia fini che profonde e la stampa di alta qualità. Questa tecnologia unica crea il tono e la consistenza ottimale di ogni specie di legno.
Artisanal +24 Nuove finiture	 Calcestruzzo, malta, gesso x 8 Ceramica, Terracotta x 4 Stucco x 4 Intonaco su lamina metallica x 2 Metalli ossidati x 3 Tessuto metallico x 3 	Perfettamente imperfetto	Questa serie contiene stucco intonacato, malta, terracotta, piastre di rame ossidato, e tessuti a trama metallica con una bella riflessione della luce. Queste finiture di materiali industriali sono primitive e fatte a mano per mostrare una ricca consistenza irregolare, con toni caldi ed al tempo stesso sofisticati. Questi prodotti eliminano i vincoli pratici dell'uso di materiali naturali, come il costo degli artigiani specializzati, la struttura superficiale instabile e la difficoltà di manutenzione.
Metallic Palette +25 Nuove finiture	Finitura x 5 Opaco Semi-opaco Hairline Ossidato Design random Colore x 5 Grigio chiaro Grigio neutro Grigio medio Grigio scuro Oro champagne	Collezione versatile	Un sistema di palette che offre una varietà di finiture metalliche (opaca, semi- opaca, hairline, ossidata, linee casuali) e colori facili da usare (quattro scale di grigio, più oro e champagne). Il sistema di palette permette di selezionare sistematicamente la texture e il colore appropriati da una lista dedicata per ottenere un processo di design coordinato e più efficiente. Sono disponibili, inoltre, una linea di prodotti con diversa lucentezza superficiale e altissima resistenza ai graffi, per soddisfare al meglio le vostre esigenze di spazio.
Altro +32 Nuove finiture	 Feltro x 2 Truciolare x 1 Mattone x1 Pietra x 2 (Serie DG x 4) (Serie DG x 4) (PS-MT x 21) 	Libertà creativa	Questa linea include materiali e texture che prima erano difficili da usare in interno a causa di limitazioni pratiche come l'incombustibilità, facilità di pulizia e manutenzione, durata e peso. Abbiamo ampliato la gamma di finiture, consentendo una maggiore libertà nel design. Può essere utilizzata in modo permanente e non solo per un uso temporaneo.




Premium Wood / +15 Finiture


Catalogo: P8-9

Messaggio chiave : Più vero del vero

La nuova serie Premium Wood esprime la consistenza e la sensazione realistica del legno naturale. Il riflesso controllato della tecnologia del rivestimento ultra opaco è combinato con la goffratura delle venature del legno sia fini che profonde e la stampa di alta qualità. Questa tecnologia unica crea il tono e la consistenza ottimale di ogni specie di legno.









Artisanal / +24 Finiture

Catalogo: P14-19

Messaggio chiave: Perfettamente Imperfetto

Questa serie contiene stucco intonacato, malta, terracotta, piastre di rame ossidato, e tessuti a trama metallica con una bella riflessione della luce. Queste finiture di materiali industriali sono primitive e fatte a mano per mostrare una ricca consistenza irregolare, con toni caldi e al tempo stesso sofisticati. Questi prodotti eliminano i vincoli pratici dell'uso di materiali naturali come il costo degli artigiani specializzati, la struttura superficiale instabile e la difficoltà di manutenzione.

Practical Appealing Point:

- Malta, intonaco, terracotta: Questi forniscono un'installazione più rapida e una finitura di qualità più affidabile rispetto alla tradizionale finitura a umido che richiede artigiani esperti, tempo di indurimento e manutenzione.
- Metallo ossidato: Questo materiale è costoso, ha tempi di fornitura molto lunghi e difficile da ottenere con una finitura uniforme; questa serie, invece, fornisce un risultato stabile ed è facile da pulire e mantenere.
- Tessuto metallico: design intrecciato simile al metallo che ha parti miste con un'elegante riflesso e rivestimento opaco a seconda dell'angolo di illuminazione. Raccomandato per l'uso in spazi prestigiosi come gli alberghi per creare un look sofisticato di fascia alta.











Tessuti metallici

- NU-2177
- NU-2179
- NU-2178

Metallic Palette / +25 Finiture

Catalogo: P20

Messaggio chiave: Collezione versatile

Un sistema di palette che offre una varietà di finiture metalliche (opaca, semi-opaca, hairline, ossidata, linee casuali) e colori facili da usare (quattro scale di grigio, più oro champagne). Il sistema di palette permette di selezionare sistematicamente la texture e il colore appropriati da una lista dedicata per ottenere un processo di design coordinato e più efficiente. Sono disponibili, inoltre, una linea di prodotti con diversa lucentezza superficiale e altissima resistenza ai graffi, per soddisfare al meglio le vostre esigenze di spazio.






Metallic Palette

- ME-2251MT






Altro / +6 Finiture


Catalogo: P16, 18, 23, 42

Messaggio chiave: Libertà creativa

Questa linea include materiali e texture che prima erano difficili da usare in interno a causa di limitazioni pratiche come l'incombustibilità, la facilità di pulizia e di manutenzione, la durata e il peso. Abbiamo ampliato la gamma di finiture, consentendo una maggiore libertà nel design. Può essere utilizzata in modo permanente e non solo per un uso temporaneo.












Altro - Serie DG / +4 Finiture


Catalogo:

Messaggio chiave: Libertà creativa

La linea include una serie metallica con un miglior potere coprente e un design in legno metallico a strisce verticali.

A questa serie verrà aggiunta anche una nuova finitura con un motivo ruggine (che non è inclusa nella linea attuale).





Serie DG

- PA-180DG
- ME-1434DG
- MW-1419DG
- RT-1827DG

@ 3M All Rights Reserved. 3M Confidential.

3M DI-NOC™ 2021-2023 Collection - PS-MT

Nuova Gamma Tinte Unite Ultra-Opache

- 21 PS-MT Serie Matte.
- Migliorata resistenza ai graffi e abrasioni rispetto alla serie PS-MT attuale.
- PS-1870MT rimane in gamma come «Nero Assoluto Ultra-Opaco».
- PS-3870MT nuovo Nero Ultra-Opaco.

