

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Division des produits de sécurité routière

Solutions d'impression numérique 3M^{MC} pour la production de panneaux rigides de chantiers

- Solution d'impression numérique destinée à la production de panneaux de chantiers
- Production souple et efficace qui réduit les coûts de main-d'œuvre et de stocks
- Modèle d'impression à la demande qui améliore le service à la clientèle



Nous connaissons les panneaux

Créez rapidement et efficacement des panneaux de chantiers et de signalisation routière temporaires avec les Pellicules réfléchissantes 3M^{MC} et les encres au latex HP. Ensemble, ils constituent un système d'impression numérique de composants pour la fabrication d'enseignes qui offre une qualité et un rendement uniformes.

Solution numérique abordable

Profitez d'un investissement abordable en matière de technologie d'impression numérique en choisissant parmi la liste d'imprimantes ci-dessous.

Technologie	Imprimante	Encre	Format	Largeur d'impression
Imprimante à jet d'encre thermique	HP Latex 360/365	Latex 831 HP	Rouleau	Jusqu'à 1,63 m (64 po)
Imprimante à jet d'encre thermique	HP Latex 370/375	Latex 831/871 HP	Rouleau	Jusqu'à 1,63 m (64 po)

Pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement et les caractéristiques techniques, veuillez consulter la fiche de directives 3.5 de 3M.

Amélioration du flux de production

Le flux de production de l'impression numérique commence avec la manipulation de l'image, utilisant les logiciels de prépresse offerts dans le commerce pour composer les tirages. Une fois que l'imprimante est réglée et en fonction, le reste du procédé d'impression se fait automatiquement et exige une participation minimale de la part de l'opérateur. Les autres étapes nécessaires pour terminer un panneau fini, comme le rognage et l'application sur le substrat, peuvent être effectuées selon les procédés types ou être automatisées pour une efficacité accrue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions d'impression numérique de 3M pour la production des panneaux de chantiers ou de signalisation routière temporaires ou sur la gamme complète de produits et services de sécurité routière, veuillez communiquer avec le représentant 3M de votre région ou consulter le site 3M.ca/SecuriteRoutiere.

La technologie au service d'une production rapide et efficace des panneaux de chantiers

Un chef de file canadien dans le domaine des pellicules réfléchissantes destinées à la confection de panneaux de signalisation routière depuis plus de 75 ans, 3M offre des composants pour l'impression numérique de panneaux rigides de chantiers.

Les panneaux produits avec la pellicule réfléchissante 3M et les encres au latex HP sont souples et efficaces pour les applications de panneaux de chantiers. La production de panneaux traditionnelle repose sur l'utilisation d'une pellicule pour découpage électronique ou des procédés de sérigraphie pour placer les images du panneau sur la pellicule réfléchissante. L'impression numérique permet de réduire le besoin de stocks de panneaux et de matériaux finis, d'importants lots de production et de main-d'œuvre. Les panneaux sont secs et prêts pour la finition et peuvent être livrés immédiatement après l'impression. De plus, les encres au latex HP sont inodores et à base d'eau, ce qui signifie que l'impression numérique ne nécessite aucune ventilation spéciale, qu'elle est écologique et qu'elle ne produit aucun déchet dangereux.

Source : Imprimante série HP Latex 300 – Guide de l'utilisateur

Solutions d'impression numérique 3M

Que feriez-vous si vous aviez plus de temps, moins de gaspillage et plus d'espace?
Les solutions d'impression numérique 3M vous offrent les outils nécessaires pour que chaque jour soit plus efficace.



Recevez

Traitez les commandes rapidement et regroupez une grande variété de panneaux.




Conception

Les logiciels de conception les plus courants sont compatibles avec l'impression numérique.



Imprimer

Augmentez vos capacités et votre productivité avec une vitesse d'impression conforme à la norme D4956 de l'ASTM allant jusqu'à 8,8 m²/h (95 pi²/h).



Couper

Réduisez le gaspillage de pellicule grâce à l'imbrication d'images.



Appliquer

Imprimez et expédiez une variété de panneaux à la fois sans qu'il soit nécessaire d'en conserver en stock.



Élargissez votre gamme de produits, réduisez les coûts et augmentez la productivité en communiquant avec votre représentant 3M pour discuter des solutions offertes.



Division des produits de sécurité routière de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577
3M.ca/SecuriteRoutiere

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 2019, 3M. Tous droits réservés.
1903-14301 F