

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 3M™ ウォーターレス 洗剤&ワックス 39110

スプレーしてふき取るだけの  
簡単ワンステップで  
洗車とワックス掛けが完了!



## 特長

- 1 スプレーしてふき取るだけで、洗車とワックス掛けが完了します
- 2 水が使えない場所や場合でも、簡単・便利にお使いいただけます<sup>\*1</sup>
- 3 ガラスやタイヤ・ホイールなど、さまざまな外装部品に対応します<sup>\*2</sup>
- 4 ふき取り時に筋が残りにくく、1本で車2～3台分に使用可能です<sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup> 汚れがひどい場合はあらかじめ洗い流してください <sup>\*2</sup> 見えない部分でお試しの上、ご使用ください <sup>\*3</sup> 標準的な使用量で小型車の場合の目安となります



使用イメージ

## 使用方法

日陰もしくは直射日光の当たらない場所が最適な作業環境です

1. 塗布する前に、泥、土、砂等のひどい汚れはあらかじめ取り除いてください
2. 使用する前に缶をよく振ってください
3. 洗浄する箇所に軽くまんべんなくスプレーし、きれいなマイクロファイバークロスや柔らかい洗浄タオルで、拭きスジがなくなるまですばやく拭き上げます
4. クロスもしくはタオルが汚れてきたら、折り返してきれいな面を使ってください
5. 少量塗布し、乾いたマイクロファイバークロスで拭き上げると、さらにきれいに仕上がります

## 使用上の注意

● 用途以外には使用しないでください。● シミやムラの原因となるので、対象面が熱い時や炎天下での使用は避け、塗布したまま放置しないでください。● 内装材やつや消し面、滑ると危険な場所には使用しないでください。● 複雑な形状部分や拭き取れない部分の拭き残しに注意してください。● キズの原因になるので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください。● 再塗装や劣化した面に使用する場合は、目立たない所で試してから使用してください。● 缶を逆さにして使用しないでください。● 使用後はよく手を洗ってください。● 故意に吸引しないでください。

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。  
Appleは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。  
Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020. All Rights Reserved.  
AAD-319-B(0320)

## 製品情報



名称: 3M™ ウォーターレス 洗浄剤&ワックス 39110  
種類: 自動車ボディ用洗浄およびつや出し剤  
用途: 自動車ボディその他外装の洗浄およびつや出し用  
成分: 水、アルコール類、シリコンポリマー、ブタン、プロパン  
液性: 弱アルカリ性  
正味量: 453g

## 危険




- 極めて可燃性または引火性の高いエアゾール
- 高圧ガス：熱すると破裂のおそれ
- 心臓・血管系の障害のおそれ

3M 製品のハンドブックがアプリになりました！

App Store/Google Playから、

Web

3Mハンドブック



カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)