

独自の新技术で優れた耐指紋性と自然なマット表現を実現！
3M™ ダイノック™ フィルムに「マットシリーズ」を追加
～225点を新たに追加、全1151点へ拡充～


スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：スティーブン・ヴァンダー・ロウ）は6月12日、上質な素材感と高い意匠性を持つ粘着剤付き化粧フィルム「3M™ ダイノック™ フィルム」の新シリーズである「マットシリーズ」85点を含む225点を新たに発売します。これにより、「3M™ ダイノック™ フィルム」は全1151点※という圧倒的なラインアップと洗練されたデザインで幅広い空間作りのニーズにお応えします。*関連製品を含め



「3M™ ダイノック™ フィルム」 マットシリーズの施工イメージ

■ 新たな「マットシリーズ」について

「3M™ ダイノック™ フィルム」の特長である耐久性およびメンテナンス性の高さはそのままに、自然なマット仕上げを可能とする「マットシリーズ」を追加します。3Mが独自に開発した「マット・コーティング・テクノロジー」により、鏡面反射を極力抑えて拡散反射させ、マット塗装をはじめとした一般的なマット仕上げにも遜色ない素材感を表現することを可能にしました。



「マット・コーティング・テクノロジー」模式図

マット仕上げは、インテリアデザインの最新のトレンドとして注目されている一方、指紋等の汚れが目立ちやすく、インテリアや内装で採用する際のメンテナンスに手間がかかることが課題でした。「3M™ ダイノック™ フィルム」のマットシリーズは独自の新技术により指紋が目立ちにくい「耐指紋性」を実現し、メンテナンスの手間を軽減しています。

新柄の開発にあたっては、建築用内装材で世界をリードしている日本、米国、イタリアの3Mのデザイナーが連携し、世界のインテリアデザインに関する最新のトレンドリサーチを実施しました。それをふまえ、新シリーズである「マットシリーズ」に85点、「ベーシックシリーズ」に94点を導入するほか、擦りキズや引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちする「ARシリーズ」にも46点の全225点を追加します。

「3M™ ダイノック™ フィルム」は、オフィスや店舗、ホテルをはじめとした多くの施設の壁面や什器等に使用され、上質な空間を実現する内装材として高い採用実績を誇ります。安定した品質と高い意匠性に加えて、耐久性およびメンテナンス性に優れていることなども評価されています。

3M™ ダイノック™ フィルムに関するお問い合わせは、
カスタマーコールセンター TEL: 0570-012-123

3M、ダイノックは、3M社の商標です