

## 設置方法

### 貼り方

施工時の室温が10°C以上で、表面が平滑な床であることを確認し、シートを敷く場所をきれいにしてください。水、油、ほこりなどの汚れがある場合はウェスやモップで床用洗剤などと併用しながら拭き取ってください。床面に湿気がなくなり十分に乾いたら、準備完了です。




1 シートの角にある剥離紙の耳部分から1/5～1/3程度剥離紙を剥がします。



2 シートの短辺を施工する床に貼って施工位置を決めます。



3 固定した短辺から長辺方向へ手を動かしながら剥離紙を剥がして貼っていきます。



4 シート中心部から外側へ空気を逃がすように手を動かしてシート全体を床に固定して下さい。

### はがし方

シート表面に吸収しきれなくなった油分が染み出てきたら交換時期ですので、右記の方法ではがして下さい。設置場所や使用環境によって異なりますが、おおよそ1～2週間が交換の目安です。



床に施工したシートの角部分からつまみではがしてください。(はがれにくい時はスクレーパー等をお使い下さい)  
使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄して下さい。

設置方法は携帯でも確認できます。  
一部機種ではご利用いただけない場合があります。



## 関連製品情報

### 3M™ 油取りフロアシート



サイズ (mm)	900×600 600×450
材質	パルプ、合成樹脂フィルム、アクリル系粘着剤、ポリエチレン
入れ目	1枚/袋 5袋/ケース

### 3M™ 油取りフロアシート 900×600mm 専用 マットベース



サイズ (mm)	970×650 (代表値)
材質	ニトリルゴム、ポリエステル
入れ目	1枚/ケース

### 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ



サイズ (mm)	M 430×115 S 250×115
材質	ポリエチレン、ポリエステル パルプ、ポリプロピレン 界面活性剤
入れ目	30枚/箱 1箱/ケース

### 3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップキット Mサイズ



サイズ (mm)	<ホルダー> 440×100 <ハンドル> 全長1.275 <専用アタッチメント> 420×110
材質	耐薬ABS、PP、シリコンゴム、アルミニウム、ステンレス
セット内容	ハンドル、ホルダー、 ウエットディスポーザブルモップ 専用アタッチメント
入れ目	1セット/ケース

本カタログ内のデータや数値はあくまでも実験値であり、保証値ではありません。  
本カタログは2019年7月現在のものです。仕様は予告なしに変更する場合があります。  
3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
コマーシャルケア事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
MAT-160-D(1119)

### カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 3M™ 油取りフロアシート

## Commercial Care Products

### Grease Management System






# 3M™ 油取りフロアシート 植物由来パルプ使用

飲食店やスーパーマーケットにおける厨房床からの油汚れ拡散対策に！  
店舗の美観向上と油汚れによる転倒事故対策を両立します。

## 抜群の吸油速度で油汚れを除去 1歩で82%、3歩で98%の スピード吸油

スタンプ回数別の油の除去率 ※当社実験結果による



### 測定方法

植物油脂をゴム印裏に付着させ、各マット上を1～3回スタンプした後にセラミックタイル上にスタンプ。タイル上の油量を測定し、各スタンプごとの油の除去率を算出（マット上にスタンプしなかった場合のタイルの油量を初期値とする。）

デモ動画はこちら [YouTube](#) で検索

Web



## 効果の持続は1～2週間 使用後は簡単に貼り換えが可能

※使用環境により持続性は異なります。

貼り換え交換の目安

シート表面に油が染み出る



シート端部のめくれが目立つ




## 飲食店の厨房出口 フロア上での床滑り抵抗値 (実例) ※当社実験結果による

測定方法

Digital Force Gage (ロードセル)で床面に置いたアタッチメントを引っ張り、その時に必要な力(最大値)を測定。

単位：N (ニュートン)



※毎日水モップでフロア清掃を実施している店舗、シート設置前に床面清掃を実施、長辺方向に2枚並べて設置

## 設置は簡単! ライナーを剥がして床に直接貼付

表面が平滑で平面な床にのみ設置可能。  
薄いシートのため、カートやスイングドア  
に引っかかりません。




## 設置可能な床材

○ 設置可能な床  
表面が平滑で平面な床  
例：セラミックタイル、鏡面仕上げの石材など



△ 事前チェックが必要な床  
樹脂ワックスを塗布した床  
例：Pタイル、塩ビシートなど



× 施工が不可能な床  
表面塗装を施した床  
例：木床フローリング




## 直接床に貼れない場合は 専用マットベースをご用意

カーペット床や凸凹な床など設置できない床には専用マットベースをご使用ください。



## 防災性能試験番号登録済み

公益財団法人日本防災協会による防災性能試験番号登録済み  
2m<sup>2</sup>(900×600サイズで3枚)以下の敷き込みをして下さい。



※2m<sup>2</sup>よりも大きくつなげて敷いた場合、防災物品として認められません。  
※専用マットベースご使用の場合、3M™油取りフロアシートは防災物品の対象外となります。

## HACCP インターナショナル社 認証マーク登録済み

HACCPの管理手法に寄与する製品として、  
HACCP・インターナショナル認証マークを取得しました。

