

Dynamisez vos options de covering.

Découvrez la NOUVELLE gamme de films de covering imprimables 3M :
Les films IJ180mC et 480mC dotés de l'adhésif Comply™ et de sa micro technologie (mC).
Plus d'options. Plus de flexibilité de design. Applications plus rapides. Augmentez vos possibilités et boostez vos performances.



Nous avons ajouté la micro technologie. Vous ajoutez de l'adrénaline.

Les capacités incroyables d'imprimabilité, de conformabilité sans pontage, de prise en main et d'enlevabilité que vous appréciez dans la gamme IJ180 et 480 se retrouvent dans les gammes de produits IJ180mC, SV ou LX480mC. Désormais, l'adhésif Comply™ doté de la micro technologie permet d'évacuer l'air emprisonné durant la pose facilement et rapidement et garantit un aspect visuel final impeccable. C'est le duo gagnant !



Un tack initial optimisé.

Ce n'est ni trop élevé ni trop faible. Juste ce qu'il faut.



Adhésif invisible Comply™.

Technologie micro Comply™ invisible pour un résultat uniforme et homogène de tous vos covering.



Facilement repositionnable.

Positionnez et repositionnez les films facilement : une légère pression les tient en place.



Retrait facile du liner.

Il n'a jamais été aussi facile de retirer le liner : idéal pour les grands panneaux et pour les températures chaudes.



Accélère l'installation.

Film 3M™ de covering imprimable IJ180mC-10

Donnez un coup de boost à vos performances grâce à un film de covering s'appliquant rapidement et offrant un résultat visuel impeccable.

- ▶ Tack initial faible pour une maîtrise parfaite de la pose
- ▶ Adhésif Comply™ avec micro technologie pour évacuer facilement l'air lors de la pose et obtenir un résultat parfait
- ▶ Performance optimisée sur les véhicules dotés de courbes et d'ondulations
- ▶ Film à haute durabilité (10 ans) et éligible à la garantie MCS

De nombreuses options de personnalisation.

Film 3M™ de covering imprimable IJ180mC-114

Imprimez toutes vos créations sur film transparent pour obtenir des personnalisations ultra-chics et uniques tout en conservant la couleur du véhicule.

- ▶ Film de covering transparent
- ▶ De nombreuses options de personnalisation
- ▶ Associez plusieurs illustrations dans un graphisme
- ▶ Adhésif Comply™ avec la micro technologie pour évacuer facilement l'air emprisonné durant la pose et obtenir un aspect final d'excellente qualité



▲ La couleur verte du véhicule apparaît à travers le film et fait partie de la personnalisation.





▲ Faites des vagues grâce à une brillance métallique.

Donnez un effet « waouh ».

Film 3M™ de covering imprimable IJ180mC-120

Lancement du PREMIER film de covering aspect métallique imprimable donnant aux véhicules une finition à la pointe de la technologie qui attire tous les regards.

- ▶ Donnez à vos graphismes un aspect étincelant impossible à obtenir avec des encres ou des films de lamination
- ▶ La finition métallique ajoute un effet unique à la personnalisation de votre véhicule
- ▶ Adhésif Comply™ avec la micro technologie pour évacuer facilement l'air emprisonné durant la pose et obtenir un aspect final d'excellente qualité
- ▶ Performance optimisée sur les véhicules dotés de courbes et d'ondulations

Films de covering imprimables 3M™

Augmentez la performance.

Films 3M™ de covering imprimables SV480mC et LX480mC Envision™

Ce film ultra polyvalent, non-PVC offre d'excellente qualité d'imprimabilité et en plus d'être une avancée technologique sur le marché, il est également plus respectueux de l'environnement

- ▶ Conformable 3D concave ou convexe, également dans les rainures profondes et sur surfaces texturées
- ▶ Application très facile : applicable dans une large gamme de température ambiante
- ▶ Canaux d'évacuation d'air non-visibles grâce à la technologie 3M™ micro-Comply™
- ▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé
- ▶ Film non-PVC pour une solution plus respectueuse de l'environnement





Produit certifié GREENGUARD Gold

Les films de protection et les films de covering 3M™ Envision™ ont obtenu la prestigieuse certification GREENGUARD Gold. Vous pouvez vendre une solution graphique plus écologique qui aidera à obtenir une qualité d'air intérieur plus saine.

LX480mC

Conçu pour être utilisé avec des imprimantes encres latex et UV.

SV480mC

Conçu pour être utilisé avec des imprimantes à encres solvants/éco-solvants et UV.

Maintenant disponible en laize de 1,52 m.

Garantie pour surfaces horizontales.

Films de covering imprimables 3M™	Les avantages	Type de film	Applications	Conformable et sans pontage	Durabilité maximale
IJ180mC-10	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Un tack initial faible pour une pose parfaitement maîtrisée ▶ Technologie adhésive 3M™ micro-Comply™ ▶ Facilement repositionnable ▶ Retrait facile du liner ▶ Applications plus rapides 	Film vinyle coulé	Film de covering pour véhicules et bateaux	Ensemble de courbes, de rivets et d'ondulations	10 ans
IJ180mC-114	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Film de covering transparent imprimable ▶ Associez plusieurs illustrations dans un graphisme ▶ Créez des designs subtils qui laissent apparaître la couleur originale du véhicule ▶ Nombreuses options de personnalisation 	Film vinyle coulé	Film de covering pour véhicules et bateaux	Ensemble de courbes, de rivets et d'ondulations	10 ans
IJ180mC-120	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Film de covering métallisé et imprimable pour un look unique et sans limite ▶ Donne un aspect étincelant à vos graphismes imprimés sur film "métallisé" pour un effet « Waouh » garanti. ▶ Le seul film proposant de nombreuses possibilités à la personnalisation de votre véhicule 	Film vinyle coulé	Film de covering pour véhicules et bateaux	Ensemble de courbes, de rivets et d'ondulations	10 ans
SV480mC and LX480mC	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hautement conformable sur demande ▶ Application très facile, applicable dans une large gamme de température ambiante ▶ Résistant à la déchirure avec un allongement élevé ▶ 100% compatible avec une imprimante ▶ Sans PVC pour un produit plus respectueux de l'environnement 	Non-PVC, performances élevées	Film de covering pour véhicules et bateaux permettant de réaliser des coverings exceptionnels et fascinants.	Ensemble de courbes, d'ondulations, de canelures et de rivets	12 ans

Tous les produits mentionnés ci-dessus sont dotés de la technologie adhésive Comply™ avec la micro technologie pour évacuer facilement l'air emprisonné durant la pose et obtenir un aspect final d'excellente qualité.



Nos films premium bénéficient de la garantie 3M™ MCS™, la garantie pour les graphismes finis la plus complète sur le marché de la communication graphique.

Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/3MGraphics/GraphicSolutions/Support/Warranties/.



3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex

3M Belgium bvba/sprl
Commercial Solutions
Hermeslaan 7
1831 Diegem

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüslikon

Internet: www.scotchcal.ch
E-mail: graphics.ch@mmm.com

Internet: www.3mgraphics.com/fr

Internet: www.3m.be/graphics

Protégez vos impressions avec les lamination 3M conçues et testées pour garantir performance et esthétique à toutes vos créations en covering.

- ▶ Films de protection mats ou brillants 3M™ Scotchal™ (Séries 8518 et 8520)
- ▶ Films de protection de covering brillant 3M™ Envision Série 8548G ou aspect satiné 8549L

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 3M.eu/IJ180mC.