

# 3M 全系列吸收棉

3M 吸收棉永保您潔淨清爽安全的工作環境

Petroleum Sorbent  
Chemical Sorbent  
Maintenance Sorbent  
Spill Kit and Response Pack

吸油棉

萬用吸液棉

保養吸油型棉

緊急洩漏處理系列

# 3M 職業安全衛生與環保產品部

最高品質的產品

最專業的教育訓練

最完善的售後服務

3M 高效及專業防塵口罩

是一般粒狀污染物的超級剋星。

3M 防毒面具

質輕舒適，保養容易；並根據工作場所不同之污染物種類，  
搭配不同的濾毒罐及濾棉，以確保您呼吸系統的健康。

3M 正壓式呼吸護具

通過美國 NIOSH/MSHA 嚴格認證，提供您在高危害物濃度  
的作業環境中，一份最安全舒適的保障。

3M 吸液 / 油棉

提供您一個乾淨清新的作業環境。

3M 耳塞 / 耳罩

長期曝露在噪音污染的工作環境中，會嚴重傷害聽覺器官，  
造成聽力障礙。請配戴適當的 3M 耳塞 / 耳罩



高效及專業防塵口罩




防毒面具



正壓式呼吸護具



吸液 / 油棉



耳塞 / 耳罩

吸液  
油棉

萬用吸液油棉

保養  
型

處理  
漏

**3M T - 系列吸油棉**

- 只吸油，不吸水。
- 可漂浮於水面上。
- 吸收量約本身重量之 10 倍。
- 可回收使用，降低成本。

**捲狀**

可隨意裁切任何長度，適用於機械油污、排水溝油污、塔槽油污、碼頭油污清理等。

**片狀**

適用於機械油污、排水溝油污、塔槽油污、碼頭油污清理及預防、河川整治等。

**枕頭狀**

適用於污水坑、水閘門、蓄水池等較大量的輕油油污處理。

**攔索狀**

適用於河川、海面漏油面積擴大。

產品名稱	尺寸	包裝	最大吸收量 (約)
捲狀	T-100	38"x144'x3/8"	1捲 / 包
	T-190	19"x144'x3/8"	1捲 / 包
片狀	T-151	17"x19"x3/16"	200片 / 箱
	T-156	17"x19"x3/8"	100片 / 箱
	T-157	34"x38"x3/8"	50片 / 箱
枕頭狀	T-240	5"x14"x25"	10個 / 箱
攔索狀	T-270 (單索)	8" Dia.x10'	4條 / 包
	T-280 (雙索)	5" Dia.x10'	4條 / 包

**捲狀 T-100****片狀 T-156****枕頭狀 T-240****攔索狀 T-280**

# 高效能吸油棉

趨勢新產品—吸收量增加

## 3M 高效能吸油棉

- 只吸油，不吸水。
- 最新 Micro-bundle 技術合成。
- 為水面除油利器。
- 吸收量約為本身重量之 20 倍。
- 處理漏油佳，更換頻率少。

### 片狀

適用於機械油污、排水溝油污、塔槽油污、碼頭油污等之清理及預防、河川整治等。

### 捲狀

可隨意切成任意長度，適用範圍與上述相同。

### 摺疊狀

結合片狀、捲狀、枕頭狀、攔索狀四種形狀之特性，最適用於緊急之洩漏處理。

	產品名稱	尺寸	包裝	最大吸收量 (約)
捲狀	HP-100	38"x144'	1捲 / 包	73 加侖 / 包
	HP-500 (抗靜電)	38"x144'	1捲 / 包	73 加侖 / 包
片狀	HP-156	17"x19"x3/16"	100 片 / 包	37.5 加侖 / 包
	HP-157	34"x38"x3/16"	50 片 / 包	75 加侖 / 包
	HP-255	17"x19"x3/8"	50 片 / 包	33 加侖 / 包
	HP-256	17"x19"x3/8"	100 片 / 包	66 加侖 / 包
摺疊狀	P-FL550DD	5"x50' (摺疊時) 19"x50' (攤開時)	1捲 / 盒 3 盒 / 箱	31.5 加侖 / 箱



捲狀 HP-500



片狀 HP-255



摺疊狀 P-FL550DD

吸油棉

萬用吸液棉

保養油型棉

緊急洩漏系列

# 3M 萬用吸液棉

## 3M 萬用吸液棉

具優異的耐藥性，可吸收大多數的化學液體，且不會與化學藥品起作用；經耐強酸、強鹼處理，最適合危險液體洩漏之吸收。吸收量約為本身重量的 10 倍；其形狀多變化，有捲狀 / 片狀 / 枕頭狀 / 條狀及碎顆粒狀以供選擇。

### 片狀 / 捲狀 / 條狀 / 枕頭狀

適用於實驗室之強酸、強鹼及其他液體危險物、醫院各種醫療過程之液體廢棄物（如尿液、血液等）之處理，及工廠內化學液體洩漏處理。

### 碎顆粒狀

適用於化學試藥運送包裝使用，兼具填充、防撞效果。

產品名稱		尺寸	包裝	吸收量 (約)
捲狀	P-130	13"x100'	2捲 / 箱	9.5 加侖 / 捲
	P-190	19"x100'	2捲 / 箱	14 加侖 / 捲
	P-380	38"x100'	1捲 / 箱	28 加侖 / 捲
片狀	P-110	11"x13"	50片 / 盒 4盒 / 箱	17 加侖 / 箱
枕頭狀	P-300	7"x15"	16個 / 箱	0.5 加侖 / 個
條狀	P-200	3"Dia.x4'	12條 / 箱	1 加侖 / 條
	P-208	3"Dia.x8'	6條 / 箱	2 加侖 / 條
	P-212	3"Dia.x12'	4條 / 箱	3 加侖 / 條
碎顆粒狀	P-500		12磅 / 包	14 加侖 / 包



捲狀 P-130



片狀 P-110



枕頭狀 P-300



條狀 P-212

# 高效能萬用吸液棉

具優異的耐藥品性，耐強酸、強鹼

## 3M 高效能萬用吸液棉

吸收量增加，可快速處理危險液體洩漏，縮短工作者暴露於洩漏場所的時間；具優異的耐藥品性，並經耐強酸、強鹼處理，可有效吸收化學液體；吸收量約為本身重量的 20 倍，有捲狀 / 片狀及摺疊狀以供多用途選擇。

### 片狀

適用於較少區域的液體洩漏處理，是吸收較少量洩漏及擦拭儀器或工具上污染液體的最佳選擇。

### 捲狀

捲狀吸收棉適用於較大區域的液體洩漏處理，吸收速度快，可快速控制洩漏狀況；同時也可鋪蓋在工作區及容易發生噴濺的地板上。

### 摺疊狀

集合捲狀、片狀、條狀、枕頭狀四合一的優點，可依據洩漏狀況需要，做多樣變化，採可掛式包裝設計，不佔空間、取用方便。

	產品名稱	尺寸	包裝	吸收量 (約)
捲狀	C-RL15150DD	15½" x 150'	1捲 / 箱	31 加侖 / 箱
	C-RL38150DD	38" x 150'	1捲 / 箱	76 加侖 / 箱
片狀	C-PD914DD	9¼" x 14½"	25 片 / 盒 6 盒 / 箱	23.5 加侖 / 箱
	C-FL550DD	5" x 50' (摺疊時) 19" x 50' (攤開時)	1捲 / 盒 3 盒 / 箱	31.5 加侖 / 箱



碎顆粒狀 P-500



捲狀 C-RL38150DD



片狀 C-PD914DD



摺疊狀 C-FL550DD

萬用吸液棉

保  
養  
油  
型  
棉

緊  
急  
理  
漏  
系  
列

# 3M 保養型吸油棉

## 3M 保養型吸油棉

保養型吸油棉，適用於吸收黏度較低的油污及液體，可用來維持工作環境的清潔；其材質不易產生顆粒而損壞機器設備，吸收量約為本身重量的 10 倍；具有多種形狀以利不同工作環境保養之需求。

### 捲狀

適用於鋪蓋大區域的工作環境，也可裁切成小面積使用。

### 片狀

適用於鋪放在機器四周，以吸收油污保持工作機台的清潔。

### 枕頭狀

體積小、重量輕，具抗撕及高吸收量特質；直接置放於洩漏的源頭，可縮短清理的時間。

產品名稱		尺寸	包裝	最大吸收量（約）
捲狀	M-RL15150DD	15½" x 150'	1捲 / 箱	31 加侖 / 箱
	M-RL33150DD	33" x 150'	1捲 / 箱	66 加侖 / 箱
	M-RL38150DD	38" x 150'	1捲 / 箱	76 加侖 / 箱
片狀	M-PD720GG	7½" x 20½"	100 片 / 箱	31.5 加侖 / 箱
	M-PD1520GG	15½" x 20½"	100 片 / 箱	37.5 加侖 / 箱
枕頭狀	M-PL715(M-30)	7" x 15"	16 個 / 箱	0.5 加侖 / 個
地毯狀	M-RG36300E	36" x 300'	1捲 / 箱	32 加侖 / 箱
	M-RGC36100E 背面具「防滲」塗佈	36" x 100'	1捲 / 箱	10.5 加侖 / 箱



捲狀 M-RL33150DD



片狀 M-PD720GG



枕頭狀 M-PL715(M-30)



地毯狀 M-RG36300E

# 保養型吸油棉

## 摺疊狀

3M 摺疊狀保養型吸油棉，集合捲狀 / 片狀 / 條狀 / 枕頭狀四種形狀的所有用途、優點，減少庫存成本；每隔 16 吋的長度會有一排「釘洞」，可依所需長度沿「釘洞」撕開使用；質輕易存放，不會佔用空間。

## 條狀

適用於圍堵在機器四周，以防止液體溢出、或洩漏時，漫及鄰近的機器四周環境。

## 桶蓋狀

適用於鋪放在圓桶上及圓桶底邊、用來吸收因汲取桶內液體所漫溢出的部份可保持工作環境的清潔與安全。

	產品名稱	尺寸	包裝	最大吸收量（約）
摺疊狀	M-FL550DD	5"x50' (摺疊時)	1捲 / 盒	31.5 加侖 / 箱
		19"x50' (攤開時)	3 盒 / 箱	
條狀	M-MB304(M-4)	3"x4'	12 條 / 箱	1 加侖 / 條
	M-MB308(M-8)	3"x8'	6 條 / 箱	2 加侖 / 條
	M-MB312(M-12)	3"x12'	4 條 / 箱	3 加侖 / 條
桶蓋狀	M-DC22DD (55 加侖桶專用)	22" Dia.	25 片 / 箱	19 加侖 / 箱



摺疊狀 M-FL550DD



條狀 M-MB312(M-12)



桶蓋狀 M-DC22DD

保  
養  
油  
型  
棉

緊  
急  
理  
洩  
系  
漏  
列

# 3M 化學性緊急洩漏處理包

各實驗室、化驗室、工廠、醫院、庫房、化學槽車等必備，能迅速消除各種危險化學液體洩漏，及血液、尿液等醫療廢棄物。

產品名稱	產品內容	吸收量
SPR-Chem	3 份迷你攔索狀化學吸液棉，10 份片狀化學吸液棉， 1 個收納袋	10.5 加侖
C-SKFL5 Kit	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 rolls of Chemroll Chemical Sorbent-Folded; each roll is 5"x26' with perforations every 16"(19"x26' fully opened)</li><li>• 1 temporary disposal bag and tie</li></ul>	15 加侖
C-SKFL31 Kit	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 rolls of Chemical Sorbent-Folded (C-FL550DD); each roll is 5"x50' folded (19"x50' fully opened)</li><li>• 30 Chemical Sorbent Pads (C-PD1719DD); each pad is 17"x19"</li><li>• 3 temporary disposal bags and ties</li><li>• 1 yellow, 20 gallon drum with lid and plastic closure ring</li></ul>	31 加侖



SPR-CHEM



C-SKFL5KIT



C-SKFL31KIT

# 油性緊急洩漏處理包

各加油站、油罐車、油槽、保養廠、工廠等必備，能迅速有效清除油污。

產品名稱	產品內容	吸收量
SPR-Petro	3份迷你攔索狀吸液棉，5份片狀化學吸液棉，1個收納袋	12 加侖
P-SKFL5 Kit	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 rolls of Petroll Chemical Sorbent-Folded; each roll is 5"x26' with perforations every 16"(19"x26' fully opened)</li><li>• 1 temporary disposal bag and tie</li></ul>	15 加侖
P-SKFL31 Kit	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 rolls of Petroleum Sorbent-Folded (P-FL550DD); each roll is 5"x50' folded (19"x50' fully opened)</li><li>• 30 Petroleum Sorbent Pads (HP-156); each pad is 17"x19"</li><li>• 3 temporary disposal bags and ties</li><li>• 1 white, 20 gallon drum with lid and plastic closure ring</li></ul>	31 加侖



SPR-PETRO



P-SKFL5 KIT



P-SKFL31 KIT

## 吸油棉回收使用效率

3M吸油棉於吸油後，可利用榨油機將油榨出，吸油棉則可以回收重覆使用，並維持穩定之回收使用效率。


測試條件：依據 ASTM F726-81 規範進行測試。

表一、每片吸油量 VS 使用次數

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
3M HP- 系列	1.1	0.95	0.95	0.94	0.95
P 牌	0.89	0.67	0.67	0.63	0.65
M 牌	1.04	0.72	0.74	0.75	0.77
S 牌	0.35	0.25	0.24	0.24	0.23

表二、每片回收量 VS 使用次數

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
3M HP- 系列	1.04	0.86	0.86	0.86	0.86
P 牌	0.7	0.49	0.49	0.47	0.48
M 牌	1.86	0.53	0.55	0.57	0.58
S 牌	0.31	0.2	0.19	0.19	0.19



美商 3M 公司台灣子公司  
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
台北市敦化南路二段95號6樓  
電話 : (02)2704-9011

**3M** 創意全為您