

# Fiche technique

## Ruban de masquage jaune performant 301+

<b>Description du produit</b>	Le Ruban de masquage jaune performant 301+ 3M <sup>MC</sup> est un ruban de masquage jaune de qualité industrielle en papier crêpé lisse conçu pour la démarcation, la retenue, l'assemblage et l'identification lors des travaux de peinture.																					
<b>Composition du produit</b>	<b>Support</b>	<b>Adhésif</b>	<b>Couleur</b>	<b>Longueur standard</b>																		
	Papier crêpé lisse	Caoutchouc	Jaune	55 m (60 vg)																		
<b>Propriétés physiques types</b>	<p><b>Note :</b> les informations techniques et les données suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th><b>Méthode d'essai de l'ASTM</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adhésion sur l'acier :</td> <td>33 N/100 mm (30 oz/po de largeur)</td> <td>D-3330</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la traction :</td> <td>385 N/100 mm (22 lb/po de largeur)</td> <td>D-3759</td> </tr> <tr> <td>Allongement à la rupture :</td> <td>12 %</td> <td>D-3759</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur :</td> <td>0,160 mm (6,3 mils)</td> <td>D-3652</td> </tr> <tr> <td>Température d'utilisation :</td> <td colspan="2">Jusqu'à 107 °C (225 °F) durant 30 minutes</td> </tr> </tbody> </table>						<b>Méthode d'essai de l'ASTM</b>	Adhésion sur l'acier :	33 N/100 mm (30 oz/po de largeur)	D-3330	Résistance à la traction :	385 N/100 mm (22 lb/po de largeur)	D-3759	Allongement à la rupture :	12 %	D-3759	Épaisseur :	0,160 mm (6,3 mils)	D-3652	Température d'utilisation :	Jusqu'à 107 °C (225 °F) durant 30 minutes	
		<b>Méthode d'essai de l'ASTM</b>																				
Adhésion sur l'acier :	33 N/100 mm (30 oz/po de largeur)	D-3330																				
Résistance à la traction :	385 N/100 mm (22 lb/po de largeur)	D-3759																				
Allongement à la rupture :	12 %	D-3759																				
Épaisseur :	0,160 mm (6,3 mils)	D-3652																				
Température d'utilisation :	Jusqu'à 107 °C (225 °F) durant 30 minutes																					
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruban de masquage de qualité industrielle conçu pour la démarcation, la retenue, l'assemblage et l'identification lors des travaux de peinture.</li> <li>• L'adhésif exempt de solvant exclusif de 3M se colle sans souci à la plupart des surfaces, dont le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique. De plus, il se retire de façon nette, en un seul morceau.</li> <li>• Son support robuste jaune en papier crêpé s'adapte aux surfaces irrégulières, résiste à l'infiltration de la plupart des peintures industrielles et améliore la visibilité durant la démarcation lors des travaux de peinture.</li> <li>• Permet de tracer des lignes de peinture nettes.</li> <li>• Résiste à une température allant jusqu'à 107 °C (225 °F) durant 30 minutes.</li> <li>• Offert en vrac et en rouleaux emballés individuellement.</li> </ul>																					
<b>Entreposage</b>	Entreposer le produit dans son emballage d'origine dans des conditions normales; une température de 21°C (70°F) et 50 % d'humidité relative sont recommandées.																					
<b>Recommandations d'utilisation</b>	Pour tirer un rendement optimal du produit, utilisez-le dans l'année suivant la date de livraison.																					
<b>Information technique</b>	Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude et l'exhaustivité ne sont pas garanties.																					
<b>Utilisation du produit</b>	De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.																					

## Ruban de masquage jaune performant 301+

### Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité

À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

### Limitation de responsabilité

À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

**ISO 9001** Ce produit de la Division des rubans et des adhésifs industriels a été fabriqué sur un système de qualité 3M certifié à la norme ISO 9001.



Division des rubans et des  
adhésifs industriels de 3M  
Compagnie 3M Canada  
C. P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone : 1 800 364-3577  
Site Web : [3M.ca/SolutionsdAssemblage](http://3M.ca/SolutionsdAssemblage)