

Fiche technique

Ruban pour conduits de grand rendement 3939

Description de produit	Le Ruban pour conduits de grand rendement 3939 3M ^{MC} est composé d'une pellicule de polyéthylène hydrofuge sur canevas à envers adhésif à base de caoutchouc. Il est le choix parfait pour les utilisations exigeantes.				
Composition du produit	Support	Adhésif	Couleur	Longueur standard	Largeur standard
	Pellicule de polyéthylène sur canevas	Caoutchouc	Argent	54,8 m (60 vg)	24, 48, 72, 96 mm (0,94 po, 1,89 po, 2,83 po, 3,78 po)
Propriétés physiques types	Note : les informations techniques et les données suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.				
					Méthode d'essai de l'ASTM
	Adhésion sur l'acier :	21 N/100 mm (18 oz/po de largeur)			D-3330
	Résistance à la traction :	228 N/100 mm (13 lb/po de largeur)			D-3759
	Allongement à la rupture :	180 %			D-3759
	Épaisseur nominale :	0,125 mm (5,0 mils)			D-3652
	Température d'utilisation :	Jusqu'à 93 °C (200 °F)			
	Test d'inflammabilité : *	Indice de diffusion des flammes Indice de développement de la fumée	0 30		E-84
	*ASTM E-84, UL-723, NFPA 255 et UBC 8-1 sont des publications de la même méthode d'essai.				
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne conformabilité et facile à déchirer • Bords roulés peu adhésifs (48 mm [1,8 po]) restant plus propres et permettant de réduire la contamination de la surface et les pertes • Emballage individuel (48 mm [1,8 po]) conservant l'intégrité du rouleau afin de réduire les pertes • Numéro du produit imprimé au centre, ce qui garantit l'utilisation du bon produit • Canevas recouvert de polyéthylène résistant à l'humidité afin de prolonger l'adhérence du ruban • Bonne résistance à la traction dans des conditions difficiles • Adhésif en caoutchouc qui colle de façon étonnante à la plupart des surfaces, afin d'offrir une grande tenue et une bonne étanchéité 				

Ruban pour conduits de grand rendement 3939

Utilisations suggérées	<ul style="list-style-type: none"> • Suspension de feuillets de polyéthylène aux fins de confinement, de masquage industriel et de protection en cas de survaporisation lors du sablage • Ragréage, renforcement, assemblage, protection contre l'humidité, scellage, raccordement et réparations temporaires • Fixation et raccordement de revêtement isolant • Pratique dans l'industrie des congrès pour maintenir les sous-tapis et faire le joint, fixer les fils électriques au sol et servir de charnière aux panneaux d'affiches
Entreposage	Entreposer le produit dans son emballage d'origine dans des conditions normales; une température de 16°C à 27°C (60°F à 80°F) et 40 à 60 % d'humidité relative sont recommandées.
Durée de conservation	Pour tirer un rendement optimal du produit, utilisez-le dans les 12 mois suivant la date de fabrication.
Utilisation du produit	De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité	À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.
Limitation de responsabilité	À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

ISO 9001 Ce produit de la Division des rubans et des adhésifs industriels a été fabriqué sur un système de qualité 3M certifié à la norme ISO 9001.



Division des rubans et des
adhésifs industriels de 3M
Compagnie 3M Canada
C. P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone : 1 800 364-3577
Site Web : 3M.ca/SolutionsdAssemblage