

# Línea de vida autorretráctil cable simple REBEL modelo 3590518

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

La **línea de vida autorretráctil (SRL) cable simple Rebel™ modelo 3590518** está construida para durar, proporcionando una solución económica de protección contra caídas sin comprometer el rendimiento o la seguridad. Cuenta con una capacidad de usuario de 190 kg, un diseño robusto para garantizar la longevidad y está equipado con una manija de transporte ergonómica que facilita el transporte hacia y desde el lugar de trabajo.

Está diseñado pensando en el trabajador, con un diseño apilable que maximiza el espacio y un indicador de impacto para facilitar la verificación de si el equipo ha estado involucrado en una caída.

En caso de caída, un sistema de frenado de detección de velocidad activará la parada de la caída y la reducción de las fuerzas impuestas al usuario a niveles seguros

### ■ Características

- Carcasa termoplástica rígida y ligera
- Diseño de la cubierta apilable
- Manija de transporte incorporada
- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 6 m de largo y 5 mm de grosor
- Extremo giratorio con mosquetón con indicador de impacto
- Freno de metal con sensor de velocidad
- **Sistema interno de absorción de energía:** El sistema de absorción interno especializado mantiene fuerzas de detención de caídas seguras para usuarios y herramientas de hasta 190 kg.
- **Línea de vida de reserva:** Mantiene una reserva para la absorción de impactos cuando toda la línea de vida se extiende para mayor seguridad.
- Salida lateral de la línea de vida con mango ergonómico
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión
- Punto de anclaje giratorio
- Mosquetón de anclaje autoblocante

### ■ Materiales

Línea de vida:	acero galvanizado
Gancho de la línea de vida:	acero galvanizado
Gancho de anclaje:	acero galvanizado
Carcasa:	termoplástico de nylon

### ■ Aplicaciones

- Construcción
- Manufactura
- Agroindustria
- Refinerías
- Minería
- Y en general cualquier trabajo sobre 1,8mt.

### ■ Limpieza y almacenamiento

• Limpie periódicamente la parte exterior de la SRL con una solución de agua y jabón suave. Coloque el SRL de modo que pueda escurrir el agua. Limpie las etiquetas si hace falta.

• Limpie la línea de vida del anti caídas con una solución de agua y jabón suave. Enjuague y deje secar por completo al aire. No aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., podría evitar la retracción completa de la línea de vida dentro de la carcasa, causando un posible riesgo de caída libre.

Conserve el SRL en un lugar fresco, seco y limpio, donde no quede expuesto a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Revise minuciosamente el SRL después de un período de almacenamiento prolongado.



## ■ Advertencia

---

No altere ni use incorrectamente este equipo de forma intencional. Consulte con 3M cuando utilice este equipo junto con componentes o sistemas secundarios que no estén descritos en el manual. Algunas combinaciones de sistemas secundarios y componentes pueden interferir en el funcionamiento de este equipo. Tenga cuidado al usar este equipo en las proximidades de maquinaria en movimiento, riesgos de naturaleza eléctrica o química y bordes afilados, o materiales elevados que pueden caer sobre la línea de vida. No enrolle la línea de vida alrededor de piezas estructurales pequeñas. No prestar atención a esta advertencia puede dar como resultado una lesión grave o incluso, la muerte.

Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

## ■ Certificación

---

La **línea de vida autorretráctil cable simple Rebel™ modelo 3590518** está certificado bajo la Norma CSA Z259.2.2-98

## ■ Empaque

---

La **línea de vida autorretráctil cable simple Rebel™ modelo 3590518** se presenta en empaque individual.

## ■ Garantía

---

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.