

Category	Media				
3M™ Envision™ Print Wrap Film LX480	LX480mC				
3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480	SX480mC				
Støpt gloss	IJ70 Serien	IJ180 Serien	IJ680 Serien	780mC	8150 Serien
Valset gloss	IJ40 Serien (gloss versjon)		IJ20 Serien (gloss versjon)		
Valset matt	IJ40 Serien (matt versjon)		IJ20 Serien (matt versjon)		
3M™ Envision™ Print Film 48	48 Serien				
Fleksible underlag	FS-1				