

Categoria	Media				
3M™ Envision™ Print Wrap Film LX480	LX480mC				
3M™ Envision™ Print Wrap Film SV480	SX480mC				
Cast Lucido	Serie IJ70	Serie IJ180	Serie IJ680	780mC	Serie 8150
Calandrato lucido	Serie IJ40 (versioni lucide)		Serie IJ20 (versioni lucide)		
Calandrato opaco	Serie IJ40 (versioni opache)		Serie IJ20 (versioni opache)		
3M™ Envision™ Print Film 48	Serie 48				
Substrato flessibile	FS-1				