

Отчет о разработке применения

Группа продуктов: распускаемые ленты

ADB 103
2018

Применение распускаемой ленты 3M R3227 для сращивания бумаги на листорезательном станке.

В данном документе представлены рекомендации по применению распускаемой ленты 3M R3227 для сращивания бумаги на листорезательном станке (листорезке). Данная операция выполняется в производственном цикле для нарезки рулона бумаги в листы различных форматов (рис.1, рис.2). Лента 3M R3227 – двухсторонняя с защитным слоем (лайнером).

Преимущества ленты 3M R3227:

- **Адгезив высокой липкости** обладает мгновенной высокой адгезией к бумаге.
- **Надежность и качество** – лента обеспечивает надежную склейку бумаги без риска обрыва.
- **Синий цвет**, стойкий к выцветанию, позволяет быстро идентифицировать наличие склейки.
- **Распускаемость** – лента соответствует требованиям распускаемости по стандарту TAPPI UM213, поэтому нет необходимости специальной утилизации склейки, можно отправить в переработку. Двухсторонняя лента 3M R3227 имеет распускаемый защитный слой (лайнер).
- **Удобство** – защитный слой легко снимается.




Рис.1



Рис.2

Нанесение ленты:

- Либо вручную, либо используя диспенсер RTA-500 (для двухсторонней ленты 3M R3227)
- Нанести ленту и снять защитный слой (лента на воздухе может находиться достаточно долго без высыхания адгезива).



Важные замечания:

Ленту следует хранить в оригинальной упаковке, следуя рекомендация по хранению (доступны в техническом описании на продукт)