



Scotchlite™
Reflective Material

Katalog produktów

3M™ Scotchlite™ Taśmy odblaskowe do naszywania



Cechy produktu	8906	8912	8925	8932	8935
Barwa w świetle dziennym	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna
Tkanina podkładowa	100 % poliester	65 % poliester 35 % tkanina bawełniana	65 % poliester 35 % tkanina bawełniana	100 % FR tkanina bawełniana	100 % FR tkanina bawełniana
Trudnopalność	–	–	–	TAK	TAK
Pranie domowe w temperaturze 60°C wg normy ISO 6330-6N/F	30 x	60 x	75 x	50 x	50 x
Cykle czyszczenia chemicznego wg normy ISO 3175-2	–	–	50 x	15 x	30 x
Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-8	–	–	–	–	–
Pranie z dezynfekcją w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-2	–	–	–	–	–
Suszenie tunelowe ISO 15797	–	–	–	–	–
Suszenie bębnowe ISO 15797	–	–	–	–	–
Certyfikat Oeko-Tex	TAK	TAK	TAK	–	–
Certyfikaty europejskie	ISO 20471	ISO 20471	ISO 20471	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116





Cechy produktu	8940	9910	9920	9925
Barwa w świetle dziennym	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna
Tkanina podkładowa	100 % aramid	100 % poliester	100 % poliester	100 % poliester
Trudnopalność	TAK	–	–	–
Pranie domowe w temperaturze 60°C wg normy ISO 6330-6N/F	50 x	100 x	50 x	100 x
Cykle czyszczenia chemicznego wg normy ISO 3175-2	30 x	50 x	30 x	50 x
Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-8	50 x	30x	40 x	75 x
Pranie z dezynfekcją w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-2	–	5 x	–	50 x
Suszenie tunelowe ISO 15797	TAK	–	TAK	TAK
Suszenie bębnowe ISO 15797	TAK	TAK	–	TAK
Certyfikat Oeko-Tex	–	TAK	TAK	TAK
Certyfikaty europejskie	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116	ISO 20471	ISO 20471	ISO 20471

3M™ Scotchlite™ Folie odblaskowe termotransferowe



Cechy produktu	C790	5807	8711	8712
Barwa w świetle dziennym	Czarna	Srebrna	Srebrna	Srebrna
Tkanina podkładowa	100 % polimer	100 % polimer	100 % polimer	100 % polimer
Trudnopalność	–	–	–	–
Pranie domowe w temperaturze 60°C wg normy ISO 6330-6N/F	50 x (40°C)	50 x	25 x	25 x
Cykle czyszczenia chemicznego wg normy ISO 3175-2	–	30 x	25 x	25 x
Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-8	–	–	–	–
Pranie z dezynfekcją w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-2	–	–	–	–
Suszenie tunelowe ISO 15797	–	–	–	–
Suszenie bębnowe ISO 15797	–	–	–	–
Certyfikat Oeko-Tex	TAK	TAK	TAK	TAK
Certyfikaty europejskie	–	ISO 20471	ISO 20471	ISO 20471



Cechy produktu	8725	8735	8787	9720
Barwa w świetle dziennym	Srebrna	Srebrna	Żółto-zielona	Srebrna
Tkanina podkładowa	100 % polimer	100 % FR polimer	100 % polimer	100 % polimer
Trudnopalność	–	TAK	–	–
Pranie domowe w temperaturze 60°C wg normy ISO 6330-6N/F	50 x	50 x	–	50 x
Cykle czyszczenia chemicznego wg normy ISO 3175-2	30 x	–	–	50 x
Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-8	–	15 x	–	25 x
Pranie z dezynfekcją w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-2	–	–	–	–
Suszenie tunelowe ISO 15797	–	TAK	–	TAK
Suszenie bębnowe ISO 15797	–	TAK	–	TAK
Certyfikat Oeko-Tex	TAK	–	–	TAK
Certyfikaty europejskie	ISO 20471	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116	ISO 20471	ISO 20471


3M™ Scotchlite™ Folie odblaskowe termotransferowe, segmentowane



Cechy produktu	5410	5510	5530	5535
Barwa w świetle dziennym	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna
Tkanina podkładowa	100 % polimer	100 % polimer	100 % polimer	100 % FR polimer
Trudnopalność	–	–	–	TAK
Pranie domowe w temperaturze 60°C wg normy ISO 6330-6N/F	75 x	50 x/75 x *	50 x	65 x
Cykle czyszczenia chemicznego wg normy ISO 3175-2	30 x	25 x/30 x *	–	–
Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-8	–	–	15 x	15 x
Pranie z dezynfekcją w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-2	–	–	–	–
Suszenie tunelowe ISO 15797	–	–	TAK	TAK
Suszenie bębnowe ISO 15797	–	–	–	TAK
Certyfikat Oeko-Tex	TAK	TAK	TAK	–
Certyfikaty europejskie	ISO 20471	ISO 20471	ISO 20471	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116

*W zależności od podkładu

3M™ Scotchlite™ Taśmy trudnopalne



Cechy produktu	8986/8987	9686/9687	5636/5637	5696/5697
Barwa w świetle dziennym	Czerwono-pomarańczowa / żółto-zielona	Pomarańczowo-srebrno-pomarańczowa / żółto-srebrno-żółta	Pomarańczowo-srebrno-pomarańczowa / żółto-srebrno-żółta	Pomarańczowo-srebrno-pomarańczowa / żółto-srebrno-żółta
Tkanina podkładowa	100 % FR tkanina bawełniana	100 % aramid	100 % FR polimer	100 % FR polimer
Trudnopalność	TAK	TAK	TAK	TAK
Pranie domowe w temperaturze 60°C wg normy ISO 6330-6N/F	–	50 x	30 x	50 x
Cykle czyszczenia chemicznego wg normy ISO 3175-2	–	30 x	–	–
Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-8	–	–	–	–
Pranie z dezynfekcją w temperaturze 75°C zgodnie z ISO 15797-2	–	–	–	–
Suszenie tunelowe ISO 15797	–	–	–	–
Suszenie bębnowe ISO 15797	–	–	–	–
Certyfikat Oeko-Tex	–	–	–	–
Certyfikaty europejskie	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116	ISO 20471 EN 469 EN 15614 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116	ISO 20471 EN 469 ISO 11611 ISO 11612 ISO 14116



Materiały odblaskowe 3M™ Scotchlite™

Katalog produktów.

	Produkt	Trudnopalność	Pranie domowe	Cykle czyszczenia chemicznego	Pranie przemysłowe	Dezynfekcja	Suszenie tunelowe	Suszenie bębnowe	Certyfikat Oeko-Tex
Taśmy odblaskowe do naszywania	8906	–	30 x 60 °C	–	–	–	–	–	TAK
	8912	–	60 x 60 °C	–	–	–	–	–	TAK
	8925	–	75 x 60 °C	50 x	–	–	–	–	TAK
	8932	TAK	50 x 60 °C	15 x	–	–	–	–	–
	8935	TAK	50 x 60 °C	30 x	–	–	–	–	–
	8940	TAK	50 x 60 °C	30 x	50 x 75 °C	–	TAK	TAK	–
	9910	–	100 x 60 °C	50 x	30 x 75 °C	5 x 75 °C	–	TAK	TAK
	9920	–	50 x 60 °C	30 x	40 x 75 °C	–	TAK	–	TAK
	9925	–	100 x 60 °C	50 x	75 x 75 °C	50 x 75 °C	TAK	TAK	TAK
Folie odblaskowe termotransferowe	C790	–	50 x 40 °C	–	–	–	–	–	TAK
	5807	–	50 x 60 °C	30 x	–	–	–	–	TAK
	8711	–	25 x 60 °C	25 x	–	–	–	–	TAK
	8712	–	25 x 60 °C	25 x	–	–	–	–	TAK
	8725	–	50 x 60 °C	30 x	–	–	–	–	TAK
	8735	TAK	50 x 60 °C	–	15 x 75 °C	–	TAK	TAK	–
	8787	–	–	–	–	–	–	–	–
	9720	–	50 x 60 °C	50 x	25 x 75 °C	–	TAK	TAK	TAK
Folie odblaskowe termotransferowe segmentowane	5410	–	75 x 60 °C	30 x	–	–	–	–	TAK
	5510	–	50/75 x 60 °C	25 x / 30x	–	–	–	–	TAK
	5530	–	50 x 60 °C	–	15 x 75 °C	–	TAK	–	TAK
	5535	TAK	65 x 60 °C	–	15 x 75 °C	–	TAK	TAK	–
Taśmy trudnopalne	8986/8987	TAK	–	–	–	–	–	–	–
	9686/9687	TAK	50 x 60 °C	30 x	–	–	–	–	–
	5636/5637	TAK	30 x 60 °C	–	–	–	–	–	–
	5696/5697	TAK	50 x 60 °C	–	–	–	–	–	–

Ważne informacje

Dane zamieszczone w niniejszym dokumencie były prawidłowe w chwili publikacji niniejszego dokumentu. W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z aktualną kartą danych technicznych oraz certyfikatami, które są dostępne na stronie internetowej 3m.com/Scotchlite. Firma 3M zaleca przetestowanie każdego produktu z zastosowaniem własnych standardów, wyposażenia i odzieży.

UŻYCIE PRODUKTU: Ze względu na różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i zachowanie się materiałów odblaskowych Scotchlite, użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym za ocenę produktu i określenie, czy nadaje się on do określonego celu oraz, czy jest on odpowiedni do sposobu jego nakładania przez użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie odpowiedniej ilości i rozmieszczenia produktu. Choć produkty odblaskowe poprawiają widoczność, żaden produkt odblaskowy nie może zapewnić widoczności lub bezpieczeństwa we wszystkich możliwych warunkach. Firma 3M może zmienić niniejszy produkt, jego specyfikacje oraz dostępność w miarę jego udoskonalania. W związku z tym użytkownik przed wyspecyfikowaniem produktu powinien skontaktować się z firmą 3M w celu otrzymania najświeższych informacji.



3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
 Al. Katowicka 117, Kajetany
 05-830 Nadarzyn, Polska
 Tel. +48 22 739 60 00

www.3M.pl/bhp
www.3M.pl/Scotchlite

3M i Scotchlite są znakami towarowymi firmy 3M.
 Wydrukowane w Polsce. Proszę poddać recyklingowi.
 © 3M 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone