

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**Speedglas™**

# Je na čase vymeniť staré za nové.

## Len s 3M™ Speedglas™.

Akcia platí  
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019

### ZÍSKAJTE BONUS 10% Z CENY NOVÉHO RIEŠENIA \*!



\* Pre uplatnenie zľavy je potrebné priniesť k svojmu obvyklému dodávateľovi starú zvaračskú kuklu / systém pre filtráciu vzduchu na zošrotovanie a potvrdenie (vytlačené alebo v pdf.), ktoré získate po odoslaní vyplnených údajov na:

Účastou v tejto promo akcii dávate súhlas na použitie Vašich osobných údajov pre obchodné a marketingové účely spol. 3M Slovensko, s.r.o, vyplnených na nižšie uvedenom odkaze. Detaily k súhlasu nájdete na:

[www.3M.sk/srotovne](http://www.3M.sk/srotovne)

zoznam  
produktov

# Zoznam produktov, na ktoré sa akcia vzťahuje

Produktový kód	Popis produktu
50 11 05	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100V, č.5 / 8 / 9-13, bez bočných priezorov
50 11 15	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100X, č. 5 / 8 / 9-13, bez bočných priezorov
50 18 05	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100V, č.5 / 8 / 9-13, s bočnými priezormi
50 18 15	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100X, č. 5 / 8 / 9-13, s bočnými priezormi
50 18 25	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100XX, č.5 / 8 / 9-13, s bočnými priezormi
50 18 26	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 (s kazetou 9100XXi)
54 18 15	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kazetou 9100X
54 18 25	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kazetou 9100XX
54 77 00	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air bez kazety, s kanálom a Adflo (taška)
54 77 15	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kanálom, kazetou 9100X a Adflo (taška)
54 77 25	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kanálom, kazetou 9100XX a Adflo (taška)
54 88 15	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kazetou 9100X a regulátorom V500E
54 90 15	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kanálom, kazetou 9100X, hadicou (taška)
54 90 25	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kanálom, kazetou 9100XX, hadicou (taška)
56 77 00	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 s kanálom a jednotkou Adflo bez kazety (taška)
56 77 15	3M™ Speedglas™ 9100 s kanálom, kazetou 9100X a s jednotkou Adflo (taška)
56 77 25	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 s kanálom, kazetou 9100XX a jednotkou Adflo (taška)
56 77 26	3M™ Speedglas™ Kukla 9100 Air (s kazetou 9100XXi) a jednotkou Adflo (taška)
56 90 15	3M™ Speedglas™ Pre prestavbu Adflo - Kukla s kazetou 9100X, hadica (taška)
56 90 25	3M™ Speedglas™ Pre prestavbu Adflo - Kukla s kazetou 9100XX, hadica (taška)
57 77 15	3M™ Speedglas™ 9100 MP s kazetou 9100X v komb. s Adflo (taška)
57 77 25	3M™ Speedglas™ 9100 MP s kazetou 9100XX v komb. s Adflo (taška)
57 90 15	3M™ Speedglas™ 9100 MP s kazetou 9100X a dýchacou hadicou (taška)
57 90 25	3M™ Speedglas™ 9100 MP s kazetou 9100XX, a dýchacou hadicou (taška)
58 26 15	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100X-QR
58 26 25	3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100XX-QR
58 36 05	3M™ Speedglas™ Kukla 9100-QR s kazetou 9100V a prilbou H-701
58 36 15	3M™ Speedglas™ Kukla 9100-QR s kazetou 9100X a prilbou H-701
58 36 25	3M™ Speedglas™ Kukla 9100-QR s kazetou 9100XX a prilbou H-701
59 77 00	3M™ Speedglas™ Svárečská helma 9100 MP-Lite bez kazety, s jednotkou Adflo
75 11 20	3M™ Speedglas™ Kukla 100V s kazetou, č. 3 / 8-12
75 12 20	3M™ Speedglas™ Kukla 100 Blaze s kazetou 100V, č. 3 / 8-12
75 16 20	3M™ Speedglas™ Kukla 100 Trojan Warrior s kazetou 100V, č. 3 / 8-12
75 22 20	3M™ Speedglas™ Kukla 100 Xterminator s kazetou 100V
75 25 20	3M™ Speedglas™ Kukla 100 Ice Hot s kazetou 100V
78 35 20	3M™ Speedglas™ Kukla 100-QR s kazetou 100V a prilbou H-701
83 77 30	3M™ Adflo™ Jednotka s pohonom vzduchu
83 77 31	3M™ Adflo™ Jednotka s pohonom vzduchu s batériou heavy duty
84 77 20	3M™ Set jednotky Adflo™ s náhlavným dielom Versaflo M-107

