

Division des produits de sécurité routière de 3M

Microreproduits Éléments optiques. Au service de la clarté jour et nuit.

3M^{MC} Pellicule haute définition pour plaques d'immatriculation

Le temps ne ralentit jamais, même lorsque les véhicules le devraient. Pendant que vous travaillez à garder les routes conformes à la réglementation et sécuritaires, les conducteurs ont besoin de plaques d'immatriculation claires visibles de manière instantanée. La pellicule haute définition pour plaques d'immatriculation 3M^{MC} de série 6700 utilise des éléments optiques microreproduits, protégés par une pellicule supérieure durable afin d'améliorer la visibilité et la lisibilité de la plaque d'immatriculation, jour et nuit, beau temps, mauvais temps.



3M^{MC} Pellicule haute définition pour plaques d'immatriculation

Meilleure visibilité jour et nuit

- Plus visible la nuit, par rapport à la traditionnelle pellicule à billes de verre pour plaques d'immatriculation
- Aspect similaire le jour comme la nuit (lorsqu'elle est observée par rétro-réflexion)
- Très réfléchissante lorsqu'on la regarde de face ou à des angles courants

Lisibilité accrue

La pellicule haute définition pour plaques d'immatriculation 3M^{MC} de série 6700 offre une lisibilité haute définition à de courtes distances; les policiers et les conducteurs peuvent donc lire des plaques plus rapidement.

Graphismes de meilleure apparence

Faites la promotion de votre pays ou de votre province avec la pellicule haute définition pour plaques d'immatriculation 3M^{MC} de série 6700 offerte avec des éléments graphiques personnalisés qui mettent en valeur la sécurité des plaques d'immatriculation entièrement réfléchissantes. La pellicule 3M^{MC} de série 6700 possède un fond blanc, ce qui signifie des graphismes de meilleure qualité et une meilleure esthétique que les pellicules traditionnelles à billes de verre pour plaques d'immatriculation. De meilleurs graphismes signifient également des revenus accrus grâce à une augmentation de la demande pour des motifs personnalisés.

La pellicule 3M^{MC} de série 6700 est conçue pour rendre les plaques d'immatriculation réfléchissantes pendant plusieurs années, sans décoloration, craquelèment, cloquage ni décollement notables pendant la période de garantie spécifiée. La pellicule peut être gaufrée et appliquée au rouleau ou estampée à chaud. De plus, elle est compatible avec le système d'impression numérique des plaques d'immatriculation.

Fonctions de sécurité de pointe

La pellicule 3M^{MC} de série 6700 dotée des marquages avec script de sécurité dynamique 3M^{MC} aide les corps policiers à reconnaître les plaques authentiques. Les marquages avec script de sécurité dynamique comportent une gamme de marques de sécurité inviolables qui préviennent la contrefaçon et contribuent à faciliter la traçabilité de la production. Les marquages avec script de sécurité dynamique sont rétro-réfléchissants lorsqu'un faisceau lumineux est dirigé vers eux. Ces caractéristiques font en sorte que certains éléments de l'image paraissent plus lumineux que l'arrière-plan, tandis que d'autres paraissent plus foncés. Ces marquages peuvent être vus à de plus grandes distances (jusqu'à 7,6 m [25 pieds]) avec une source de lumière comme les phares ou les lampes de poche.

Pour obtenir des renseignements techniques ou pour en apprendre davantage au sujet de la pellicule haute définition pour plaques d'immatriculation 3M^{MC} ou de la gamme complète des produits et services de sécurité routière de 3M, veuillez consulter le site 3M.com/mva ou communiquer avec le Centre de communication-client de 3M dès aujourd'hui au 1 800 364-3577.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. La garantie 3M est contenue dans le bulletin de produit applicable. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES OU DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir la réparation ou le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.



Division des produits de
sécurité routière de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone 1 800 364-3577
Site Web : 3M.com/mva

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 2017, 3M. Tous droits réservés. 1705-089680_F



3M^{MC} de série 6700 vs. Pellicule traditionnelle à billes de verre
Visibilité de la pellicule 3M^{MC} de série 6700 la nuit par rapport à la pellicule à billes de verre traditionnelle



3M^{MC} de série 6700 vs. Pellicule traditionnelle à billes de verre
Visibilité de la pellicule 3M^{MC} de série 6700 la nuit par rapport à la pellicule à billes de verre traditionnelle à des distances plus courtes



3M^{MC} de série 6700 vs. Pellicule traditionnelle à billes de verre
Pellicule 3M^{MC} de série 6700 c. pellicule traditionnelle à billes de verre



Jour & Nuit
Pellicule 3M^{MC} de série 6700 avec les marquages avec script de sécurité dynamique 3M^{MC}

Jour & Nuit
Graphismes personnalisés avec les marquages avec script de sécurité dynamique 3M^{MC}