

3M

자동차 토탈 샌딩 시스템



powered by

FESTOOL
Automotive Systems

3M

3M + Festool Automotive Systems



- 3** 자동차 토탈 샌딩 시스템
- 5** 공정별 추천 시스템
 - 7** 에어 툴 시스템
 - 9** 전기 툴 시스템
 - 11** 도장 마무리 시스템
- 13** 페스툴 기술자료
- 19** 페스툴 액세서리
- 23** 워크 센터 및 정리함
- 25** 3M 연마제 및 악세사리
- 29** 3M 광택제 및 광택패드
- 31** 3M 개인안전 및 보호
- 33** 페스툴 AS 정책

자동차 토탈 샌딩 시스템

**더 깨끗하고, 안전하며, 더 효율적이면서
더 많은 이익을 만드는 가장 완벽한 시스템**

뛰어난 3M 연마재와 페스툴의 프리미엄
자동차 샌딩 및 집진 시스템이 결합되었습니다.
최고의 효율성을 경험해 보세요.



작업 효율 + 이익 증대

더욱 개선된 집진 시스템과 높은 효율의 워크 센터는 먼지로 인한 재작업을 줄이고, 작업성을 높여 정비업계에 이익을 증대시킵니다.

건강 + 안전

인체공학 설계로 기술자의 안전을 최우선으로 고려하였습니다. 모든 부분에서 작업자의 안전과 건강을 고려한 제품입니다.

서비스 올-인클루시브

모든 공구와 장비에 대해 업체 최고의 애프터 서비스를 제공합니다. 최고 품질의 공구만큼이나 서비스 수준도 높습니다.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



자동차 토탈 샌딩 시스템

샌더기, 집진 시스템, 연마재 그리고 정리함까지 정비업계에
필요한 모든 것이 하나의 시스템으로 제공됩니다.
도장을 위한 모든 연마 공정에서 광택작업까지 한번에 경험해 보세요.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



3M + Festool Automotive Systems



자동차 토탈 샌딩 시스템

에어 툴

3M + Festool Automotive Systems

더 적은 샌딩 먼지, 더 빠른 작업 효율성

더 빠른 연마성과 높은 작업 효율

연마 작업 시 비산되는 먼지의 양은 줄이고, 작업 시간이 가장 긴 연마 공정의 효율은 높여줍니다.
더 적은 먼지, 더 빠른 작업성, 그리고 더 낮아지는 재작업 비율!

에어 툴 연마시스템 구성품

페스툴 시스템



제품명	주문번호
에어 오비탈 샌더 LEX 150/5	362155



에어 오비탈 샌더 LEX 150/3	362153
------------------------	---------------



모바일 집진 시스템 CTL 36 E 220V	361036
-----------------------------	---------------



워크 센타 WCR 1000	202745
-------------------	---------------



시스테이너 SYS Combi 3	202711
----------------------	---------------



에어 모듈 DL-CT 26/36	202739
----------------------	---------------



IAS 접진 호스 IAS 3-Light 5000 AS, 5M	202650
--------------------------------------	---------------



IAS 더블 액세서리 IAS 3-DA-CT	202744
----------------------------	---------------



핸드 블락 접진 호스 Suction Hose D21.5, 5M	202580
---------------------------------------	---------------



멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 15mm	202646
------------------------------------	---------------



멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 5mm	202662
-----------------------------------	---------------

3M 연마재 제품



제품명	제품 품번
큐비트론II 원형 80+, 6"	31371
큐비트론II 원형 120+, 6"	31372
큐비트론II 원형 180+, 6"	31374
큐비트론II 시트 롤 80+, 70mm x 12M	34442
큐비트론II 시트 롤 120+, 70mm x 12M	34444
큐비트론II 시트 롤 180+, 70mm x 12M	34446
후킷 블루 원형 320+, 6"	36180
후킷 블루 원형 400+, 6"	36181
후킷 블루 원형 600+, 6"	36183
후킷 블루 원형 800+, 6"	36184
플렉시블 품 연마재 800+, 6"	33540
플렉시블 품 연마재 1000+, 6"	33541

3M 악세사리



제품명	제품 품번
핸드 샌딩 블락 70mm x 127mm	5207
핸드 샌딩 블락 70mm x 198mm	5208
핸드 샌딩 블락 70mm x 396mm	5209
드라이 가이드 코트	5861

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



3M + Festool Automotive Systems



자동차 토탈 샌딩 시스템

3M + Festool Automotive Systems

전기 툴

더 적은 샌딩 먼지, 더 빠른 작업 효율성

더욱 강력해진 파워와 높은 효율

파워, 높은 효율 그리고 편리한 작업성은 정비업체의 수익성을 극대화 해줍니다.
공간이 협소하거나 이동이 많은 업현장에에 적합합니다.

전기 툴 연마시스템 구성품

페스툴 시스템

제품명	주문번호
전기 오비탈 샌더 ETS EC 150/5 EQ	361155



전기 오비탈 샌더 ETS EC 150/3 EQ	361153
------------------------------	--------



모바일 집진 시스템 CTL 36 E 220V	361036
-----------------------------	--------



워크 센타 WCR 1000	202745
-------------------	--------



플러그 집진 호스 Plug Suction Hose D27, 5M	202719
--	--------



Y-커넥트 아답타 Y-Connector D50 AS	202726
---------------------------------	--------



핸드 블락 집진 호스 Suction Hose D21.5, 5M	202580
---------------------------------------	--------



멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 15mm	202646
------------------------------------	--------



멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 5mm	202662
-----------------------------------	--------



3M 연마제 제품

제품명	제품 품번
큐비트론II 원형 80+, 6"	31371
큐비트론II 원형 120+, 6"	31372
큐비트론II 원형 180+, 6"	31374
큐비트론II 시트 롤 80+, 70mm x 12M	34442
큐비트론II 시트 롤 120+, 70mm x 12M	34444
큐비트론II 시트 롤 180+, 70mm x 12M	34446
후킹 블루 원형 320+, 6"	36180
후킹 블루 원형 400+, 6"	36181
후킹 블루 원형 600+, 6"	36183
후킹 블루 원형 800+, 6"	36184
플렉시블 폼 연마제 800+, 6"	33540
플렉시블 폼 연마제 1000+, 6"	33541



3M 악세사리

제품명	제품 품번
핸드 샌딩 블락 70mm x 127mm	5207
핸드 샌딩 블락 70mm x 198mm	5208
핸드 샌딩 블락 70mm x 396mm	5209
드라이 가이드 코트	5861



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



3M + Festool Automotive Systems



자동차 토탈 샌딩 시스템

3M + Festool Automotive Systems

도장 마무리

편리한 정리, 뛰어난 품질 더욱 쉬워진 이동 편의성

깔끔한 작업장, 더 뛰어난 광택

정리정돈이 편리하여 공구와 제품을 찾는 시간이 줄어들고, 작업장이 깨끗해져서 작업효율이 올라갑니다.

광택 시스템 구성품

페스톨 시스템

제품명	주문번호
에어 오비탈 샌더 LEX 150/3	362153
로타리 전기 폴리셔 SHINEX RAP 150 - 14 FE	361150
워크 센타 WCR 1000	202745
시스테이너 SYS Combi 3	202711
다용도 무빙 스톤 MFH 1000	202555
IAS 3-SD 에어 아답터 IAS 3-SD Adapter	202587
에어 호스 D 12.4, 5M Comp. Air Hose D 12.4, 5M	202588
멀티 훌 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 15mm	202646
멀티 훌 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 5mm	202662
도장하자 제거용 칼 Nib Scraper LZK-HM	202590



3M 연마제 제품

제품명	제품 품번
후킷 260L 필름 원형 P1500, 3"	907
후킷 260L 필름 원형 P1500, 6"	950
트라이젝 원형 P1500, 3"	2094
트라이젝 원형 P1500, 6"	2088
트라이제 원형 P3000, 3"	2087
트라이제 원형 P3000, 6"	2085
트라이제 원형 P5000, 3"	30362
트라이제 원형 P5000, 6"	30562

3M 광택제 및 광택 패드



제품명	제품 품번
퍼펙트-잇 EX 러빙 컴파운드 1L	36060
퍼펙트-잇 EX 머신 폴리시 1L	6064
퍼펙트-잇 EX 울트라 폴리시 1L	6068
퍼펙트-잇 양면 양털 컴파운드 패드, 6"	33288
퍼펙트-잇 양면 스폰지 컴파운드 패드, 6"	33284
퍼펙트-잇 양면 스폰지 폴리시 패드, 6"	33285
퍼펙트-잇 양면 스폰지 울트라 파인 패드, 6"	33286

3M 악세사리



제품명	제품 품번
퀵 커넥트 아답터, ø 14mm	33271
광택 백업패드, 8", ø 14mm	5717
백업패드 아답터, ø 14mm	33660

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

기술자료

페스톨 시스템은 업계 최고를 지향합니다.
인체공학적 설계로 진동을 최소화시켜 작업 피로도를 줄여줍니다.
탁월한 성능과 비교할 수 없는 고객 지원정책 및 서비스를 제공하고 있습니다.





집진기

페스툴 CLEANTEC CTL 36 E 220V

모바일 집진 시스템

제품	용도	제품
CTL 36 E 220V	모바일 집진기	361036

제품 구성
집진포, 집진호스, 호스 홀더, 케이블 홀더, T-LOC/SYS-Dock



극대화된 집진효율

- 집진기 내부용량 최적화 설계로 집진효율성이 탁월합니다.
- 전기 툴 뿐만 아니라 에어 툴과의 호환이 쉽습니다. (에어 모듈 PN 202739)
- 강력한 터빈 모터로 고효율의 집진성능을 발휘합니다.
- 작업 선반, T-LOC/SYS-Dock 시스템으로 시스테이너 결합이 간편합니다.
- 방전기 방지기술로 안전까지 담보하였습니다.


기술 자료	CTL 36 E
소비 전력 (W)	350-1200
최대 사용에어 (L/min)	3900
최대 진공압 (Pa)	24000
필터 표면면적 (cm ²)	6318
고무절연 메인 케이블 (m)	7.5
컨테이너/필터백 용량 (L)	36/34
크기 (가로 x 세로 x 높이, mm)	630 x 365 x 596
최대 소켓연결부하 (W)	2400
무게 (Kg)	14.4



시스템 악세사리
P20



워크센타 및 정리함
P24



강력하고 일관된 집진 성능

콤팩트한 크기지만 집진효율이 좋고, 가볍지만 강력한 힘을 발휘합니다. 36L의 대용량으로 모든 샌딩작업에 적합하며, 방향전환과 이동이 편리한 대형바퀴로 현장에서 이동성을 보장합니다. 로킹 브레이크가 적용되어 어떠한 지면이든 안정적으로 고정됩니다. 고성능의 콤팩트 터빈은 지속적이고 충분한 집진력을 제공합니다.

주의

- CTL 36 E 모바일 집진기는 알루미늄 연마작업에 사용하지 마십시오.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



제품	용도	제품
LEX 3 150/3	프라이머 및 마무리	362153
LEX 3 150/5	구도막 및 필라-퍼티	362155

제품 구성

페스툴 M8 6인치 백업패드
(LEX 3 150/5 - 소프트, LEX 3 150/3 - 슈퍼 소프트)

에어

페스툴 LEX3 150 6인치

에어 오비탈 샌더기



진동은 최소화, 효율은 극대화

- 정밀한 샌딩패드 브레이크 기능 - 툴 정지 시 패드가 곧바로 멈춰 정밀한 컨트롤을 제공합니다.
- 고성능 퓨전텍(FUSION-TEC) 백업패드와 멀티 제트 스트림 기술 적용 - 집진성이 탁월하고 연마재 소모가 줄어듭니다.
- 가볍고 강력하지만, 진동과 소음이 최소화되어 작업피로도가 적습니다.
- 적은 압축공기 소모량으로 관련비용을 절감시킵니다.
- 샌딩작업을 편리하게 하는 IAS 3-Light 호스 사용을 권장합니다.
- 툴 스트로크를 쉽게 알아 볼 수 있어 편리합니다.

건강과 안전

LEX 3에 적용된 미끄럼 방지 소프트 캡은 견고한 그립감을 제공합니다.

멀티 제트 스트림 기술을 적용한 백업패드와 고효율 집진기는 먼지로부터 작업자를 지켜주고 작업장을 깨끗하게 해줍니다.

기술 자료


	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5
작동압력 (bar)	6	6
스트로크 수 (min-1)	20000	20000
샌딩모드 스피드 (min-1)	10000	10000
샌딩 스크로크 (mm)	3	5
진동 배출값 ah (1축, m/s ²)	2.1	2.7
진동 배출값 ah (3축, m/s ²)	3.7	3.9
정격부하 시 에어소모(l/min)	290	290
음압수준 (dB)	72	72
백업패드 직경 (in/mm)	6/150	6/150
무게 (Kg)	1.0	1.0



시스템 악세사리
P21



3M 연마재
P26-P28





제품	용도	제품
ETS EC 150/3 EQ	프라이머 및 마무리	361153
ETS EC 150/5 EQ	구도막 및 필라-퍼티	361155

제품 구성

페스툴 M8 6인치 백업패드
(ETS EC 150/3 EQ - 소프트, ETS EC 150/5 EQ - 슈퍼 소프트)

전기

페스툴 ETC EC 150 EQ 6인치 에어 오비탈 샌더기



완벽한 콤팩트형 전기 샌더기

- EC-TEC 기술(브러쉬리스)과 카바이드 팁이 장착된 샌딩 패드 브레이크로 제품 내구성이 뛰어나고, 유지보수 비용이 줄어듭니다.
- 1.2Kg의 가벼운 무게와 콤팩트한 인체공학적 설계로 작업 피로도가 적습니다.
- 툴 정지 시 패드가 곧바로 멈추는 샌딩패드 브레이크 기능으로 정밀한 연마성능을 제공합니다.
- 진동제어 및 집진센서로 안전하고 빠르며 효율적입니다.

기술 자료	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
소비 전력 (W)	400	400
샌딩모드 스피드 (min-1)	6000 - 10000	6000 - 10000
샌딩 스크로크 (mm)	3	5
백업패드 직경 (in/mm)	6/150	6/150
집진기 연결부 직경 (mm)	27	27
무게 (Kg)	1.2	1.2



= with MMC electronics

다양한 샌딩 작업, 그 모든 것을 담았습니다.

수직면, 좁고 긴 패널 등 ETS EC 150 EQ은 모든 작업환경에 적합합니다.
다루기 편하고 샌딩 결과는 만족스럽습니다.
뛰어난 성능과 브러쉬 없는 EC-TEC 기술에 힘입어,
ETC EC 150은 가볍고 작아져 한 손 작업이 가능하며
부드럽고 뛰어난 샌딩 품질을 지속적으로 제공합니다.




브러쉬 없는 EC-TEC 모터는
제품 수명이 길고, 유지보수 비용이 낮아
높은 효율성을 제공합니다.

시스템 악세사리
P21



3M 연마재
P26-P28



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



전기

페스툴 SHINEX RAP 150

로타리 폴리셔

제품	용도	제품
SHINEX RAP 150-14 FE	광택, 구도막	361150

제품 구성
페스툴 광택 패드, 사이드 핸드그립



뛰어난 성능, 만족스러운 품질

- 속도조절 다이얼과 소프트 스타터 센서를 탑재하였습니다.
2단 기어로 모든 영역에서 토크가 우수하고, 견고하며, 내구성이 탁월합니다.
- 긴 제품 수명 보장 – 모터 보호를 위한 과열 방지기능 및 필터 캐쳐가 탑재되어 있습니다.
- 장시간 편안한 작업 보장 – 단지 2.1Kg의 무게와 인체공학적 설계 그리고 완벽한 밸런스로 작업이 편안합니다.

정교한 작업, 뛰어난 품질

SHINEX RAP 150은 작업시 뛰어난 밸런스를 위해 헤드과 패드간 거리가 최적화 되어 있고, 다양한 그립위치를 제공합니다.


기술 자료

	SHINEX RAP 150-14
소비 전력 (W)	1200
공회전 속도 (min-1)	600 - 1400
최대 백업패드 직경(in/mm)	9/229
스핀들 규격	M14
무게 (Kg)	2.1




= with MMC electronics

시스템 액세서리
P21



3M 광택시스템
P30





powered by

FESTOOL
Automotive Systems

페스툴 악세사리

연마 작업을 좀더 쉽고, 깨끗하며, 더 효율적으로 할 수 있게 도와주는 제품들입니다.
본 제품들은 페스툴의 파워 툴, 집진 시스템 그리고 3M 연마재들과 쉽게 호환이 됩니다.



에어 툴 시스템 악세사리

제품명	수량	품번
에어 모듈 DL-CT 26/36	1	202739
IAS 더블 아답타 IAS 3-DA-CT	1	202744
집진호스 IAS 3-Light 5000 AS, 5M	1	202650
핸드블락 집진호스 D21.5, 5M	1	202580
에어 호스 D12.4, 5M	1	202588
IAS 아답타 IAS 3-SD	1	202587
아답타 AD-IAS, D36	1	202733
아답타 IAS 3-FA	1	202600

전기 툴 시스템 악세사리

제품명	수량	품번
플러그 소켓 Module-SD E/A CT 26/36/48	1	202741
Y-커넥터 D50 SV-AS/D, 50V	1	202726
플러그 집진호스 D27/22, 5M-AS-GQ/CT	1	202719
플러그 집진 호스 D27/22, 3.5M-AS-GQ/CT	1	202712
집진호스 D27/32, 5M-AS/CT	1	30006
집진호스 D27/32, 3.5M-AS/CT	1	30007
핸드블락 집진호스 D21.5, 5M	1	202580
로테이팅 아답타 D27/32 DAG-AS/CT	1	202610
플러그 케이블 H 05 RN-F, 5.5M	1	202563
플러그 케이블 H 05 RN-F, 4M	1	203900
플러그 케이블 H 05 RN-F, 4M x 3	1	203902

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

에어 툴 시스템 악세사리

제품명	수량	품번
	1	202710
	1	202709
	1	202708
	1	202646
	2	202662
	1	29897
	1	202590
	1	202724
	1	202738
	5	202644
	1	202643



powered by

FESTOOL
Automotive Systems

워크 센터 및 정리함

툴, 액세서리 및 연마재 등을 편리하게 정돈하고 쉽게 이동할 수 있습니다.
수납공간이 넉넉하여 원하는 제품을 찾기 위해 시간을 낭비할 필요가 없습니다.



페스툴 시스템 악세사리

제품명	규격/무게	수량	품번
	워크 센터 WCR 1000 1050 x 362 x 545 - 785 mm (가로 x 세로 x 높이- 길이조정 가능) 무게 10.2Kg	1	202745
	다용도 스톤 MFH 1000 695 x 436 x 524 mm (가로 x 세로 x 높이) 무게 27Kg	1	20255
	시스테이너 T-LOC SYS Combi 3 396 x 296 x 315 mm (가로 x 세로 x 높이) 무게 3.5Kg	1	202711
	시스테이너 T-LOC SYS 2TL 396 x 296 x 157.5mm (가로 x 세로 x 높이) 무게 1.5Kg	1	202592

제품명	수량	품번
	1	202755
	1	202641
	1	202747
	1	202661

연마재

구도막 제거, 프라이머, 블랜딩 및 광택 작업까지 모든 공정에 필요한 최고의 연마제품을 공급하고 있습니다.
3M 연마재는 빠르고 일정한 마무리로 작업 효율성과 생산성을 높이고, 재작업 비율을 낮춰 줍니다.



3M™ 큐비트론™ II 원형 연마재


제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
큐비트론™ II 원형	40+	6 inch	50	31370
큐비트론™ II 원형	80+	6 inch	50	31371
큐비트론™ II 원형	120+	6 inch	50	31372
큐비트론™ II 원형	180+	6 inch	50	31374
큐비트론™ II 원형	220+	6 inch	50	31481

* 같은 방수 3인치 및 5인치 제품 별도 공급

3M™ 큐비트론™ II 사각 시트 롤

제품명	방수	사이즈	롤/박스	제품 품번
큐비트론™ II 시트롤	40+	70mm x 80M	1	34440
큐비트론™ II 시트롤	80+	70mm x 12M	1	34442
큐비트론™ II 시트롤	120+	70mm x 12M	1	34444
큐비트론™ II 시트롤	180+	70mm x 12M	1	34446
큐비트론™ II 시트롤	220+	70mm x 12M	1	34447

* 시트 롤은 130mm 간격으로 쉽게 잘라 사용할 수 있도록 레이저 컷이 되어 있음

3M™ 블루 원형 연마재

제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
블루 원형	80+	6 Inch	50	36172
블루 원형	120+	6 Inch	50	36174
블루 원형	180+	6 Inch	50	36176
블루 원형	220+	6 Inch	50	36177
블루 원형	320+	6 Inch	50	36180
블루 원형	400+	6 Inch	50	36181
블루 원형	500+	6 Inch	50	36182
블루 원형	600+	6 Inch	50	36183
블루 원형	800+	6 Inch	50	36184

* 같은 방수 3인치 및 5인치 제품 별도 공급

3M™ 블루 사각 시트 롤

제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
블루 원형	80+	70mm x 80M	1	36187
블루 원형	120+	70mm x 12M	1	36189
블루 원형	180+	70mm x 12M	1	36191
블루 원형	220+	70mm x 12M	1	36192

* 시트 롤은 130mm 간격으로 쉽게 잘라 사용할 수 있도록 레이저 컷이 되어 있음

3M™ FX 원형 연마재

제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
FX 원형	P400	6 Inch	25	34403
FX 원형	P600	6 Inch	25	34405
FX 원형	P800	6 Inch	25	34406
FX 원형	P1000	6 Inch	25	34407
FX 원형	P1500	6 Inch	25	34409

3M™ 260L 필름 피니싱 원형연마재

제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
260L 필름 피니싱 원형	P1000	6 Inch	100	969
260L 필름 피니싱 원형	P1200	6 Inch	100	968
260L 필름 피니싱 원형	P1500	6 Inch	100	950

* 같은 방수 3인치 및 5인치 제품 별도 공급

3M™ 플렉시블 폼 원형 연마재

제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
플렉시블 폼 원형	P800	6 Inch	20	33540
플렉시블 폼 원형	P1000	6 Inch	20	33541
플렉시블 폼 원형	P1200	6 Inch	20	33542
플렉시블 폼 원형	P1500	6 Inch	20	33543
플렉시블 폼 원형	P2000	6 Inch	20	33544

* 같은 방수 3인치 및 5인치 제품 별도 공급

3M™ 액세서리

제품명	사이즈	수량	제품 품번
핸드센딩 블락, 집진형	70mm x 127mm	1	5207
핸드센딩 블락, 집진형	70mm x 198mm	1	5208
핸드센딩 블락, 집진형	70mm x 396mm	1	5209
퀵 커넥트 아답타	14mm	1	33271
광택 백업 패드, M14	7inch	1	5717

3M™ 트라이젝™ 정밀 연마제

제품명	방수	사이즈	장수/박스	제품 품번
 트라이젝™ 블랜딩 연마제	P1000	6in	15	2090
 트라이젝™ 크리어 샌딩 연마제	P1500	6in	25	2088
 트라이젝™ 폼 연마제	P3000	6in	15	2085
 트라이젝™ 폼 연마제	P5000	6in	15	30662

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Compounds, Polishes & Pads

광택제 및 광택 패드

프리미엄 광택 툴 세트와 신뢰할 수 있는 3M 퍼펙트-잇™ 광택 시스템,
가장 만족스로운 광택 품질을 만들어 드립니다.



3M™ 퍼펙트-잇™ 컴파운드 & 폴리시

제품명	사이즈	제품 품번
퍼펙트-잇™ EX 러빙 컴파운드	Liter	36060
퍼펙트-잇™ EX 머신 폴리시	Liter	6064
퍼펙트-잇™ EX 울트라 파인 폴리시	Liter	6068

3M™ 퍼펙트-잇™ 광택 패드

제품명	사이즈	제품 품번
퍼펙트-잇™ 폰 컴파운딩 패드	8 Inch	5706
퍼펙트-잇™ 폰 컴파운딩 패드	6 Inch	33284
퍼펙트-잇™ 양털 컴파운딩 패드	8 Inch	33279
퍼펙트-잇™ 양털 컴파운딩 패드	6 Inch	33288
퍼펙트-잇™ 폰 폴리싱 패드	8 Inch	5707
퍼펙트-잇™ 폰 폴리싱 패드	6 Inch	33285
퍼펙트-잇™ 폰 울트라 파인 폴리싱 패드	8 Inch	5708
퍼펙트-잇™ 폰 울트라 파인 폴리싱 패드	6 Inch	33286

3M™ 퍼펙트-잇™ 컴파운드 & 폴리시

제품명	사이즈	제품 품번
퍼펙트-잇™ 원 피니시	Liter	36064
퍼펙트-잇™ 원 피니싱 패드	8 Inch	33291
퍼펙트-잇™ 원 피니싱 패드	6 Inch	33292

개인 안전 및 보호

3M의 믿을 수 있는 개인 안전 및 보호제품들은 분진, 미세먼지, 유기화합물 등의 유해물질이 발생할 수 밖에 없는 작업장에서 근로자의 건강을 지키는 가장 필수적인 제품입니다.



1회용 마스크

제품명	구분/용도	제품 품번
	1급 분진, 용접 흙 방지	8822K
	1급 분진, 용접 흙 방지	9322K
	1급 분진, 용접 흙, 유기용제 방지	9913V

방독 마스크

제품명	구분/용도	제품 품번
	분진, 용접, 도장, 화학 등	7501/7502
	분진, 용접	2097K

고글 및 시력 보호

제품명	특징	제품 품번
	초경량, UV 및 김서림 차단	11329
	안경착용자, 넓은 시야, 통기성	2097K
	강한 구내성, 넓은 시야, 프리미엄 제품	2097K

청력 보호

제품명	사이즈	제품 품번
	방오, 항알러지, 경제적, 편한 착용감	1100
	1110 + 분실 방지용 끈	1110



SERVICE all-inclusive



서비스 올-인클루시브



업계 최고의 프리미엄 서비스를 제공합니다.

동종 업계에서 가장 포괄적이고 체계적인 서비스를 제공합니다.

페스툴 제품을 구매하신 후 30일 이내에 인터넷에 등록하시면, 페스툴의 서비스 올-인클루시브 혜택을 받으실 수 있습니다.

www.festool.co.kr/service

36 | 36개월
무상 보증수리 서비스**

10 | 10년
수리부품 공급

15 | 15일
체험 보장 프로그램

36 | 36개월
도난 보호 프로그램

** 본 무상 보증수리 서비스는 페스툴에서 지정한 소모품 및 액세서리 제품에는 적용되지 않습니다.

또한 제품의 부적절한 사용, 정품이 아닌 액세서리 또는 부품 사용으로 인한 손상 및 고장, 공구를 임의로 분해하거나, 이러한 상태로 지속적으로 사용하여 광범위한 마모 및 손상이 발생된 경우에는 이에 해당되지 않습니다.

페스툴 서비스 올-인클루시브 서비스 정보 및 조건에 대하여 궁금하시면
www.festool.co.kr/service를 방문하십시오.

작업 효율 + 이익 증대

- 공기 중 비산되는 먼지를 줄여, 먼지로 인한 재작업 비율을 낮춥니다.
이를 통해 생산성을 높이고 효율성이 올라갑니다.
- 먼지가 줄어 크리닝 시간이 줄어듭니다.
- 정돈하기 편리한 시스템으로 공구와 소모품을 찾는 시간이 줄어듭니다.
- 연마재 수명이 다할 때까지 사용할 수 있는 시스템으로 소모품 구매비용이 줄어듭니다.
- 작업장 내 이동이 편리합니다.

자동차 토탈 샌딩 시스템은

3M의 고품질 도장용 제품들과 결합되어 많은 이익을 가져다 줍니다.

- 큐비트론™ II 연마재는 다른 프리미엄 제품에 비해
30% 이상 빠른 연마력과 2배 이상의 긴 제품수명을 보장합니다.
- 트라이젝™ 연마재는 매우 균일하고 정밀한 마무리를 제공합니다.
- 퍼펙트-잇™ 광택 시스템은 빠르면서도 스월 마크없는
최고의 광택 품질을 만듭니다.

건강 + 안전

- 항상 기술자의 안전을 고려하여 제품을 설계하였습니다.
- 샌딩 먼지를 줄일 수 있는 통합 집진 시스템입니다.
- IAS 녹색과 검정색 호스는 정전기 방지 기술이 적용되었습니다.
- 인체 공학적 및 미끄럼 방지 기술로 설계되었습니다.
- 패드 브레이크가 적용되어 툴 정지 시 불필요한 회전을 방지합니다.
- 정비업체의 현장이 깨끗해지고 깔끔해집니다.



3M

한국쓰리엠주식회사

자동차 애프터 마켓 사업팀
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
고객상담실 : 080-033-4114
<http://www.3m.co.kr>