



자동차 토탈 샌딩 시스템



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



자동차 토탈 샌딩 시스템

**더 깨끗하고, 안전하며, 더 효율적이면서
더 많은 이익을 만드는 가장 완벽한 시스템**

뛰어난 3M 연마재와 페스틀의 프리미엄
자동차 샌딩 및 집진 시스템이 결합되었습니다.
최고의 효율성을 경험해 보세요.

작업 효율 + 이익 증대

더욱 개선된 집진 시스템과 높은 효율의 워크 센타는
먼지로 인한 재작업을 줄이고, 작업성을 높여
정비업체에 이익을 증대시킵니다.

건강 + 안전

인체공학 설계로 기술자의 안전을 최우선으로 고려하였습니다.
모든 부분에서 작업자의 안전과 건강을 고려한 제품입니다.

서비스 올-인클루시브

모든 공구와 장비에 대해 업체 최고의 애프터 서비스를 제공합니다.
최고 품질의 공구만큼이나 서비스 수준도 높습니다.



자동차 토탈 샌딩 시스템

에어 툴




더 적은 샌딩 먼지, 더 빠른 작업 효율성

더 빠른 연마성과 높은 작업 효율

연마 작업 시 비산되는 먼지의 양은 줄이고, 작업 시간이 가장 긴 연마 공정의 효율은 높여줍니다.
더 적은 먼지, 더 빠른 작업성, 그리고 더 낮아지는 재작업 비율!

에어 툴 연마시스템 구성품

페스툴 시스템		
제 품 명	주문번호	
	에어 오비탈 샌더 LEX 3 150/5	362155
	에어 오비탈 샌더 LEX 150/3	362153
	모바일 집진 시스템 CTL 36 E 220V	361036
	워크 샌타 WCR 1000	202745
	시스템이너 SYS Combi 3	202711
	에어 모듈 DL-CT 26/36	202739
	IAS 집진 호스 IAS 3-Light 5000 AS, 5M	202650
	IAS 더블 아답타 IAS 3-DA-CT	202744
	핸드 블록 집진 호스 Suction Hose D21.5, 5M	202580
	멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 15mm	202646
	멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 5mm	202662

3M 연마재 제품		
제 품 명	제품 품번	
	큐비트론II 원형 80+, 6"	31371
	큐비트론II 원형 120+, 6"	31372
	큐비트론II 원형 180+, 6"	31374
	큐비트론II 시트 롤 80+, 70mm x 12M	34442
	큐비트론II 시트 롤 120+, 70mm x 12M	34444
	큐비트론II 시트 롤 180+, 70mm x 12M	34446
	후킷 블루 원형 320+, 6"	36180
	후킷 블루 원형 400+, 6"	36181
	후킷 블루 원형 600+, 6"	36183
	후킷 블루 원형 800+, 6"	36184
	플렉시블 폼 연마재 800+, 6"	33540
	플렉시블 폼 연마재 1000+, 6"	33541
3M 악세사리		
제 품 명	제품 품번	
	핸드 샌딩 블록 70mm x 127mm	5207
	핸드 샌딩 블록 70mm x 198mm	5208
	핸드 샌딩 블록 70mm x 396mm	5209
	드라이 가이드 코트	5861

자동차 토탈 샌딩 시스템

전기 툴



더 적은 샌딩 먼지, 더 빠른 작업 효율성

더욱 강력해진 파워와 높은 효율

파워, 높은 효율 그리고 편리한 작업성은 정비업체의 수익성을 극대화 해줍니다.
공간이 협소하거나 이동이 많은 업현장에도 적합합니다.

전기 툴 연마시스템 구성품

페스툴 시스템		
제 품 명	주문번호	
	전기 오비탈 샌더 ETS EC 150/5 EQ	361155
	전기 오비탈 샌더 ETS EC 150/3 EQ	361153
	모바일 집진 시스템 CTL 36 E 220V	361036
	워크 센타 WCR 1000	202745
	시스템이너 SYS Combi 3	202711
	플러그 집진 호스 Plug Suction Hose D27, 5M	202719
	Y-커넥트 아답타 Y-Connector D50 AS	202726
	핸드 블락 집진 호스 Suction Hose D21.5, 5M	202580
	멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 15mm	202646
	멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 5mm	202662

3M 연마재 제품		
제 품 명	제품 품번	
	큐비트론II 원형 80+, 6"	31371
	큐비트론II 원형 120+, 6"	31372
	큐비트론II 원형 180+, 6"	31374
	큐비트론II 시트 롤 80+, 70mm x 12M	34442
	큐비트론II 시트 롤 120+, 70mm x 12M	34444
	큐비트론II 시트 롤 180+, 70mm x 12M	34446
	후킷 블루 원형 320+, 6"	36180
	후킷 블루 원형 400+, 6"	36181
	후킷 블루 원형 600+, 6"	36183
	후킷 블루 원형 800+, 6"	36184
	플렉시블 폼 연마재 800+, 6"	33540
	플렉시블 폼 연마재 1000+, 6"	33541
3M 약세사리		
제 품 명	제품 품번	
	핸드 샌딩 블락 70mm x 127mm	5207
	핸드 샌딩 블락 70mm x 198mm	5208
	핸드 샌딩 블락 70mm x 396mm	5209
	드라이 가이드 코트	5861

자동차 토탈 샌딩 시스템

도장 마무리




편리한 정리, 뛰어난 품질 더욱 쉬워진 이동 편의성

깔끔한 작업장, 더 뛰어난 광택

정리정돈이 편리하여 공구와 제품을 찾는 시간이 줄어들고, 작업장이 깨끗해져서 작업효율이 올라갑니다.

광택 시스템 구성품

페스톨 시스템		
제 품 명	주문번호	
	에어 오비탈 샌더 LEX 150/3	362153
	로타리 전기 폴리셔 SHINEX RAP 150 - 14 FE	361150
	워크 센터 WCR 1000	202745
	시스템이너 SYS Combi 3	202711
	다용도 무빙 스톨 MFH 1000	202555
	IAS 3-SD 에어 아답타 IAS 3-SD Adapter	202587
	에어 호스 D 12.4, 5M Comp. Air Hose D 12.4, 5M	202588
	멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 15mm	202646
	멀티 홀 중간 패드 IP-STF D150/MJ2 5mm	202662
	도장하자 제거용 칼 Nib Scraper LZK-HM	202590

3M 연마재 제품		
제 품 명	제품 품번	
	후킷 260L 필름 원형 P1500, 3"	907
	후킷 260L 필름 원형 P1500, 6"	950
	트라이잭 원형 P1500, 3"	2094
	트라이잭 원형 P1500, 6"	2088
	트라이제 원형 P3000, 3"	2087
	트라이제 원형 P3000, 6"	2085
	트라이제 원형 P5000, 3"	30362
	트라이제 원형 P5000, 6"	30562
3M 광택제 및 광택 패드		
제 품 명	제품 품번	
	퍼펙트-잇 EX 러빙 컴파운드 1L	36060
	퍼펙트-잇 EX 머신 폴리시 1L	6064
	퍼펙트-잇 EX 울트라 폴리시 1L	6068
	퍼펙트-잇 양면 양털 컴파운드 패드, 6"	33288
	퍼펙트-잇 양면 스폰지 컴파운드 패드, 6"	
	퍼펙트-잇 양면 스폰지 폴리시 패드, 6"	33285
	퍼펙트-잇 양면 스폰지 울트라 파인 패드, 6"	33286
3M 악세사리		
제 품 명	제품 품번	
	퀵 커넥트 아답타, ϕ 14mm	33271
	광택 백업패드, 8", ϕ 14mm	5717
	백업패드 아답타, ϕ 14mm	33660



서비스 올-인클루시브



업계 최고의 프리미엄 서비스를 제공합니다.

동종 업계에서 가장 포괄적이고 체계적인 서비스를 제공합니다.

페스툴 제품을 구매하신 후 30일 이내에 인터넷에 등록하시면, 페스툴의 서비스 올-인클루시브 혜택을 받으실 수 있습니다.

www.festool.co.kr/service

36 | 36개월
무상 보증수리 서비스**

15 | 15일
체험 보장 프로그램

10 | 10년
수리부품 공급

36 | 36개월
도난 보호 프로그램

** 본 무상 보증수리 서비스는 페스툴에서 지정한 소모품 및 액세서리 제품에는 적용되지 않습니다.

또한 제품의 부적절한 사용, 정품이 아닌 액세서리 또는 부품 사용으로 인한 손상 및 고장, 공구를 임의로 분해하거나, 이러한 상태로 지속적으로 사용하여 광범위한 마모 및 손상이 발생된 경우에는 이에 해당되지 않습니다.

페스툴 서비스 올-인클루시브 서비스 정보 및 조건에 대하여 궁금하시면

www.festool.co.kr/service를 방문하십시오.

작업 효율 + 이익 증대

- 공기 중 비산되는 먼지를 줄여, 먼지로 인한 재작업 비율을 낮춥니다.
이를 통해 생산성을 높이고 효율성이 올라갑니다.
- 먼지가 줄어 크리닝 시간이 줄어 듭니다.
- 정돈하기 편리한 시스템으로 공구와 소모품을 찾는 시간이 줄어 듭니다.
- 연마재 수명이 다할 때까지 사용할 수 있는 시스템으로 소모품 구매비용이 줄어 듭니다.
- 작업장 내 이동이 편리합니다.

자동차 토탈 샌딩 시스템은

3M의 고품질 도장용 제품들과 결합되어 많은 이익을 가져다 줍니다.

- 큐비트론™ II 연마재는 다른 프리미엄 제품에 비해 30% 이상 빠른 연마력과 2배 이상의 긴 제품수명을 보장합니다.
- 트라이젝™ 연마재는 매우 균일하고 정밀한 마무리를 제공합니다.
- 퍼펙트-잇™ 광택 시스템은 빠르면서도 스월 마크없는 최고의 광택 품질을 만듭니다.

건강 + 안전

- 항상 기술자의 안전을 고려하여 제품을 설계하였습니다.
- 샌딩 먼지를 줄일 수 있는 통합 집진 시스템입니다.
- IAS 녹색과 검정색 호스는 정전기 방지 기술이 적용되었습니다.
- 인체 공학적 및 미끄럼 방지 기술로 설계되었습니다.
- 패드 브레이크가 적용되어 톨 정지 시 불필요한 회전을 방지합니다.
- 정비업체의 현장이 깨끗해지고 깔끔해집니다.



3M

한국쓰리엠주식회사

자동차 애프터 마켓 사업팀
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
고객상담실 : 080-033-4114
<http://www.3m.co.kr>