



# Nomad™ AQUA 85

## Tapis textile pour trafic intense en intérieur

**Fiche Technique****FT 802**Date: Mars 2018  
Page:1/2**DESCRIPTION :**

Le tapis Nomad Aqua 85 est un tapis textile pour un trafic intense avec une excellente durabilité ainsi qu'une excellente absorption. La partie textile du Nomad™ Aqua 85 combine deux tailles de fibres de petit et moyen diamètres. Cet agencement optimise l'effet grattant ainsi que la rétention des saletés et de l'humidité. La thibaude PVC sans phtalate protège le sol de l'humidité et évite au tapis de glisser, permettant un trafic sûr.

**POSITIONNEMENT PRODUIT:**

Ce tapis d'intérieur est spécialement conçu pour les zones intérieures pour le trafic piéton et du matériel roulant. Il peut être utilisé aux entrées, dans les halls et les couloirs des hypermarchés, centres commerciaux, universités, gares etc...

**CARACTERISTIQUES SPECIALES:**

- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Très esthétique / Facile à entretenir.
- Excellente résistance à l'écrasement.
- Grande durabilité.
- Pour trafic intense (De 1500 à 5000 passages/jour).

**COULEURS :**

Noir ébène, Bleu marine, Brun châtaigne, Gris ardoise, Rouge.

**DIMENSIONS :****Tapis** (Bordés 4 côtés)

90 x 150 cm	1 tapis / carton	6 kg
130 x 200 cm	1 tapis / carton	11 kg
130 x 300 cm	1 tapis / carton	16 kg
130 x 600 cm	1 tapis / carton	32 kg
200 x 300 cm	1 tapis / carton	27 kg
200 x 1000 cm	1 tapis / carton	74 kg

**Rouleau**

(Bordés 2 côtés sur la longueur)

130 x 2000 cm	1 rouleau/ carton	103 kg
200 x 2000 cm	1 rouleau/ carton	148 kg

# Nomad™ AQUA 85

Page:2/2

## INSTALLATION ET ENTRETIEN:

- Installer le tapis Nomad™ Aqua 85 sur un sol propre et sec.
- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

## CARACTERISTIQUES :

### Propriétés

Poids total (sans bordure)	3870 g/m <sup>2</sup>
Poids des fibres	770 g/m <sup>2</sup>
Poids total de la thibaude	100 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale	7.5 mm
Epaisseur des fibres	5.5 mm
Nombre de points/m <sup>2</sup>	115920
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	2 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	4.0 l/m <sup>2</sup>
Temps de séchage (à 2 Litres /m <sup>2</sup> )	24 h
Résistance au feu (Euroclass EN1350-1)	Cfl-S1
Résistance antidérapant (DIN 51130)	R12
Température d'utilisation	0 – 60°C

## RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Solutions	Résultats
Détergents courants	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile moteur	Bon
Eau de javel	Excellent

Conditions de test: 7jours en immersion totale.

Résistance:

- Excellent = Pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1%
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation

## MISE AU REBUT:

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération.

Code de destruction selon directive Européenne: 20-01-39.

Les Tapis Nomad Aqua 85 ont le marquage CE selon la norme DIN EN14041.

**ORIGINE** : Fabriqué en Union Européenne.

**FOURNISSEUR** : 3M France.

