



# 3M

## 3M™ Scotch-Brite™

### Rouleau vert pour surfaces normales (Réf. 630, 640 et 650)

#### Fiche Technique

FT 201

#### DESCRIPTION :

Identique au produit Réf. 96, mais en rouleaux à découper (Réf. 630 et 650) ou prédécoupés (Réf. 640).

Ce rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.

#### AVANTAGES :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Réf. 640 : facile d'emploi et économique – tampons prédécoupés.

#### UTILISATION :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)

Les nappes Scotch-Brite™ Réf. 630, 640 et 650 sont moyennement abrasives et ne sont pas recommandées pour les surfaces sensibles aux rayures.

#### ENTRETIEN :

Bien rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation. Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

#### CARACTERISTIQUES :

Propriété	Valeur Nominale
Poids :	600 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur :	8.5 mm
Dimensions	
- Largeur :	158 mm (Réf. 630 et 650) 200 mm (Réf. 640)
-Longueur :	3 m (Réf.630) 5 m (Réf.650) 4 m (Réf.640)
Libellé :	Logo 3M blanc sur un côté (Réf. 630 et 650)
Abrasion : ★	3.1 g retiré
Couleur :	Vert foncé
Composition :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibres nylon</li> <li>• Grains abrasifs</li> <li>• Résine synthétique</li> </ul>

★ Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

**CONDITIONNEMENT :** 6 rouleaux par carton.

#### ETIQUETAGE :

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom du produit, ses dimensions et le nom du fabricant.

#### ORIGINE :

Fabriqué en France dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004.

**FOURNISSEUR :** 3M France S.O.A.

Les rouleaux 630, 640 et 650 sont certifiés par l'organisation internationale HACCP :



### 3M

3M France

Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise CEDEX  
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85  
Fax : 01 30 31 62 11  
www.3MHygienepro.fr