



Scotchgard™ 8995-124

Film de protection mat anti-graffiti

Description

Le film Scotchgard 8995-124 est un film anti-graffiti mat, destiné à protéger les graphismes intérieurs et extérieurs des dommages causés par les bombes de peinture, les feutres et par toute autre méthode permettant de faire des graffiti.

Le film Scotchgard 8995-124 possède une surface mate afin d'éliminer les reflets.

Ce film peut résister aux solvants agressifs utilisés pour nettoyer la surface et pour enlever les graffiti.

Le film Scotchgard 8995-124 est un film polyester mat résistant, durable et dimensionnellement stable, conçu pour la protection intérieure des véhicules de transport public, des panneaux et des publicités de grande qualité, que ce soit pour des applications sur des surfaces planes (sans rivet) ou légèrement courbées.

Le film Scotchgard 8995-124 possède un adhésif permanent, destiné aux applications de longue durée.

Produit

Film: Transparent mat
Adhésif : Sensible à la pression
Transparent
Liner : Haute performance

Température minimale d'application : 10° C

Durabilité Garantie

Lorsque les films sont transformés et appliqués conformément aux recommandations 3M, ils pourront donner les performances définies ci-après.

Les tests de durabilité sont fondés sur les résultats d'expériences réalisées à travers l'Europe. Toutefois, la durabilité réelle dépendra de la sélection et de la préparation du support, des conditions d'exposition et de l'entretien des marquages.

Garantie jusqu'à 5 ans en intérieur et 3 ans en extérieur

Les produits du département Communication Graphique ne sont pas testés selon les spécifications OEM des constructeurs automobiles.

De ce fait, la garantie donnée pour le film Scotchgard 8995-124 ne s'applique ni au secteur de l'automobile ni aux véhicules personnels qui doivent être conformes aux spécifications automobiles OEM.

Note : On peut observer une forte diminution de la durabilité si les films sont appliqués autrement que verticalement. Ces applications non verticales doivent être testées et approuvées pour déterminer la possibilité de cette application.

Fabrication

Cette fiche ne contient pas de procédure détaillée de transformation ou d'application de ce produit. Vous pourrez obtenir les bulletins d'instruction en contactant le Service Technique Communication Graphique.

Lamination

Le film Scotchgard 8995-124 peut être appliqué au laminateur sur d'autres films ou supports en utilisant un laminateur standard.

Si l'on pellicule une image transférée à chaud sur vinyle, (transfert d'image imprimée en électrostatique), il est préférable d'attendre que le film soit refroidi avant de pelliculer.

Pré-masquage et pré-espacement :

- Pré-masquage	SCPM 19
- Pré-espacement	SCPS 100 ou SCPM-19 avec - HVA

Propriétés physiques et chimiques

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées pour établir des spécifications. Toute demande concernant l'établissement d'une spécification doit être faite auprès du Département Communication Graphique de 3M France.

Propriétés physiques

Propriétés	mesure
Épaisseur (film + adhésif)	0,023 mm
Adhésif	Transparent sensible à la pression
Liner	Papier Kraft 120 g/m ²
Tenue en température	- 55°C à + 90° C
Stabilité dimensionnelle (retrait par rapport au bord du panneau)	pas de retrait
Brillance à 60°	35 ub +/- 10
Enlèvement	Non enlevable sur des films PVC, des laques nitrocellulosiques et du polystyrène, Enlèvement possible sous forme de sandwich associé avec un film PVC à l'aide de chaleur

Remarque: Les peintures ayant une faible cohésion peuvent se décoller du support pendant l'enlèvement du film.

Stockage

- La durée de stockage du film est de 2 ans et il doit être appliqué dans les 2 ans après réception s'il n'est pas transformé. Le film transformé doit être appliqué dans l'année suivant la transformation et dans les 2 ans qui suivent la réception du film.
- Le film doit être stocké dans un endroit propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et à une température inférieure à 30°C.

Expédition

- Les graphiques imprimés doivent être expédiés soit à plat soit enroulés. S'ils doivent être enroulés pour cela enrouler l'image vers l'extérieur sur un mandrin **d'au moins 16 cm de diamètre**. Cela évite que le film ou le papier d'application ne fasse des plis ou ne se décolle du liner.

Note générale importante applicable aux produits 3M

L'acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus. 3M France ne saurait être cependant responsable des conditions de préconisation et de mise en oeuvre du produit qui, sauf demande expresse, ne lui incombent pas. 3M France recommande en conséquence à l'acheteur, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.

Garantie

Les produits fabriqués par 3M sont garantis contre tout vice de fabrication et/ou défaut de matière. La garantie octroyée par 3M France est limitée exclusivement à la réparation ou au remplacement du produit défectueux provenant d'un vice de fabrication ou d'un défaut de matière, à l'exclusion de toute pénalité et/ou indemnité pour préjudice matériel ou immatériel. Ladite garantie est sans préjudice des dispositions relatives à la garantie légale.

Assistance technique

Pour toute information spécifique sur les produits du Département Communication Graphique, contacter le Service Technique au 01.30.40.26.76, ou écrire à :

3M FRANCE
Centre Technique Clients
Avenue Boulé – BP 28
95250 BEAUCHAMP

Télécopie : 01.30.40.29.74