



# 3M™ Scotch-Brite™ Top Line Polierpad hellgrün-meliert

Datum: November 2013

Für das Polieren bei sehr hohen Geschwindigkeiten

## Produktbeschreibung

Das 3M™ Scotch-Brite™ Top Line Pad ist für das Polieren von Böden entwickelt worden. Es besteht aus hochwertigen synthetischen Fasern, die ein Vlies mit offener Struktur bilden.

## Produkteigenschaften

- Speziell entwickelt zum Polieren von Böden
- Mischung von spezifischen Fasern für ein schnelleres Polieren und bis zu 30 % mehr Glanz (Test 3M/DB)
- Geschützte Böden werden weder verkratzt noch beschädigt
- Offen strukturierter Aufbau für eine einfache Reinigung des Pad
- Gleichbleibende Leistung während der ganzen Lebensdauer des Pad
- Sehr beständig: ca. 25.000 m<sup>2</sup> bei 1.500 Upm. und fachgerechtem Unterhalt des Pad

## Anwendungsbereich

	120 - 1.200	1.200 - 3.000
Sprayreinigung		möglich
Polieren	möglich	empfohlen

Das 3M™ Scotch-Brite™ Top Line Pad wird für das Polieren von allen Emulsionen mittels Reinigungsmaschinen mit sehr hoher Geschwindigkeit zwischen 1.200 und 3.000 Upm eingesetzt. Es kann auch mit einem maßvoll eingesetzten Reinigungsspray verwendet werden.

## Gebrauchsanweisung

1. Den zu polierenden Bereich trocken oder feucht entstauben.
2. Ein sauberes hellgrün-meliertes Pad an der Maschine befestigen.
3. Den Boden polieren bis der gewünschte Glanz erreicht ist.
4. Den Boden entstauben.

## Spezifikationen

Das 3M™ Scotch-Brite™ Top Line Pad besteht aus Polyesterfasern und einem synthetischen Harz. Im Rahmen des normalen Gebrauchs wird es weder durch Wasser noch durch für die Bodenreinigung verwendete Reinigungs mittel angegriffen.

## Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Farbe	hellgrün-meliert
Dicke	25 mm
Mittelloch	Ø 85 mm
Gewicht	1170 g/m <sup>2</sup>
Fasern	Pet-Mischung
Schiefer Wert	3,2 g

## Reinigung des Pads

1. Den Staub vom Pad absaugen.
2. Ausklopfen oder abspülen – nicht in der Maschine waschen – verliert sonst seine Form, das bei UHS Einsatz zu Vibrationen führt.
3. Im Einsatz unter Scheuer-Saug Maschinen kann das Pad bis 30 Grad in der Maschine gewaschen werden.

## Verpackungshinweise | Etikettierung

5 Pad pro Karton  
Mehrsprachige Etiketten und Barcode auf jeder Verpackung

## Entsorgung

Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar. Die Pads können mit gewerbeähnlichem Hausmüll entsorgen werden.

## Allgemeiner Hinweis

*Die vorstehenden Angaben und/oder Empfehlungen stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar; sie erfolgen nach bestem Wissen, erheben aber keinen Anspruch auf Richtigkeit bzw. Vollständigkeit. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für unser Produkt regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.*

### 3M Deutschland GmbH Building & Commercial Services

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon: +49 21 31 14-24 77  
Fax: +49 21 31 14-12 24 77  
www.3m.com/de, www.3m.de/gebäudeservice

### 3M Österreich GmbH Building & Commercial Services

Kranichberggasse 4, 1120 Wien  
Telefon: +43 1 86 686 314  
Fax: +43 1 86 686 330  
www.3m.com/at, www.3Mupgrade.at

### 3M (Schweiz) AG Building & Commercial Services

Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon  
Telefon: +41 44 724 91 21  
Fax: +41 44 724 94 40  
www.3M.com/ch, www.3Mupgrade.ch

