

## Produktbeschreibung

Die Feinstaubmatte 3M™ Nomad™ 4300 Ultra Clean besteht aus mehreren, mit Klebstoff beschichteten, transparenten Polyethylenschichten, die auf einem Vinylrücken befestigt sind. Der Rücken haftet am Boden während die klebrige Oberfläche der Matte Schmutz- und Staubpartikel von Sohlen und Reifen aufnimmt. 3M™ Nomad™ 4300 Ultra Clean ist speziell für den Einsatz im Eingang zu sterilen Räumen konzipiert, die ein hohes Maß an Reinheit verlangen z.B. in Krankenhäusern, in Halbleiterfertigungen, bei medizintechnischen Geräten und in pharmazeutischen, biologischen und nuklearen Industrien, Fabrik-Büro-Übergängen und anderen Arbeitsbereichen. Umgebungstemperatur: 15 °C bis 50 °C.

Die vorgestanzte, abziehbare Einwegmatte ist einfach zu verlegen und kann begangen oder befahren werden. Einzelne Lagen lassen sich nach Verschmutzung ablösen. Der Vinylrücken hinterlässt keine Klebstoffrückstände auf dem Boden, wenn die Feinstaubmatte ausgewechselt wird.

## Lieferbare Ausführungen

Vorgestanzte Matten

450 mm x 0,90 m	40 Lagen / Matte	6 Matten / Box
450 mm x 1,15 m	40 Lagen / Matte	6 Matten / Box
600 mm x 1,15 m	40 Lagen / Matte	6 Matten / Box
900 mm x 1,15 m	40 Lagen / Matte	6 Matten / Box

## Produkteigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaft	Wert
Mattendicke	2,10 mm (+/- 0,1 mm)
Dicke Einzellagen	30 µm transparente Polyethylenfolie
Formstabilität	+/- 4%
Farbe	Lagen abwechselnd blau, weiß; nummeriert 40 bis 1

## Verlegeanleitung

- Untergrund reinigen  
Der Untergrund muss sauber, staub- und schmutzfrei sein
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Matte
- Platzieren Sie eine Ecke Mattenrückens auf dem Boden, um die Matte auszurichten
- Drücken Sie die Matte gleichmäßig an
- Entfernen Sie die obere transparente Schutzfolie
- Wenn die oberste Schicht der Matte ihre Klebrigkeit verloren hat, ziehen Sie diese Schicht ab

## Lagerung

Die angegebene Lagerungszeit und Lagerbedingungen sind Richtwerte, abhängig von vielen externen und nicht zu kontrollierenden Faktoren, und dürfen daher nicht als Garantieaussage verstanden werden.

Lagerungszeit: 3 Jahre ab dem auf der ungeöffneten Originalverpackung genannten Datum.

Lagerbedingungen: +10 °C bis +40 °C, 50% H.R., in der Originalverpackung flach in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

## Herkunftsland

Hergestellt in USA

## Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Siehe Sicherheitsdatenblätter (SDB)-Suche

Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen

Wichtiger Hinweis: Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.

3M und Nomad sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

3M Deutschland GmbH  
Commercial Solutions Division  
Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss  
[www.3mdeutschland.de/Werbetechnik](http://www.3mdeutschland.de/Werbetechnik)

3M Österreich GmbH  
Commercial Solutions Division  
Euro Plaza  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
<https://www.3maustria.at/Werbetechnik>

3M (Schweiz) GmbH  
Commercial Solutions Division  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
[www.3mschweiz.ch/Werbetechnik](http://www.3mschweiz.ch/Werbetechnik)

Änderungen vorbehalten.  
© 3M 2020.