

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Per una finitura perfetta...

3M introduce il più avanzato  
sistema di finitura per gelcoat,  
specificatamente formulato  
per avere una finitura  
più brillante.



# Gelcoat Finishing System



## 3M™ Perfect-It™ Boat Wash

È fondamentale iniziare ogni ciclo di finitura con una superficie pulita. Il Nostro 3M™ Perfect-It™ Boat Wash pulisce tutta l'imbarcazione da sporcizia, alghe e altri comuni contaminanti marini. Questo passaggio è fondamentale per avere il migliore risultato finale. È un prodotto professionale concentrato. 75 ml devono essere diluiti in 10 l di acqua. 3M™ Perfect-it™ Boat Wash ha una formulazione detergente ma anche delicata e lava senza rimuovere la cera sulla superficie.



Part No.	Descrizione
09034E	473ml (1 pint/483g)
09035E	960ml (1 quart/966g)

## 3M™ Perfect-It™ Boat Wax

Lucidare una superficie comporta fatica e la tua fatica merita una protezione duratura. La Nostra 3M™ Perfect-It™ Boat Wax mantiene perfetta ogni genere di superficie. È sicura su gelcoat, vernici, fibra di vetro, metalli e ha un piacevole profumo tropicale. Questa cera pura protegge dagli agenti atmosferici mantenendo brillante la superficie della tua imbarcazione. Usa 3M™ Perfect-It™ Boat Wax come passaggio finale in ogni processo dove è raccomandata la finitura con cera.



Part No.	Descrizione
36112E	473ml (1 pint/459g)
36113E	946ml (1 quart/918g)

## 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound

Questa pasta abrasiva ultrarapida rimuove ossidazioni consistenti, graffi e altri difetti dal gelcoat. Usa questa pasta dopo una finitura con abrasivo P 800 o più fine. La sua formulazione esclusiva si mantiene umida più a lungo. È facile da rimuovere e non fa polvere. In aggiunta, è particolarmente efficace con clima caldo e ti permette di usare meno prodotto del solito cui sei abituato.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound lavora in modo enegugiabile su imbarcazioni, caravans e gelcoats industriali. È l'ideale come primo passaggio in un ciclo di tre. Nel caso di un più rapido ciclo a due passaggi la superficie altamente brillante che già lascia può essere seguita dalla sola 3M™ Perfect-It™ Boat Wax, che oltre alla lucentezza, garantisce anche protezione.

Part No.	Descrizione
36102E	946ml (1 quart/1.08kg)



## 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax (One-Step)

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax unisce il buon potere di taglio a una finitura brillante e ben protetta in modo duraturo. Usa questo prodotto per eliminare segni di grana P 1000 o più fini. La sua formulazione esclusiva si mantiene umida più a lungo per una più facile rimozione e senza polvere. È ancora più efficace con clima caldo.

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax è eccellente su imbarcazioni, caravans e gelcoats industriali. È l'ideale quando si vuole usare un unico prodotto per tutto (ONE STEP), con un risultato di finitura brillante e una protezione duratura.

Part No.	Descrizione
36105E	473ml (1 pint/553g)
36106E	946ml (1 quart/1.107kg)



## 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax (One-Step)

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax è l'ideale quando è richiesta una finitura brillante e duratura dopo i segni di una P 1500. 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax è la soluzione per i delicati gelcoat di colore chiari o scuro. Abbiamo migliorato la formulazione con tempi di asciugatura più lunghi per avere una pulizia più facile, meno polvere e più efficace anche con clima caldo.

È un prodotto per imbarcazioni, caravans e gelcoats industriali. Può essere anche usato da solo (ONE STEP) senza gli altri prodotti della linea. Usalo ogniqualvolta vuoi ottenere una finitura duratura e ben cerata.

Part No.	Descrizione
36109E	473ml (1 pint/509g)
36110E	946ml (1 quart/1.018kg)







## Se vuoi ottenere una perfetta finitura su gelcoat...ti offriamo il migliore sistema 3M.

Ti proponiamo la più innovativa linea di prodotti per gelcoat, specificatamente studiata per avere una finitura perfetta, in modo facile e sicuro. Il prodotto resta umido più a lungo, la superficie resta più pulita dando risultati incredibili, anche con clima caldo.

Dal cantiere di costruzione al rimessaggio, dal professionista al fai da te, la linea di prodotti 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Finishing lavora in modo perfetto su imbarcazioni, caravans e gelcoat industriali, nuovi o che devono essere riportati a nuovo. In aggiunta questa linea di prodotti ha una etichetta che indica esattamente la fase del processo dove il prodotto va usato, sia in un ciclo a uno, due o tre fasi. Un vantaggio ulteriore è la bottiglia con codifica colore, che permette un facile riconoscimento nel negozio o sul banco di lavoro.

**3M**

**Prodotti per la nautica**  
3M Italia srl  
Via N. Bobbio, 21  
20096 Pioltello (Mi)  
Tel: 02 70351  
[www.3mitalia.it](http://www.3mitalia.it)

© 3M 2016. Tutti i diritti riservati.