

**3M** **DI-NOC**<sup>TM</sup> Architectural  
Finishes

**House Renovation** Solutions

住宅リフォームソリューションズ

2021-



# 3M™ ダイノック™ フィルムでかなう「貼るだけ」簡単リフォーム!

## 3M™ ダイノック™ フィルムとは…?

### 1. 豊富な施工事例

一般・公営住宅、ホテル、社宅、オフィス、病院から官公庁の施設など、50年以上採用されています。

### 2. 簡単・スピーディな施工

フィルムを貼るだけの簡単施工。最短1日で施工が可能です。フィルム施工で簡単に美しくよみがえらせます。また従来のリフォーム工事のように大がかりな工事が不要なので、低予算で簡単にリフレッシュできます。

### 3. 近隣・環境への配慮


取り壊しによる騒音も抑えられ、廃材も少なくリフォームができます。

費用や工期を抑えつつ、浴室をきれいに改修したい!

## 浴室 抗菌/防カビ仕様! 水廻り専用シート

### 3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ

ユニットバスの壁・天井などのフラット面や、タイル壁に貼ることが可能です。下地に合わせて、多数のラインナップを取り揃えております。



システムキッチンの交換は、高い費用と工事の騒音・振動が心配!

## キッチン 傷つき汚れてしまった扉やパネルに!

### 3M™ ダイノック™ フィルム

1~2日で施工できます。レンジフード、ドアパネルなどに1000種類以上の多彩で豊富な色柄・デザインから、イメージにあった色柄を見つけることができます。



塗装が剥がれて傷ついた建具... 取り替えには多額の費用をかけたくない!

## 室内建具 傷ついたり色褪せたりにした建具に!

### 3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ

よく触れられたり、爪などのキズが付きやすいドアには、擦りキズや引っかきキズに強いARシリーズをおすすめいたします。人気の木目や単色など色柄も取り揃えております。

ドアの色褪せ、キズを何とかしたいけど、塗装は乾かす時間が必要...

## 玄関ドア 耐候性・耐久性にも優れ、汚れも簡単に落とせる!

### 3M™ ダイノック™ フィルム DRシリーズ

凹凸にも貼れ、日焼けやキズにも強いシートです。フッ素加工・耐候性は5年以上で、美しさが長続きます。水洗いや中性洗剤のご使用も可能なため、泥汚れも洗い流してお手入れが簡単です。施工期間はわずか半日。塗装のように乾かす必要がないため、施工後すぐにドアをご使用いただけます。



## ガラス窓

### 3M™ スコッチティント™ ウィンドウフィルム 3M™ ファサラ™ ガラスフィルムとは…?

窓際の節電効果をあげて快適に。

窓ガラスに日射調整フィルムを貼ることで、遮熱・断熱の効果がアップします。また有害な紫外線を99%以上ブロックいたします。

地震や台風などの災害防止も!

万一ガラスが割れても、フィルムが飛散を防ぐので、ガラス片が飛び散らず、重大なケガを防ぎます。

空き巣など窓からの侵入を防止。

強靱で、「防犯建物部品」の防犯対策フィルムを窓ガラス全面に貼ることで、ガラス破壊に時間がかかり、防犯対策につながります。

解放感は維持し、プライバシーを守ります。

デザインを多数取り揃えているので、デザインを変えることができ、室内のプライバシーを守ることができます。



# 3M™ ダイノック™ フィルム



耐久性・メンテナンス性が高く、  
美しさが長続きします。  
リアルな木の質感を表現したシリーズ、  
デザイン性の高いパターン柄、布目や石目など  
自然素材の表情を出したシリーズなど  
1000種類以上の豊富な色柄・デザインを  
取り揃えております。

## 3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ(水廻り用フィルム)

水廻りに適した抗菌・防カビ仕様の  
高性能フィルム。  
浴室、洗面所、キッチン、トイレなどの  
リフォームにおすすめです。


## 3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ(キズ防止フィルム)

キズに強く、引っかきキズ、擦りキズが  
付きにくい耐候性があるフィルムです。  
爪、靴などが触れるキズが付きやすい  
ところにおすすめです。

## 3M™ ダイノック™ フィルム DRシリーズ(玄関ドア用フィルム)

3M独自の技術から生まれた玄関ドア用  
フッ素加工フィルムです。  
塗装と違い、乾かす手間は必要ありません。  
貼るだけなので、賃貸マンション、アパー  
トなどの修繕にもおすすめです。

# 3M™ スコッチテイント™ ウィンドウフィルム / 3M™ ファサラ™ ガラスフィルム



透明なフィルムを窓ガラスに貼るだけで、  
窓際を快適・安全に。日射熱をカットできるので、  
省エネにも効果を発揮します。

- 開放感を損なわず、日射熱をカットできます。  
3M™ スコッチテイント™ ウィンドウフィルム マルチレイヤー  
NANO シリーズは高透明で赤外線を効率よくカットします。
- 有害な紫外線も99%以上ブロックできます。  
紫外線を99%以上遮蔽して、商品・家具調度などの色褪せ  
(紫外線が主な原因のもの)を低減します。
- 万が一の災害時に、ガラスの飛散を防ぎます。  
JIS A 5759のガラス飛散防止性能を満たし、災害時のガラス飛散  
による二次災害を防ぎます。

各品番によって効果が違います。詳細は担当までご確認ください。

カットサンプルのご請求は、WEBまたはアプリで。

WEB

<http://go.3m.com/dinoc/>  
16時までのご依頼分は、当日出荷します。

APP

3M™ ダイノック™ フィルム / 無償アプリです。ダウンロードはこちら▶  
ビジュアライザー for iPhone® Apple, iPhoneは、米国およびその他の国で登録された  
Apple Inc.の商標です。



■ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。  
■仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。  
■本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。  
■使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。  
■売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。  
■本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M

3M Japan Limited  
スリーエム ジャパン株式会社  
[go.3m.com/dinoc/](http://go.3m.com/dinoc/)

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2021. All Rights Reserved.  
DIN-167-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-012-123**

9:00-17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)