

**3M** **DI-NOC**<sup>TM</sup> Architectural  
Finishes

**House Renovation** Solutions

住宅リフォームソリューションズ

2023 -



# 3M™ ダイノック™ フィルムでかなう「貼るだけ」簡単リフォーム!

## 3M™ ダイノック™ フィルムとは…?

### 1. 豊富な施工事例

一般・公営住宅、ホテル、社宅、オフィス、病院から官公庁の施設など、50年以上採用されています。

### 2. 簡単・スピーディな施工

フィルムを貼るだけの簡単施工。最短1日で施工が可能です。フィルム施工で美しくよみがえらせます。また従来のリフォーム工事のように大がかりな工事が不要なので、低予算で簡単にリフレッシュできます。

### 3. 近隣・環境への配慮

設備の取り替えと比べて、取り壊しによる騒音も抑えられ、廃材も少なくリフォームができます。

費用や工期を抑えつつ、浴室をきれいに改修したい!

## 浴室 抗菌/防カビ仕様! 水廻り専用シート

### 3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ

ユニットバスの壁・天井などのフラット面や、タイル壁に貼ることが可能です。下地に合わせて、多数のラインナップを取り揃えています。



システムキッチンの交換は、高い費用と工事の騒音・振動が心配!

## キッチン 傷付き汚れてしまった扉やパネルに!

### 3M™ ダイノック™ フィルム

1~2日で施工できます。レンジフード、ドアパネルなどに1000種類以上の多彩で豊富な色柄・デザインから、イメージにあった色柄を見つけることができます。



※画像はイメージです。

塗装が剥がれて傷付いた建具... 取り替えには多額の費用をかけたくない!

## 室内建具 傷付いたり色褪せたりした建具に!

### 3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ

よく触られたり、傷が付きやすいドアには、擦り傷や引っかき傷に強いARシリーズをおすすめします。

人気の木目や単色など色柄も取り揃えています。

ドアの色褪せ、傷を何とかしたいけど、塗装は乾かす時間が必要...

## 玄関ドア 耐候性・耐久性にも優れ、汚れも簡単に落とせる!

### 3M™ ダイノック™ フィルム DRシリーズ

凹凸にも貼れ、日焼けや傷にも強いシートです。フッ素加工・耐候性は5年以上\*で、美しさが長続きます。

水洗いや中性洗剤のご使用も可能なので、泥汚れも洗い流してお手入れが簡単です。

施工期間はわずか半日。塗装のように乾かす必要がないため、施工後すぐにドアをご使用いただけます。

※当社データ



## ガラス窓

### 3M™ ウィンドウフィルム 3M™ ファサラ™ ガラスフィルム

#### 窓際の節電効果をあげて快適に

窓ガラスに日照調整フィルムを貼ることで、遮熱・断熱の効果がアップします。また、紫外線を99%\*以上ブロックします。 ※当社実験結果による。(対象製品は一部の製品を除く)

#### 地震・台風などの防災対策 空き巣などの防犯対策も

万一ガラスが割れても、フィルムがガラス片が飛び散るのを防ぐので、重大なけがを防ぎます。また、防犯フィルムは、窓ガラス全面に貼ることで侵入時間を長引かせることができ、防犯対策につながります。

#### 解放感は維持し、 プライバシーを守ります

多数あるデザインから、空間に合うフィルムをお選びいただくことができます。また、空間の解放感を維持しつつ、室内のプライバシーを守ることができます。



※画像はイメージです。



# 3M™ ダイノック™ フィルム



耐久性・メンテナンス性が高く、  
美しさが長続きします。  
リアルな木の質感を表現したシリーズ、  
デザイン性の高いパターン柄、布目や石目など  
自然素材の表情を出したシリーズなど  
1000種類以上の豊富な色柄・デザインを  
取り揃えています。

## 3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ(水廻り用フィルム)

水廻りに適した抗菌・防カビ仕様の  
高性能フィルム。  
浴室、洗面所、キッチン、トイレなどの  
リフォームにおすすめです。

## 3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ(キズ防止フィルム)

傷に強く、引っかき傷、擦り傷が付き  
にくい耐久性があるフィルムです。  
傷が付きやすいところにおすすめです。

## 3M™ ダイノック™ フィルム DRシリーズ(玄関ドア用フィルム)

3M独自の技術から生まれた玄関ドア用  
フッ素加工フィルムです。  
塗装と違い、乾かす手間は必要ありません。  
貼るだけなので、賃貸マンション、アパー  
トなどの修繕におすすめです。

# 3M™ ウィンドウフィルム／3M™ ファサラ™ ガラスフィルム



透明なフィルムを窓ガラスに貼るだけで、  
窓際を快適・安全に。日射熱をカットできるので、  
省エネにも効果を発揮します。

- 開放感を損なわず、日射熱をカットできます。  
3M™ ウィンドウフィルム NANO シリーズは高透明で赤外線を効率よくカットします。
- 紫外線も99%\*以上ブロックできます。  
紫外線を99%以上遮蔽して、商品・家具調度などの色褪せ(紫外線が主な原因のもの)を低減します。\*JIS(日本産業規格)の試験報告書
- 万が一の災害時に、ガラスの飛散を防ぎます。  
JIS A 5759のガラス飛散防止性能を満たし、災害時のガラス飛散による二次災害を防ぎます。

各品番によって効果が違います。詳細は担当までご確認ください。

カットサンプルのご請求は、WEBまたはアプリで。

WEB

<http://go.3m.com/dinoc/>  
16時までの依頼分は、当日出荷します。

APP

3M™ ダイノック™ フィルム/  
ビジュアライザー for iPhone®

無償アプリです。ダウンロードはこちら▶  
Apple, iPhoneは、米国およびその他の国で登録された  
Apple Inc.の商標です。



■ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。  
■当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。  
■本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。  
■使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとし、  
■当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。  
■上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。  
3M、ダイノック、DI-NOC、ファサラは、3M社の商標です。  
表紙の画像はイメージです。



3M Japan Limited  
スリーエム ジャパン株式会社  
[go.3m.com/dinoc/](http://go.3m.com/dinoc/)

© 3M 2023. All Rights Reserved.  
DIN-167-B

カスタマーコンタクトセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-012-123**  
9:00-12:00、13:00-17:00 / 月～金  
(土日祝年末年始は除く)