

3M™ Body Repair Verktyg

3M™ Mini File Belt Sander och File Belt Sander

3M™ File Belt Sanders gör det möjligt för tekniker att nå svåråtkomliga områden och är bra för att ta bort punktsvetsar, slipning, rengöring, och efterbehandling. Avlägsna punktsvetsarna rent och snabbt med 3M™ Cubitron™ II filband - ersätter behovet för dyra borrar. Justerbar arm för användarkomfort och flera applikationer. Finns i 330 mm och 457 mm.



Prod.No.	Belt Storlek (mm)	Max.PRM	Vikt (KG)	Höjd (mm)	Längd (mm)	Motorhk (W)
Belt Speed: 4100 SFPM (1250 SMPM)						
33573A	10 × 330 mm	17,000	0,94 kg	73	320	0.65
33575A	13 × 457 mm		0,98 kg		395	

3M™ Cut-Off Wheel Tools

3M™ Cut-Off Wheel Tools levererar den prestanda du behöver när du arbetar med tuffa material. Tillsammans med 3M™ Cubitron™ II Kapskiva, kan teknikern även skära igenom höghållfast stål och aluminium med rena, raka linjer och minimal ansträngning. Använd dig av en Cubitron II Kapskiva för en renare kapning dessutom svalare. Kompakt design med inbyggda säkerhetsfunktioner för enkel hantering. Med en lätt kompositkropp för större användarvänlighet. Finns i 75mm storlek.




Prod.No.	Wheel Storlek (mm)	Max.PRM	Thread Size	Vikt (KG)	Höjd (mm)	Längd (mm)	Motorhk (W)
ANVÄND ALLTID MED GUARD							
33579A	75	20,000	28	0,87	79,6	196	0.70 (522)

3M™ Pistol Grip Disc Sander

Lätt men kraftfullt verktyg till olika slipapplikationer. Bekväm storlek för att komma åt svåråtkomliga områden. Perfekt för slipning och putsning med våra 3M™ Cubitron™ II Fiber Roloc™ -skivor. Variabel hastighetsjustering för optimal ytbehandling.



Prod.No.	Max.PRM	Gängstorlek	Vikt (KG)	Höjd (mm)	Längd (mm)	Motorhk (W)
Användning med 50mm och 75mm skivor *						
33577A	18.000	20	0,8	52	189	0,45 (336)



3M™ Cubitron™ II File Belt 786F, 10mm x 330mm, 36+, 33437



3M™ Cubitron™ II Cut-Off Wheel, 75mm x 1mm x 9.53mm, 33456



3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Disc 786C, 75mm, 36+, 33389

Relaterade produkter

Läs mer på
www.3M.se/Bileftermarknad