

3M™ Bodyman paineilmatyökalut korikorjaukseen

3M™ Nauhahiomakoneet

3M™ Nauhahiomakoneilla saavutetaan vaikeasti hiottavat alueet, kuten kulmat ja kanttaukset. Ne toimivat erinomaisesti pistehitsauksien poishionnassa sekä materiaalin poistossa Cubitron™ II hiomanauhojen kanssa.

- Vahva 0,65hp/485W moottori ei hyydy raskaammassakaan työssä.
- Hiomavarsien kulmaa voidaan säätää.
- Komposiittirunko on lämpöeristetty.
- Saatavana kaksi eri nauhakokoa

Valitse Cubitron™ II hiomanauhat pistehitsauksien hiontaan, niin säästät pisteporien ja kärkien hankinnassa.



Tuote no	Nauhakoko	Max.PRM	Paino (KG)	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Teho (W)
Belt Speed: 4100 SFPM (1250 SMPM)						
33573A	10 x 330 mm	17,000	0,94 kg	73	320	0.65/(485)
33575A	13 x 457 mm		0,98 kg		395	

3M™ Katkaisulaikkakone

3M™ Katkaisulaikkakone sekä Cubitron™ II katkaisulaikat ovat ratkaisu, kun tarvitaan tehokasta menetelmää nykyisille erikoiskoville materiaaleille autokorikorjauksessa. Suurlujuusteräksen, sekä alumiinin leikkaus onnistuu siististi ja nopeasti, ilman että materiaalinpinta kuumenee liikaa.

- Kevyt lämpöeristetty komposiittirunko



Tuote no	Laikan halk. mm	Max.PRM	Thread size	Paino (KG)	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Teho (W)
33579A	75	20,000	28	0,87	79,6	196	0.70 (522)


3M™ Roloc Pistol Grip hiomakone

Kevyt, mutta voimakas Roloc hiomakone hitsausaumojen hiontaan ja puhdistukseen.

- Lämpöeristetty kahva
- Nopea kierrosluvun säätö.
- Koneen mukana 50mm, sekä 75mm Roloc -alustat.

Cubitron™ II Roloc fiiberikiekot täydentävät koneen ominaisuuksia

Tuote no	Max.PRM	Thread size	Paino (KG)	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Teho (W)
33577A	18.000	20	0,8	52	189	0,45 (336)



3M™ Cubitron™ II
Hiomanauha 786F,
10mm x 330mm, 36+,
33437



3M™ Cubitron™ II
Katkaisulaikka,
75mm x 1mm x 9.53mm,
33456



3M™ Cubitron™ II
Roloc™ Kiekot
786C, 75mm, 36+,
33389

Oheistuotteet

Lue lisää
www.3M.fi/Autotuotteet