

# 3M™ Body Repair Verktøy

## 3M™ Båndslipere

3M™ Båndslipere tillater operatøren å nå vanskelig områder, og er godt egnet for punktveising, sveising, rengjøring, og etterbehandling. Fjern punktveisingene rent og raskt med 3M™ Cubitron™ II-slipebånd - erstatter behovet for dyre borer og bits. Justerbar arm for brukerkomfort og flere applikasjoner. Fås i 330 mm og 457 mm.



Prod.No.	Størrelse (mm)	Max.PRM	Vekt (KG)	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Motorhk (W)
Belt Speed: 4100 SFPM (1250 SMPM)						
<b>33573A</b>	10 x 330 mm	17,000	0,94 kg	73	320	0.65/(485)
<b>33575A</b>	13 x 457 mm		0,98 kg		395	

## 3M™ Maskin for kutteskive

3M™ Maskin for kutteskive leverer ytelsen du trenger når jobber med tøft materiale. Sammen med 3M™ Cubitron™ II kappeskive kan operatøren også kutte gjennom stål og aluminium av høy styrke med rene, rette linjer og minimal innsats. Bruk en Cubitron II kappeskive for en renere kutting som går kjøligere. Kompakt design med innebygde sikkerhetsfunksjoner for enkel håndtering. Lett kompositt-kropp som gir større brukervennlighet. Tilgjengelig i 75mm størrelse.




Prod.No.	Skivestørrelse mm	Max.PRM	Trådstørrelse	Vekt (KG)	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Motorhk (W)
ANVÄND ALLTID MED GUARD							
<b>33579A</b>	75	20,000	28	0,87	79,6	196	0.70 (522)

## 3M™ Roloc Slipemaskin

Let, men kraftig verktøy for ulike slipe-applikasjoner. Komfortabel størrelse for å komme til på vanskelige områder. Perfekt for sliping og pussing med vår 3M™ Cubitron™ II Fiber Roloc™ rondell.

Variabel hastighetsregulering for optimal overflatebehandling.

Prod.No.	Max.PRM	Trådstørrelse	Vekt (KG)	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Motorhk (W)
* Verktøyet inneholder en 50mm og 75mm 3M™ Roloc™ Disc Pad.						
<b>33577A</b>	18.000	20	0,8	52	189	0,45 (336)



## Relaterte produkter

Les mer på  
[www.3M.no/Auto](http://www.3M.no/Auto)



3M™ Cubitron™ II  
Båndsliper 786F,  
10mm x 330mm, 36+,  
33437A



3M™ Cubitron™ II  
Maskin for kutteskive,  
75mm x 1mm x 9.53mm,  
33456A



3M™ Cubitron™ II  
Roloc™ Slipemaskin  
786C, 75mm, 36+,  
33389A