



Bilimi.
Hayatın her anında.™

Yüksek performans ve verimlilikten vazgeçmeyin.

YENİ! 3M™ Silver Taşlama Taşları

3M™ Hassas Şekillendirilmiş Mineral
teknolojisi sayesinde, uygun maliyetli üstün
performans.



3M™ Silver Taşlama Taşları
hakkındaki sorularınızla ilgili
bize ulaşabilirsiniz;
0216 538 07 77

Rakipsiz bir performans ve değer kombinasyonu



3M'in Hassas Şekillendirilmiş Mineral teknolojisinin sağladığı uzun ömrü ve hızı, günlük işlerinizde yüksek performans için tasarlanmış yenilikçi yapısıyla Silver Taşlama Taşlarında deneyimleyebilirsiniz.

Yeni 3M™ Silver Taşlama Taşı

3M™ Silver Taşlama Taşı, 3M™ Hassas Şekillendirilmiş Mineral Teknolojisinin efsanevi hızı ve uzun ömründen güç alan aşındırıcı sınıfını sunar. Kaynak temizleme, kenar pah kırma ve benzeri pek çok uygulama için ideal bir seçimdir alüminyum oksit ve zirkonyum taşlardan daha hızlı taşlama ve daha uzun ömür sağlar.

Karbon çeliği ve paslanmaz çelik üzerinde metal işleme süreçlerinde kullanılmak üzere optimize edilmiştir.

- Kaynak temizleme
- Kaynak ağzı açma
- Kenar pah kırma
- Çapak temizleme

► Teknik İpucu

- Taşlama taşları makine gücü arttıkça daha iyi performans gösterir, bu yüzden de hızı koruyabilen bir makine ile kullanılması çok önemlidir.
- Makinenin gücü ne kadar yüksek olursa, hızını o kadar kolay sürdürür ve bu da daha hızlı taşlama ve daha uzun taş ömrü sağlayacaktır.
- Zamanla makinenin hızı azaldığında, taş ömrünü olumsuz etkiler.
- Taş üzerinde belirtilen maksimum çalışma hızını AŞMAYINIZ!

Taşılama Taşı Karşılaştırmaları

Hız ve Dayanıklılık, 5 yıldız en iyi puan olmak üzere, 1'den 5'e kadar uzanan bir ölçekte derecelendirilmiştir.



Özellikler	Aluminyum oksit	Zirkonyum	Silver
Dayanıklılık / Ömür	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Kesme hızı	★	★ ★	★ ★ ★
Kirletici içermez* (paslanmaz/inoks için)	değişken	değişken	evet
Mineral	aluminyum oksit	zirkonyum	Hassas şekillendirilmiş mineral
İş başına toplam aşındırıcı maliyeti	\$\$\$	\$\$	\$

Başarı hikayesi: Metal imalatı

Kullanıcıdan karbon çelik üzerinde kaynak taşılama yorumu:
3M Silver Taşılama Taşı, mevcut alüminyum oksit taşına kıyasla, %70 daha az aşınma ve %28 daha hızlı kesim sağladı.

Başarı hikayesi: Çelik imalatı

Hardox 960 paslanmaz çelikten lazer cürufu çıkarırken, 3M Silver Taşılama Taşı iki kat daha uzun süre dayandı ve geleneksel alüminyum oksit taşlara göre uygulama sırasında daha az operatör baskısı gerektirdi.


Her iki dünyanın da en iyisine sahip olun.

Taşları karşılaştırmanız gerektiğinde, hızlı taşılama sağlayan yumuşak yapıya sahip taşlar ile uzun ömürlü ancak sert yapıya sahip taşlar arasında seçim yapmanız gerekir. Şimdi, 3M™ Silver Taşılama Taşı ile yüksek performansla hızlı taşılama ve uzun ömür özelliklerinin hepsini tek bir üründe elde edebilirsiniz.

3M™ Silver Taşılama Taşları

3M Stok No.	Ölçü	Min. Sip. Miktarı
UU009014901	115x7	50
UU009017318	125x7	50
UU009017326	150x7	50
UU009017334	180x7	50
UU009017342	230x7	50

Hassas Şekillendirilmiş Mineral Teknolojisi



3M Hassas Şekillendirilmiş Mineral, sürekli kırılarak keskin uçlar ve kenarlar oluşturur. Bu sayede ve çok daha uzun süre dayanır. Hızlı ve kolay kullanımı sayesinde işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Yüzeyi daha hızlı ve temiz taşlar, malzemeyi yakmaz.

3M™ Kişisel Koruyucu Donanım ile işinizde güvende olun



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı

Çalışma koşullarınıza uyum sağlayan, gelişmiş otomatik kendinden karartmalı optiklere sahip daha hafif, daha konforlu kaynak başlığı




3M™ Mandallı Baş ve Yüz Koruması

Başınızı ve yüzünüzü kıvılcıklara, kıymıklara ve döküntülere karşı koruyun.




3M™ SecureFit™ Koruyucu Gözlük

İş yerinizi net bir şekilde görebilmenize yönelik, buğu önleyici lenslere sahip rahat bir göz koruması.



3M™ E-A-R™ UltraFit Kordonlu Kulak Tıkaçları

Ellerinizi kirli olduğunda dahi temiz kalan, hızlı ve konforlu işitme koruması.



Geleneksel seramik aşındırıcı mineral biçimi düzensizdir. Temiz bir işleme hareketi yerine mineral metale rastgele sürtünür. Bu da ısı birikmesine, taşılama işleminin daha yavaş ve ürün ömrünün daha kısa olmasına neden olur.



3M Türkiye

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad.
Akel İş Merkezi No: 6, A Blok
34805 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Tel : +90 216 538 07 77
Faks: +90 216 537 07 99
www.3M.com.tr/endustriyelurunler

©3M 2018. Tüm hakları saklıdır.
Türkiye’de basılmıştır.